



Lampade:

PAR56

Lampade ad incandescenza con riflettore in alluminio e vetro frontale pressato.

Vantaggi

- Ideali per interni ed esterni: ovunque siano richiesti alti livelli di illuminamento

Caratteristiche

- Sono lampade di elevata potenza, intensità luminosa e particolarmente resistenti agli sbalzi termici.
- Per applicazioni subacquee, è disponibile la speciale versione a 12V, resistente alle sollecitazioni meccaniche e agli shock termici. Deve essere utilizzata in apparecchi idonei alla sommersione.
- Dati gli alti assorbimenti di corrente (25 A), questa versione a 12V è dotata di uno speciale attacco a vite atto ad assicurare la più ampia superficie di contatto tra cavi e portalampada.

Applicazione


- I modelli a fascio stretto Spot (12°) sono progettati per fasci a lunga distanza.
- Le versioni a fascio largo Flood (25°) e Wide-Flood (40°) sono usate principalmente per applicazioni dall'alto.
- Applicazioni con soffitto alto: edifici pubblici e commerciali, chiese, musei, etc. Impianti sportivi, illuminazione da giardino.
- PAR56 versione Underwater: piscine, fontane e ovunque siano richieste lampade a bassissimo voltaggio per motivi di sicurezza.

PAR56

Versions




Disegno tecnico




Product	D (max)	C (max)	C1
PAR56 300W GX16d 230V SP 1CT/6	178.5 mm	126.9 mm	98 mm

Light Distribution Diagrams



Accent Diagrams



Beam Diagrams

