



Opis produktu:

Reflektor NR50/63/80 kolorowy

Lampa reflektorowa zewnętrznie lakierowana

Korzyści

- O 25% więcej światła w centrum strumienia świetlnego (NR50 i NR63) niż w standardowych kolorowych lampach reflektorowych

Cechy

- Wysoki komfort wizualny dzięki dobrze skoncentrowanej wiązce świetlnej
- Lepsza dystrybucja światła, brak ciemnych punktów
- Nowoczesny spłaszczony na górze kształt i wgłębiona szyjka
- Nie zawiera kadmu

Wniosek


- W pokojach dzieciennych i w innych pomieszczeniach w domach
- W obiektach wypoczynkowych, barach, klubach nocnych, salach tanecznych, teatrach
- W oknach wystawowych

Versions



Reflektor NR50/63/80 kolorowy

Rysunki techniczne



Product	D (max)	C (max)
Reflector Colours 40W E14 230V NR50 CL-RE 1CT/15	50 mm	87 mm

