




# Popis výrobku

## Reflektorové R50

Reflektorové žárovky založené na pokročilé technologii bodového osvětlení

### Výhody

- Intenzita ve středu paprsku až o 100% vyšší než u konvenčních reflektorových žárovek

### Vlastnosti

- Speciální optika poskytuje dvojitý odraz v části světla vyzařované vláknem
- Díky rozpětí paprsku a světelné intenzitě jsou tyto žárovky obzvlášť vhodné pro prostorově omezené aplikace a pro malá svítidla
- Přímá náhrada za konvenční reflektorové žárovky všech druhů
- Snadná montáž díky zkosenému profilu

### Aplikace


- Všechny výhody vysoce výkonného a vysoce účinného bodového osvětlení – jednoduchou náhradou konvenčních reflektorových žárovek za žárovky s prstencovým zrcadlem stejné velikosti a výkonu
- Osvětlení výkladních skříní, osvětlení v obchodech, hotelích, restauracích a domovech

## Reflektorové R50

### Versions



### Rozměrové výkresy



| Product                                | D     |
|----------------------------------------|-------|
| Reflector 60W E14 230V NR50 30D 1CT/30 | 50 mm |
| Reflector 25W E14 230V NR50 30D 1CT/30 | 50 mm |

#### Controls and Dimming

Stmívatelné Ano

#### Operating and Electrical

Napětí (jmen.) 230 V

#### General Information

Patice E14  
Jmenovitá životnost (jmen.) 1000 h  
Provozní poloha UNIVERSAL  
Jmenovitá životnost (hodin) 1000 h

#### Light Technical

Vyzařovací úhel (jmen.) 30 °  
Index barevného podání (jmen.) 100  
Jmenovitý vyzařovací úhel 30 °

#### Mechanical and Housing

Úprava žárovky Mléčná  
Tvar žárovky NR50


#### Operating and Electrical

| Order Code | Full Product Name                 | Jmenovitý příkon (nom.) |
|------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 05412878   | REFL 25W E14 230V NR50 30D 1CT/30 | 25 W                    |
| 38242978   | REFL 60W E14 230V NR50 30D 1CT/30 | 60 W                    |


### Light Technical

## Reflektorové R50

| Order Code | Full Product Name                 | Svitivost (max.) |
|------------|-----------------------------------|------------------|
| 05412878   | REFL 25W E14 230V NR50 30D 1CT/30 | 210 cd           |
| 38242978   | REFL 60W E14 230V NR50 30D 1CT/30 | 600 cd           |




### Accent Diagrams



LDAC\_IREFESP\_25W\_NR50\_30D-Accent diagram

### Beam Diagrams



LDBE\_IREFESP\_25W\_NR50\_30D-Beam diagram

