



# Richtige Akzente setzen

## R50

Die R50 Reflektorlampe eignet sich hervorragend für die Akzentbeleuchtung auf engem Raum. Hohe Lichtstärke trifft hier auf eine einfache Installation.

### Vorteile

- Bis zu 100% mehr Licht in Abstrahlrichtung im Vergleich zu konventionellen Reflektorlampen
- Einfache Montage und Demontage

### Merkmale

- E14-Sockel
- Direkter Ersatz für herkömmliche Reflektorlampen aller Art
- Verjüngtes Profil
- Hohe Lichtstärke

### Anwendung


- Für Auslagenbeleuchtung in Verkaufsräumen, Hotels, Restaurants und privaten Haushalten

# R50

## Versions




## Abmessungsskizzen




Product	D
Reflector 25W E14 230V NR50 30D 1CT/30	50 mm

## Light Distribution Diagrams



### Accent Diagrams



### Beam Diagrams

