



Termékleírás

Reflektor 50 mm-es

A továbbfejlesztett spotlámpás technológia felhasználásával készült fényforrások

Előnyök

- A fénysugár intenzitása 100%-kal nagyobb, mint a hagyományos reflektor fényforrásoké

Szolgáltatások

- Az optika dupla reflexiót biztosít az izzószál által kibocsátott fénynek
- A fényeloszlás és a fényintenzitás lehetővé teszi az alkalmazást szűk helyeken vagy kicsi lámpatestekben
- Az átmérők és teljesítmények széles választéka
- Csereszabatos a hagyományos reflektor izzókkal
- Az egyszerű szerelés és eltávolítás

Alkalmazás

- Kirakatvilágítás, kiemelő világítás hotelekben, éttermekben és otthoni alkalmazásokban
- Nagy teljesítményű és energiahatékony kiemelő világítás érhető el az alkalmazásával – a régi, hagyományos reflektor fényforrás egyszerű cseréjével

Reflektor 50 mm-es

Versions



Méretezett rajza



Product	D
Reflector 25W E14 230V NR50 30D 1CT/30	50 mm
Reflector 60W E14 230V NR50 30D 1CT/30	50 mm

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható fényerő	Igen
-----------------------	------

Működtetés és elektronika

Feszültség (névleges)	230 V
-----------------------	-------

Általános információ

Fejelés	E14
Névleges élettartam (névleges)	1000 h
Működési helyzet	UNIVERSAL
Névleges élettartam (óra)	1000 h

Technikai adatok

Sugárzási szög (névleges)	30 °
Színvisszaadási index (névleges)	100
Névleges sugárzási szög	30 °

Mechanika és tokozás

Fényforrás formája	Frosted
Fényforrásbúra formája	NR50

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítmény (névleges) (névleges)
05412878	REFL 25W E14 230V NR50 30D 1CT/30	25 W
38242978	REFL 60W E14 230V NR50 30D 1CT/30	60 W


Technikai adatok

Reflektor 50 mm-es

Order Code	Full Product Name	Fényerősség (maximum)
05412878	REFL 25W E14 230V NR50 30D 1CT/30	210 cd
38242978	REFL 60W E14 230V NR50 30D 1CT/30	600 cd

Reflektor 50 mm-es

Accent Diagrams



LDAC_IREFESP_25W_NR50_30D-Accent
diagram

Beam Diagrams



LDBE_IREFESP_25W_NR50_30D-Beam
diagram

