



Beschrijving:

Reflector diameter 50 mm

Spotone reflectorlampen op basis van geavanceerde spotverlichtingstechnologie. Perfecte kleurweergave 100 en kleurtemperatuur van 2700K

Voordelen

- Tot 100% meer lichtintensiteit in het hart van de bundel dan met klassieke reflectorlampen

Kenmerken

- Computerontworpen optiek voor dubbele reflectie van het door het filament uitgestraalde licht
- De bundelbreedte en lichtintensiteit maken deze lampen ideaal geschikt in beperkte ruimten en voor kleine armaturen
- Ruime keuze aan diameters en vermogens
- Direct uitwisselbaar met klassieke reflectorlampen in alle uitvoeringen
- Spitstoelopend profiel voor eenvoudige montage en demontage
- Universele brandstand

Toepassing


- Alle voordelen van energiezuinige spotverlichting met hoog rendement, dankzij vervanging van klassieke reflectorlampen door verspiegelde Spotone lampen met dezelfde afmetingen en vermogens
- Displayverlichting in winkels, hotels, restaurants en woonhuizen

Reflector diameter 50 mm

Versions




Maatschets




Product	D
Reflector 40W E14 230V NR50 30D 3FO/30	50 mm

Light Distribution Diagrams



Reflector diameter 50 mm

Accent Diagrams



Beam Diagrams

