



Ampul:

R50 Reflektör

Geliştirilmiş spot aydınlatma teknolojisi ile tasarlanmış reflektör ampuller

Faydaları

- Merkez ışın yoğunluğu, standart reflektör ampuller sayesinde %100'e kadar daha yüksektir

Özellikler

- Optik tasarımı filaman tarafından yayılan ışığın bir kısmını tekrar yansıtır
- Yoğun parlaklık ve ışın yayılması bu ampulleri özellikle dar ve az ışıklı alanlarda kullanılır kılar
- Her çeşit standart reflektör ampuller için direkt yenileme
- Sivri profili sayesinde kolay takılır ve yeri değiştirilebilir
- Dim edilebilir ve her konumda yanabilir
- Renk geriverim endeksi 100 (Ra)'dür

Uygulama


- Standart reflektör ampullerin aynı büyüklük ve watt'taki halka aynalı ampullerle değiştirilmesiyle yüksek performansın bütün faydaları ve çok dayanıklı spot aydınlatması sağlanır
- Mağaza, otel, restoran ve evlerde vitrin aydınlatması

R50 Reflektör

Versions



Boyutlu çizim



Product	D
Reflector 25W E14 230V NR50 30D 1CT/30	50 mm
Reflector 60W E14 230V NR50 30D 1CT/30	50 mm
Reflector 40W E14 230V NR50 30D 1CT/30	50 mm

Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	evet
----------------	------

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Voltaj (Nom)	230 V
--------------	-------

Genel Bilgiler

Kapak Tabanı	E14
Nominal Kullanım Ömrü (Nom)	1000 h
Çalışma Konumu	UNIVERSAL
Nominal Kullanım Ömrü (Saat)	1000 h

Işık Teknik Ayrıntıları

Işın Açısı (Nom)	30 °
Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	100
Nominal Işın Açısı	30 °

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Lamba Kaplaması	Soft (FR)
Lamba Biçimi	NR50

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Güç (Nominal) (Nom)
05412878	REFL 25W E14 230V NR50 30D 1CT/30	25 W
05415978	REFL 40W E14 230V NR50 30D 1CT/30	40 W
38242978	REFL 60W E14 230V NR50 30D 1CT/30	60 W



Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Işık Yoğunluğu (Maks)
05412878	REFL 25W E14 230V NR50 30D 1CT/30	210 cd



R50 Reflektör

Order Code	Full Product Name	Işık Yoğunluğu (Maks)	Order Code	Full Product Name	Işık Yoğunluğu (Maks)
05415978	REFL 40W E14 230V NR50 30D 1CT/30	400 cd	38242978	REFL 60W E14 230V NR50 30D 1CT/30	600 cd



Light Distribution Diagrams



Accent Diagrams



Beam Diagrams



R50 Reflektör

