



## Descrizione del prodotto

### Appliance Microwave Oven Tubular

Lampada tubolare a vuoto con bulbo trasparente

#### Vantaggi

- Costruzione con filamento rinforzato per la resistenza a vibrazioni
- Il facile montaggio con varie parti di fissaggio consente di utilizzare le lampade nella parte del forno dove è richiesta luce
- Lunga durata utile nei forni a microonde

#### Caratteristiche

- Filamento rinforzato a bobina singola / doppia
- Design T-CLICK sviluppato appositamente per l'uso nei forni a microonde

#### Applicazione

- Forni a microonde

#### Versions



E14

# Appliance Microwave Oven Tubular

## Disegno tecnico

Product	D (max)	C (max)
Appliance 25W E14 230-240V T25 CL MWO 1BL/10	25 mm	57 mm

