



Описание

Appliance Oven Tubular

Трубчатые вакуумные лампы с прозрачной стеклянной колбой типа Т

Преимущества

- Безотказная работа при высоких температурах духовки (до 300 °C) при использовании специальных ламподержателей

Характеристики

- Биспиральная нить накаливания
- Применяемые припой, газопоглотитель, цоколевочная замазка имеют высокую термостойкость

Применение

- Газовые и электрические плиты, духовки, грили и другие приборы, работающие при высокой температуре
- Выпускаются для освещения духовок с различными вариантами расположения лампы – сверху, сбоку и на задней стенке

Versions



E14

Appliance Oven Tubular

Чертеж размеров

Product	D (max)	C (max)
Appliance 25W E14 230~240V T25 CL OV 1CT	25 mm	57 mm

