



Produkt beskrivelse

Ozon Sysmaskin og signallamper

Rørformet lampe med klar glasskolbe

Fordeler

- Lang levetid i kjøleskap og fryser

Funksjoner

- Forsterket glødetråd
- T-CLICK design med integrert lampeholder reduserer integrasjonskostnadene for kjøleskapsbelysning

Søknad

- Kjøleskap og fryser

Versions



E14

Målskisse

Product	D (max)	C (max)
Appliance 25W E14 230~240V T25 CL RF 1CT	25 mm	57 mm

