



Описание

Appliance Refrigerator Tubular

Трубчатая лампа с прозрачной стеклянной колбой

Преимущества

- Долгий срок службы в холодильниках и морозильных камерах

Характеристики

- Армированная нить накаливания
- Дизайн T-CLICK со встроенным патроном снижает общие затраты на освещение холодильника

Применение

- Холодильники и морозильные камеры

Versions



E14

Appliance Refrigerator Tubular

Чертеж размеров

Product	D (max)	C (max)
Appliance 15W E14 230-240V T25 CL RF 1CT	25 mm	57 mm

