



Lampade:

Per Macchine da Cucire

Lampade ad incandescenza tubolari compatte con filamento rinforzato.

Vantaggi

- Sono caratterizzate da una lunga durata di vita all'interno delle macchine da cucire.

Caratteristiche

- Sono realizzate con filamento rinforzato particolarmente resistente alle vibrazioni.
- Disponibili nelle versioni tubolari da 15W BA15D T17 e 20W BA15D T22x51, sono utilizzabili in vari tipi di macchine da cucire.
- Posizione di funzionamento universale.

Applicazione


- Macchine da cucire.

Versions




Per Macchine da Cucire

Disegno tecnico



Product	D (max)	C (max)
Appliance 20W E14 230-240V T22 CL SM 1BL/10	22 mm	49 mm



Product	D (max)	C (max)
Appliance 20W B15d 230V T22X51 - CL SM - 1CT	22 mm	52 mm

Per Macchine da Cucire

Approvazione e applicazione

Consumo energetico kWh/1000 h 20 kWh

Marchio di efficienza energetica (EEL) E

Controlli e regolazione del flusso

Regolabile Si

Funzionamento e parte elettrica

Corrente lampada (Nom) 0,09 A

Potenza (Specificata) (Nom) 20.0 W

Tempo di avvio (Nom) 0,0 s

Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom) instant full light

Informazioni generali

Durata nominale (Nom) 1000 h

Applicazione principale Macchine da cucire

Posizione di funzionamento UNIVERSAL

Durata specificata (ore) 1000 h

Ciclo di commutazione on/off 4.000 X

Dati tecnici di illuminazione

Temperatura di colore correlata (Nom) 2700 K

Indice di resa dei colori (Nom) 100

Flusso luminoso (Nom) 120 lm

Flusso luminoso (specificato) (Nom) 120 lm

Meccanica e corpo

Finitura lampadina Chiara (CL)

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Tensione (Nom)
25023050	Appliance 20W B15d 230V T22X51 CL SM 1CT	230 V
24997525	APPL 20W E14 230-240V T22 CL SM 1BL/10	230-240 V

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Attacco	Order Code	Full Product Name	Attacco
25023050	Appliance 20W B15d 230V T22X51 CL SM 1CT	B15	24997525	APPL 20W E14 230-240V T22 CL SM 1BL/10	E14

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Forma lampadina
25023050	Appliance 20W B15d 230V T22X51 CL SM 1CT	T22X51



Per Macchine da Cucire

Order Code	Full Product Name	Forma lampadina
24997525	APPL 20W E14 230-240V T22 CL SM 1BL/10	T22

