



Lampade:

Per Macchine da Cucire

Lampade ad incandescenza tubolari compatte con filamento rinforzato.

Vantaggi

- Sono caratterizzate da una lunga durata di vita all'interno delle macchine da cucire.

Caratteristiche

- Sono realizzate con filamento rinforzato particolarmente resistente alle vibrazioni.
- Disponibili nelle versioni tubolari da 15W BA15D T17 e 20W BA15D T22x51, sono utilizzabili in vari tipi di macchine da cucire.
- Posizione di funzionamento universale.

Applicazione

- Macchine da cucire.

Versions



B15

Per Macchine da Cucire

Disegno tecnico

Product	D (max)	C (max)
Appliance 20W E14 230-240V T22 CL SM 1BL/10	22 mm	49 mm

