



Produkt beskrivelse

Symaskinlamper

Rørformet glødelampe basert på vakumteknologi beregnet for bruk i symaskiner

Fordeler

- Lang levetid i symaskiner

Funksjoner

- Forsterket enkel/dobbel spole-glødetråd
- Leveres i ulike lengder for bruk i ulike typer symaskiner

Søknad



- Symaskiner

Versions



Symaskinlamper

Målskisse



Product	D (max)	C (max)
Appliance 20W E14 230-240V T22 CL SM 1CT	22 mm	49 mm

Product	D (max)	C (max)
Appliance 20W B15d 230V T22X51 - CL SM - 1CT	22 mm	52 mm

Symaskinlamper

Godkjenning og bruk

Energiforbruk kWh/1000 t	20 kWh
Energieffektivitetsmerke (EEL)	E

Kontroller og dimming

Dimmbar	Ja
---------	----

Drift og elektrisk

lyskildestrøm (nom.)	0,09 A
Strøm (merkekapasitet) (nom.)	20.0 W
Starttid (nom.)	0,0 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	instant full light

Generell informasjon

Nominell levetid (nom.)	1000 h
Hovedbruksområder	Symaskin
Driftsposisjon	UNIVERSAL
Nominell levetid (timer)	1000 h
Av/på-syklus.	4000 X

Teknisk belysning

Korreletert fargetemperatur (nom.)	2700 K
Fargegjengivelse (nom)	100
Lysstrøm (nom.)	120 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	120 lm

Mekanisk og innfatning

Lyspæreoverflate	Klar (CL)
------------------	-----------

Drift og elektrisk

Order Code	Full Product Name	Spenning (nom.)
25023050	Appliance 20W B15d 230V T22X51 CL SM 1CT	230 V
25097150	APPL 20W E14 230-240V T22 CL SM 1CT	230-240 V

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Lyskildefeste
25023050	Appliance 20W B15d 230V T22X51 CL SM 1CT	B15

Order Code	Full Product Name	Lyskildefeste
25097150	APPL 20W E14 230-240V T22 CL SM 1CT	E14

Mekanisk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Lyspæreform
25023050	Appliance 20W B15d 230V T22X51 CL SM 1CT	T22X51

Order Code	Full Product Name	Lyspæreform
25097150	APPL 20W E14 230-240V T22 CL SM 1CT	T22

