



Opis produktu:

Żarówka do maszyn do szycia

Tubularna lampa żarowa

Korzyści

- Wysoka trwałość i niezawodność


Cechy

- Wzmocniony pojedynczy lub podwójny spiralny żarnik
- Szeroki wybór długości dla różnych typów maszyn do szycia

Zastosowanie

- W maszynach do szycia

Rysunki techniczne



Product	D (max)	C (max)
Appliance 20W B15d 230V T22X51 - CL SM - 1CT	22 mm	52 mm