



Smart Modular Downlight LBX300C – Chiếu sáng mát mẻ cho môi trường theo cách an toàn và thông minh

Basic Modular LBX300

Đèn Smart Modular Downlight của chúng tôi là một giải pháp có giá cả phải chăng, tin cậy và linh hoạt được thiết kế để chiếu sáng chung và chiếu sáng tạo điểm nhấn trong môi trường cửa hàng. Được điều khiển bằng bộ điều khiển điện tử và điện tử, đèn Smart Modular Downlight hợp xu thế kết hợp kiểu dáng bên ngoài hấp dẫn với khả năng lắp đặt và bảo trì dễ dàng. Vỏ đèn chắc chắn cùng các bộ phận chất lượng cao đảm bảo sản phẩm có tuổi thọ lâu dài.

Lợi ích

- Bền bỉ và an toàn
- Linh hoạt và thuận tiện
- Thiết kế hợp xu thế và chuyên nghiệp

Tính năng

- Tuân thủ IEC60598 và CCC
- Chấn lưu điện tử và điện tử
- Vỏ đèn chắc chắn
- Đui đèn và đầu nối chất lượng cao
- Có sẵn phiên bản chiếu sáng khẩn cấp

Basic Modular LBX300

Ứng dụng

- Cửa hàng bán lẻ

Thông số kỹ thuật

Loại	LBX300 (Phiên bản bóng đèn Halogen Accentline)	Phân bố ánh sáng	Trực tiếp
	LBX301 (Phiên bản bóng đèn Halogen Capsuleline)	Chấn lưu	Điện tử, tần số cao 220-240 V / 50-60 Hz:
	CBX301 (Phiên bản bóng đèn HID CDM-T / Halogen Capsuleline)		- Điện tử
		Biến thế	Biến thế điện tử đối với phiên bản bóng đèn halogen, 220-240 V
Nguồn sáng	Halogen:	Chóa quang học	Chùm sáng rộng (chỉ dành cho phiên bản bóng đèn CDM-T)
	- 1, 2 hoặc 3 x Capsuleline / GY6.35 / 50 W		Chùm sáng hẹp (chỉ dành cho phiên bản bóng đèn Capsuleline)
	- 1, 2, 3 hoặc 4 x Accentline / GU5.3 / 50 W	Kết nối	Đầu nối SCREW
	HID:	Vật liệu	Vỏ: nhôm anode hóa với bề mặt mờ
	- 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 70 W	Màu	Khung: trắng (WH) và xám (GR)
Kèm theo bóng đèn	Không	Lắp đặt	Cố định bằng các chi tiết lắp siết lò xo
Vị trí bóng đèn	Dọc		

Phiên bản

