



# CoreLine Trunking(cu montaj pe șină) – alegerea evidentă pentru LED

## CoreLine Trunking

Indiferent dacă este vorba de o instalație nouă sau de renovarea unui spațiu existent, clienții doresc soluții de iluminat care să asigure calitatea luminii și reducerea semnificativă a cheltuielilor cu energia și de întreținere. Noua gamă de produse LED - CoreLine cu montaj pe șină poate fi folosită pentru înlocuirea iluminatului general. Procesul de selectare, instalare și întreținere este atât de ușor - este o schimbare simplă.

### Beneficii

- Eficiența ridicată permite reducerea consumului de energie cu peste 50 % în comparație cu aparatele de iluminat pe bază de lămpi fluorescente
- Nivel de investiție atractiv și amortizare rapidă
- Calitate bună a luminii cu flux luminos ridicat pentru a îndeplini cerințele aplicațiilor solicitante
- Ușor de comandat și de instalat, astfel avem nevoie de mai puțin timp și reduce cantitatea și complexitatea ambalajelor folosite

### Caracteristici

- Philips Fortimo LED Line 1R pentru eficacitate și fiabilitate sporite
- Sistemele optice avansate fac posibilă obținerea unor forme de fascicul luminos precise cu un consum redus de energie
- Simplitate: doar două coduri 12 NC sunt necesare pentru a constitui o linie luminoasă
- Necesită mult mai puține ambalaje față de soluțiile cu lămpi fluorescente, reducând timpul total de instalare

# CoreLine Trunking

## Cerere

- Supermarketuri
- Depozite
- Unități de producție

## Specificații

|                                    |                                                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tip                                | LL120X (variantă de 3,4 m)                                      |
|                                    | LL121X (variantă de 1,7 m)                                      |
| Sursa de lumină                    | Philips Fortimo LED Line 1R                                     |
| Putere                             | LL120X: 69 sau 124 W                                            |
|                                    | LL121X: 34,5 sau 62 W                                           |
| Unghi de distribuție luminoasă     | 2 x 20°, 2 x 25°, 2 x 30°, 2 x 50°                              |
| Flux luminos                       | LL120X: 9000 sau 16000 lm pentru 4000 K, 15200 lm pentru 3000 K |
|                                    | LL121X: 4500 sau 8000 lm pentru 4000 K, 7600 lm pentru 3000 K   |
| Temperatură de culoare corelată    | 3000 sau 4000 K                                                 |
| Indicele de redare a culorii       | >80                                                             |
| Viață utilă medie L70B50           | 70.000 de ore                                                   |
| Viață utilă medie L80B50           | 50.000 de ore                                                   |
| Viață utilă medie L90B50           | 25.000 de ore                                                   |
| Rată de defectare balast           | 1% la fiecare 5000 de ore                                       |
| Temperatură ambientală medie       | +25 °C                                                          |
| Domeniu temperatură de funcționare | -20 până la +35 °C                                              |

|                               |                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Balastul                      | Încorporat (Philips Xitanium)                                                                                                                                                                   |
| Tensiunea rețelei             | 230 sau 240 V/50 – 60 Hz                                                                                                                                                                        |
| Reglare intensitate luminoasă | Reostat DALI                                                                                                                                                                                    |
| Alimentare sistem de comenzi  | 0-16 V                                                                                                                                                                                          |
| Material                      | Carcasă: oțel                                                                                                                                                                                   |
|                               | Lentile: PMMA sau policarbonat (pentru variantele pentru iluminat de urgență)                                                                                                                   |
| Culoare                       | Alb                                                                                                                                                                                             |
| Sistem optic                  | Fascicul luminos îngust, mediu, larg sau sistem optic dublu asimetric                                                                                                                           |
| Capac optic                   | PMMA sau policarbonat                                                                                                                                                                           |
| Conexiune                     | Conectori mamă/tată integrali                                                                                                                                                                   |
| Întreținere                   | Nu este necesară curățarea în interior                                                                                                                                                          |
| Instalarea                    | Suspendat cu suporturi și cablu (standard)                                                                                                                                                      |
|                               | Montat pe suprafețe cu bridă de fixare sau suport (sunt necesare accesorii suplimentare)                                                                                                        |
|                               | Alimentare din corp în corp standard                                                                                                                                                            |
| Accesorii                     | Plăci de acoperire, suporturi pentru lanț, suporturi de fixare, suporturi de montaj pentru cablu de suspensie și suporturi de montaj pe tavan, cablu de suspensie, conectori electrici (LL120Z) |
| Observații                    | Variante pentru iluminat de urgență pe bază de baterie (3 ore, EL3) sau centralizate                                                                                                            |

## Versions



LL122X - LED Module, system flux 8000 lm



CoreLine Trunking - LED Module, system flux 4200 lm


# CoreLine Trunking

## Versions



CoreLine Trunking

## Cote



| Product                                |         |
|----------------------------------------|---------|
| LL121X LED45S/840 1x PSU MB 5 WH       |         |
| LL120X LED90S/840 2x PSD NB 7 VLC WH   | 3450 mm |
| LL121X LED45S/840 1x PSD DA20 7 WH     | 1725 mm |
| LL121X LED45S/840 1x PSU WB 5 WH       |         |
| LL120X LED90S/840 2x PSU DA20 5 WH     |         |
| LL120X LED90S/840 2x PSU NB 5 WH       |         |
| LL121X LED45S/840 1x PSU NB 5 WH       |         |
| LL120X LED90S/840 2x PSU MB 5 WH       |         |
| LL120X LED90S/840 2x PSU WB 5 WH       |         |
| LL121X 7 WH BC                         |         |
| LL120X LED90S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH | 3450 mm |
| LL120X LED90S/840 2x PSU VWB 5 WH      | 3450 mm |
| LL121X LED45S/840 1x PSU DA20 5 WH     |         |

//

| Product                                | A       |
|----------------------------------------|---------|
| LL120X LED90S/840 2x PSD NB 7 VLC WH   | 3464 mm |
| LL121X LED45S/840 1x PSD DA20 7 WH     | 1739 mm |
| LL121X 7 WH BC                         |         |
| LL120X LED90S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH | 3464 mm |
| LL120X LED90S/840 2x PSU VWB 5 WH      | 3464 mm |

//

//

| Product                                | A       |
|----------------------------------------|---------|
| LL120X LED90S/840 2x PSD NB 7 VLC WH   | 3724 mm |
| LL121X LED45S/840 1x PSD DA20 7 WH     | 1999 mm |
| LL121X 7 WH BC                         |         |
| LL120X LED90S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH | 3724 mm |
| LL120X LED90S/840 2x PSU VWB 5 WH      | 3724 mm |

Detalii produs



Ceiling mounting bracket, 2 end pieces and connection unit 7-pole



Suspension wire Ø 2 mm, length 3 m



LineSense motion detection unit



Suspension wire Ø 2 mm, length 1.25 m



Mounting bracket for suspension wire, 2 end pieces and connection unit 9-pole



Chain bracket, 5 pieces



End pieces, 6 pieces



Suspension wire Ø 2 mm, length 5 m

# CoreLine Trunking

## Detalii produs

Profile bracket, 5 pieces



Electrical connector 9-pole male and female, 4 sets



CoreLine trunking LL122X luminaire, half blind cover and half single lumen version



IPDP\_LL120Xi\_0015-Detail photo



CoreLine trunking LL121X housing with blind cover



# CoreLine Trunking

## Detalii produs



CoreLine trunking LL120X/LL121X  
luminaire, single lumen version,  
opal



CoreLine trunking LL120X/LL121X  
luminaire, double lumen version,  
opal



IPDP\_LL120Xi\_0003-Detail photo



CoreLine trunking LL123X  
luminaire, track version



## Accesorii




Ordercode 88155199



Ordercode 88146900

Accesorii

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|    | <p>Konzola pro montáž na strop</p> <p>Ordercode 910925255037,<br/>910925255170</p>   |    | <p>Ordercode 88157599</p>                                  |
|    | <p>Závěsné lanko Ø 2 mm, délka 3 m</p> <p>Ordercode 88158299</p>                     |    | <p>Ordercode 88159999</p>                                  |
|  | <p>Elektrický 7pólový vnitřní a vnější konektor, 5 sad</p> <p>Ordercode 88160599</p> |  | <p>Řetězová konzola, 5 kusů</p> <p>Ordercode 88161299</p>  |
|  | <p>Koncovky, 6 kusů</p> <p>Ordercode 88153700</p>                                    |  | <p>Profilová konzola, 5 kusů</p> <p>Ordercode 88163699</p> |

## Accesorii



Konzola pro montáž na strop

Ordercode 90872200



Konzola pro montáž na strop

Ordercode 91260600



CoreLine Trunking LL120X/LL121X  
– svítidlo ve verzi s jednoduchou  
svítivostí

Ordercode 910925682907,  
910925682908, 910925682914,  
910925682915, 910925682920,  
910925682921, 910925682926,  
910925682927, 910925682933,  
910925682946, 910925682947,  
910925682955, 910925682968,  
910925683021, 910925683072,  
910925772904, 910925802903,  
910925863110, 910925863324,  
910925863325, 910925863333,  
910925863334, 910925863335



CoreLine Trunking

Ordercode 910925683073,  
910925863969, 910925864022



CoreLine Trunking

Ordercode 910925863234,  
910925863235, 910925863236,  
910925863237

| Application Conditions                        |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Adecvat pentru comutare aleatorie             | No                      |
| Approval and Application                      |                         |
| Cod de protecție împotriva impactului mecanic | IK02                    |
| Cod protecție împotriva infiltrărilor         | IP20                    |
| Operating and Electrical                      |                         |
| Tensiune de intrare                           | 220 to 240 V            |
| General Information                           |                         |
| Unghi de distribuție sursă de lumină          | 120 °                   |
| Marcaj CE                                     | CE mark                 |
| Clasă de protecție IEC                        | Clasa de siguranță I    |
| Balast inclus                                 | Da                      |
| Marcaj ENEC                                   | ENEC mark               |
| Marcaj de inflamabilitate                     | F                       |
| Sursă de lumină înlocuibilă                   | Nu                      |
| Initial Performance (IEC Compliant)           |                         |
| Cromatică inițială                            | (0.38, 0.38) SDCM<br><3 |
| Indice inițial de redare a culorii            | ≥80                     |

## Application Conditions

| Order Code | Full Product Name                        | Interval temperatură ambientală | Nivel maxim de reglare a intensității luminoase |
|------------|------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| 88166700   | LL120X LED90S/840 2x PSU NB 5 WH         | -20 to +35 °C                   | -                                               |
| 88171100   | LL121X LED45S/840 1x PSU MB 5 WH         | -20 to +35 °C                   | -                                               |
| 88172800   | LL120X LED90S/840 2x PSU MB 5 WH         | -20 to +35 °C                   | Not applicable                                  |
| 88177300   | LL121X LED45S/840 1x PSU WB 5 WH         | -20 to +35 °C                   | -                                               |
| 88178000   | LL120X LED90S/840 2x PSU WB 5 WH         | -20 to +35 °C                   | Not applicable                                  |
| 88183400   | LL121X LED45S/840 1x PSU DA20 5 WH       | -20 to +35 °C                   | -                                               |
| 88184100   | LL120X LED90S/840 2x PSU DA20 5 WH       | -20 to +35 °C                   | -                                               |
| 88190200   | LL120X LED90S/840 2x PSD NB 7 VLC WH     | -20 to +35 °C                   | 1%                                              |
| 88203900   | LL121X LED45S/840 1x PSD DA20 7 WH       | -20 to +35 °C                   | 1%                                              |
| 88204600   | LL120X LED90S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH   | -20 to +35 °C                   | 1%                                              |
| 88435400   | LL121X LED45S/840 1x PSU NB 5 WH         | -20 to +35 °C                   | -                                               |
| 90694000   | LL120X LED90S/840 2x PSU VWB 5 WH        | -20 to +35 °C                   | -                                               |
| 90746600   | LL120X LED90S/840 2x PSD WB 9 VLC WH     | -20 to +35 °C                   | 1%                                              |
| 88141400   | LL120X LED90S/840 2x PSD WB 7 VLC WH     | -20 to +35 °C                   | 1%                                              |
| 88140700   | LL121X LED45S/840 1x PSD WB 7 WH         | -20 to +35 °C                   | 1%                                              |
| 32344100   | LL120X LED90S/840 1x PSD WB 9 WH         | -20 to +35 °C                   | 1%                                              |
| 34735500   | LL120X LED90S/840 1x PSU NB 5 WH         | -20 to +35 °C                   | -                                               |
| 34736200   | LL120X LED90S/840 1x PSU MB 5 WH         | -20 to +35 °C                   | -                                               |
| 34744700   | LL120X LED90S/840 1x PSU NB 7 WH         | -20 to +35 °C                   | -                                               |
| 34745400   | LL120X LED90S/840 1x PSU WB 7 WH         | -20 to +35 °C                   | -                                               |
| 34746100   | LL120X LED90S/840 1x PSU A 7 WH          | -20 to +35 °C                   | -                                               |
| 38078900   | LL121X LED80S/840 PSU WB SMB WH KIT      | -20 to +35 °C                   | Not applicable                                  |
| 38079600   | LL121X LED80S/840 PSU NB SMB WH KIT      | -20 to +35 °C                   | Not applicable                                  |
| 38080200   | LL121X LED80S/840 PSU WB TW3 SMB WH KIT  | -20 to +35 °C                   | Not applicable                                  |
| 38081900   | LL120X LED160S/840 PSU WB SMB WH KIT     | -20 to +35 °C                   | Not applicable                                  |
| 38082600   | LL120X LED160S/840 PSU NB SMB WH KIT     | -20 to +35 °C                   | Not applicable                                  |
| 38083300   | LL121X LED80S/840 PSU NB TW3 SMB WH KIT  | -20 to +35 °C                   | Not applicable                                  |
| 38084000   | LL120X LED160S/840 PSU WB TW3 SMB WH KIT | -20 to +35 °C                   | Not applicable                                  |
| 38085700   | LL120X LED160S/840 PSU NB TW3 SMB WH KIT | -20 to +35 °C                   | Not applicable                                  |
| 38086400   | LL120X LED160S/840 2x PSD WB 7X2.5 VLC W | -20 to +35 °C                   | 1%                                              |
| 38087100   | LL120X LED160S/840 2x PSD WB 7 VLC WH    | -20 to +35 °C                   | 1%                                              |
| 38088800   | LL120X LED160S/840 2x PSU WB 5 WH        | -20 to +35 °C                   | Not applicable                                  |
| 38091800   | LL120X LED160S/840 2x PSU MB 5 WH        | -20 to +35 °C                   | Not applicable                                  |
| 38092500   | LL121X LED80S/840 1x PSD WB 7 WH         | -20 to +35 °C                   | 1%                                              |
| 38093200   | LL120X LED160S/840 2x PSU DA20 5 WH      | -20 to +35 °C                   | Not applicable                                  |
| 38094900   | LL121X LED80S/840 1x PSU WB 5 WH         | -20 to +35 °C                   | Not applicable                                  |
| 38095600   | LL120X LED160S/840 1x PSD WB 7 WH        | -20 to +35 °C                   | 1%                                              |
| 38097000   | LL120X LED160S/840 1x PSD WB 7X2.5 WH    | -20 to +35 °C                   | 1%                                              |
| 38098700   | LL120X LED160S/840 2x PSD MB 7 VLC WH    | -20 to +35 °C                   | 1%                                              |
| 38101400   | LL121X LED76S/830 1x PSU WB 5 WH         | -20 to +35 °C                   | Not applicable                                  |
| 38103800   | LL121X LED80S/840 1x PSU MB 5 WH         | -20 to +35 °C                   | Not applicable                                  |
| 38104500   | LL120X LED152S/830 2x PSU WB 5 WH        | -20 to +35 °C                   | Not applicable                                  |
| 38105200   | LL120X LED160S/840 2x PSD VWB 7 VLC WH   | -20 to +35 °C                   | 1%                                              |
| 38106900   | LL120X LED152S/830 2x PSU VWB 5 WH       | -20 to +35 °C                   | Not applicable                                  |
| 38107600   | LL120X LED160S/840 1x PSD NB 7 WH        | -20 to +35 °C                   | 1%                                              |
| 38109000   | LL120X LED152S/830 2x PSU DA20 5 WH      | -20 to +35 °C                   | Not applicable                                  |

| Order Code | Full Product Name                        | Interval temperatură<br>ambientală | Nivel maxim de<br>reglare a<br>intensității<br>luminoase |
|------------|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 38110600   | LL120X LED160S/840 2x PSD NB 9 VLC WH    | -20 to +35 °C                      | 1%                                                       |
| 38111300   | LL121X LED80S/840 1x PSD WB 7X2.5 WH     | -20 to +35 °C                      | 1%                                                       |
| 38112000   | LL120X LED160S/840 2x PSU WB 7 WH        | -20 to +35 °C                      | Not applicable                                           |
| 38113700   | LL120X LED160S/840 2x PSD NB 7 VLC WH    | -20 to +35 °C                      | 1%                                                       |
| 38114400   | LL121X LED80S/840 1x PSU DA20 5 WH       | -20 to +35 °C                      | Not applicable                                           |
| 38115100   | LL120X LED152S/830 2x PSD WB 7 VLC WH    | -20 to +35 °C                      | 1%                                                       |
| 38116800   | LL120X LED152S/830 2x PSU MB 5 WH        | -20 to +35 °C                      | Not applicable                                           |
| 38117500   | LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 5 WH       | -20 to +35 °C                      | Not applicable                                           |
| 38118200   | LL121X LED76S/830 1x PSD WB 7 WH         | -20 to +35 °C                      | 1%                                                       |
| 38119900   | LL120X LED160S/840 2x PSD A 7X2.5 VLC WH | -20 to +35 °C                      | 1%                                                       |
| 38120500   | LL121X LED80S/840 1x PSD NB 7 WH         | -20 to +35 °C                      | 1%                                                       |
| 38122900   | LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 5 WH        | -20 to +35 °C                      | Not applicable                                           |
| 38123600   | LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 EL3 WH     | -20 to +35 °C                      | Not applicable                                           |
| 38124300   | LL121X LED80S/840 1x PSD MB 7 WH         | -20 to +35 °C                      | 1%                                                       |
| 38127400   | LL121X LED80S/840 1x PSU NB 5 WH         | -20 to +35 °C                      | Not applicable                                           |
| 38128100   | LL121X LED80S/840 1x PSD NB 9 WH         | -20 to +35 °C                      | 1%                                                       |
| 38129800   | LL120X LED160S/840 2x PSU A 5 WH         | -20 to +35 °C                      | Not applicable                                           |
| 38130400   | LL122X LED80S/840 1x PSU WB 5 WH         | -20 to +35 °C                      | Not applicable                                           |
| 38131100   | LL122X LED80S/840 1x PSU VWB 5 WH        | -20 to +35 °C                      | Not applicable                                           |
| 38132800   | LL121X LED76S/830 1x PSU MB 5 WH         | -20 to +35 °C                      | Not applicable                                           |
| 38133500   | LL121X LED80S/840 1x PSD WB 9 EL3 WH     | -20 to +35 °C                      | 1%                                                       |
| 38134200   | LL120X LED160S/840 2x PSD MB 9 VLC WH    | -20 to +35 °C                      | 1%                                                       |
| 38136600   | LL120X LED160S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH  | -20 to +35 °C                      | 1%                                                       |
| 38137300   | LL121X LED80S/840 1x PSD DA20 7 WH       | -20 to +35 °C                      | 1%                                                       |
| 38138000   | LL120X LED160S/840 2x PSD A 7 VLC WH     | -20 to +35 °C                      | 1%                                                       |
| 38139700   | LL121X LED80S/840 1x PSU A 5 WH          | -20 to +35 °C                      | Not applicable                                           |
| 38140300   | LL120X LED152S/830 2x PSU A 5 WH         | -20 to +35 °C                      | Not applicable                                           |
| 38141000   | LL120X LED160S/865 2x PSD VWB 7 VLC WH   | -20 to +35 °C                      | 1%                                                       |
| 38143400   | LL121X LED80S/840 1x PSD MB 9 WH         | -20 to +35 °C                      | 1%                                                       |
| 38144100   | LL121X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH        | -20 to +35 °C                      | 1%                                                       |
| 38145800   | LL121X LED80S/840 1x PSU MB 7 WH         | -20 to +35 °C                      | Not applicable                                           |
| 38146500   | LL122X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH        | -20 to +35 °C                      | 1%                                                       |
| 38148900   | LL120X LED160S/865 2x PSU WB 5 WH        | -20 to +35 °C                      | Not applicable                                           |
| 38149600   | LL122X LED80S/840 1x PSD WB 9 WH         | -20 to +35 °C                      | 1%                                                       |
| 38150200   | LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7X2.5 WH     | -20 to +35 °C                      | Not applicable                                           |
| 38151900   | LL120X LED152S/830 2x PSD DA20 7 VLC WH  | -20 to +35 °C                      | 1%                                                       |
| 38152600   | LL121X LED76S/830 1x PSU DA20 5 WH       | -20 to +35 °C                      | Not applicable                                           |
| 38153300   | LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7X2.5 WH     | -20 to +35 °C                      | Not applicable                                           |
| 38154000   | LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 5 WH        | -20 to +35 °C                      | Not applicable                                           |
| 38155700   | LL121X LED80S/840 1x PSD A 7 WH          | -20 to +35 °C                      | 1%                                                       |
| 38156400   | LL122X LED76S/830 1x PSU VWB 7 WH        | -20 to +35 °C                      | Not applicable                                           |
| 38157100   | LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 WH         | -20 to +35 °C                      | Not applicable                                           |
| 38158800   | LL120X LED160S/865 2x PSD MB 7 VLC WH    | -20 to +35 °C                      | 1%                                                       |
| 38159500   | LL121X LED76S/830 1x PSD WB 9 WH         | -20 to +35 °C                      | 1%                                                       |
| 38160100   | LL121X LED80S/865 1x PSD WB 7 WH         | -20 to +35 °C                      | 1%                                                       |
| 38161800   | LL120X LED160S/840 2x PSU MB 7 WH        | -20 to +35 °C                      | Not applicable                                           |
| 38162500   | LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 7 EL3 WH    | -20 to +35 °C                      | Not applicable                                           |
| 38163200   | LL121X LED76S/830 1x PSU A 5 WH          | -20 to +35 °C                      | Not applicable                                           |
| 38165600   | LL121X LED80S/840 1x PSU DA20 7 EL3 WH   | -20 to +35 °C                      | Not applicable                                           |

| Order Code | Full Product Name                       | Interval temperatură ambientală | Nivel maxim de reglare a intensității luminoase |
|------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| 38166300   | LL121X LED80S/840 1x PSD A 7X2.5 WH     | -20 to +35 °C                   | 1%                                              |
| 38167000   | LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7 EL3 WH    | -20 to +35 °C                   | Not applicable                                  |
| 38168700   | LL120X LED160S/840 2x PSU NB 7 WH       | -20 to +35 °C                   | Not applicable                                  |
| 38169400   | LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 7 WH       | -20 to +35 °C                   | Not applicable                                  |
| 38171700   | LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7 WH        | -20 to +35 °C                   | Not applicable                                  |
| 38173100   | LL121X LED76S/830 1x PSD A 7 WH         | -20 to +35 °C                   | 1%                                              |
| 38175500   | LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 7 WH      | -20 to +35 °C                   | Not applicable                                  |
| 38176200   | LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 7 WH       | -20 to +35 °C                   | Not applicable                                  |
| 38177900   | LL121X LED80S/865 1x PSD MB 9 WH        | -20 to +35 °C                   | 1%                                              |
| 38178600   | LL122X LED80S/840 1x PSU WB 5X2.5 WH    | -20 to +35 °C                   | Not applicable                                  |
| 38179300   | LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 5X2.5 WH  | -20 to +35 °C                   | Not applicable                                  |
| 38180900   | LL122X LED80S/840 1x PSU VWB 5X2.5 WH   | -20 to +35 °C                   | Not applicable                                  |
| 38181600   | LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 5X2.5 WH   | -20 to +35 °C                   | Not applicable                                  |
| 38182300   | LL122X LED80S/840 1x PSU NB 5X2.5 WH    | -20 to +35 °C                   | Not applicable                                  |
| 38183000   | LL122X LED80S/840 1x PSD WB 7X2.5 WH    | -20 to +35 °C                   | 1%                                              |
| 38184700   | LL120X LED160S/840 2x PSD VWB 7X2.5 VLC | -20 to +35 °C                   | 1%                                              |
| 38185400   | LL122X LED80S/840 1x PSD VWB 7X2.5 WH   | -20 to +35 °C                   | 1%                                              |
| 38186100   | LL121X LED80S/840 1x PSD VWB 7X2.5 WH   | -20 to +35 °C                   | 1%                                              |
| 38187800   | LL122X LED80S/840 1x PSD NB 7X2.5 WH    | -20 to +35 °C                   | 1%                                              |
| 38188500   | LL121X LED80S/840 1x PSU MB 7 EL3 WH    | -20 to +35 °C                   | Not applicable                                  |
| 38189200   | LL120X LED160S/865 1x PSD MB 7 WH       | -20 to +35 °C                   | 1%                                              |
| 38190800   | LL120X LED160S/865 2x PSU MB 5 WH       | -20 to +35 °C                   | Not applicable                                  |
| 38191500   | LL121X LED80S/840 1x PSD NB 9 EL3 WH    | -20 to +35 °C                   | 1%                                              |
| 38089500   | LL120X LED150S/840 2x PSD O 7 VLC WH    | -20 to +35 °C                   | 1%                                              |
| 38100700   | LL120X LED150S/840 2x PSU O 5 WH        | -20 to +35 °C                   | Not applicable                                  |
| 38102100   | LL121X LED75S/840 1x PSD O 7 WH         | -20 to +35 °C                   | 1%                                              |
| 38090100   | LL120X LED150S/840 1x PSD O 7 WH        | -20 to +35 °C                   | 1%                                              |
| 38142700   | LL120X LED150S/865 2x PSU O 5 WH        | -20 to +35 °C                   | Not applicable                                  |
| 98887900   | LL120X LED150S/840 2x PSU PCO 5 WH      | +20 to +35 °C                   | Not applicable                                  |
| 98768100   | LL121X LED75S/840 1x PSU PCO 5 WH       | +20 to +35 °C                   | Not applicable                                  |

## Controls and Dimming

| Order Code | Full Product Name                      | Cu reglarea intensității luminoase |
|------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| 88166700   | LL120X LED90S/840 2x PSU NB 5 WH       | Nu                                 |
| 88171100   | LL121X LED45S/840 1x PSU MB 5 WH       | Nu                                 |
| 88172800   | LL120X LED90S/840 2x PSU MB 5 WH       | Nu                                 |
| 88177300   | LL121X LED45S/840 1x PSU WB 5 WH       | Nu                                 |
| 88178000   | LL120X LED90S/840 2x PSU WB 5 WH       | Nu                                 |
| 88183400   | LL121X LED45S/840 1x PSU DA20 5 WH     | Nu                                 |
| 88184100   | LL120X LED90S/840 2x PSU DA20 5 WH     | Nu                                 |
| 88190200   | LL120X LED90S/840 2x PSD NB 7 VLC WH   | Da                                 |
| 88203900   | LL121X LED45S/840 1x PSD DA20 7 WH     | Da                                 |
| 88204600   | LL120X LED90S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH | Da                                 |
| 88435400   | LL121X LED45S/840 1x PSU NB 5 WH       | Nu                                 |
| 90694000   | LL120X LED90S/840 2x PSU VWB 5 WH      | Nu                                 |
| 90746600   | LL120X LED90S/840 2x PSD WB 9 VLC WH   | Da                                 |
| 88141400   | LL120X LED90S/840 2x PSD WB 7 VLC WH   | Da                                 |

| Order Code | Full Product Name                        | Cu reglarea intensității luminoase |
|------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| 88140700   | LL121X LED45S/840 1x PSD WB 7 WH         | Da                                 |
| 32344100   | LL120X LED90S/840 1x PSD WB 9 WH         | Da                                 |
| 34735500   | LL120X LED90S/840 1x PSU NB 5 WH         | Nu                                 |
| 34736200   | LL120X LED90S/840 1x PSU MB 5 WH         | Nu                                 |
| 34744700   | LL120X LED90S/840 1x PSU NB 7 WH         | Nu                                 |
| 34745400   | LL120X LED90S/840 1x PSU WB 7 WH         | Nu                                 |
| 34746100   | LL120X LED90S/840 1x PSU A 7 WH          | Nu                                 |
| 38078900   | LL121X LED80S/840 PSU WB SMB WH KIT      | Nu                                 |
| 38079600   | LL121X LED80S/840 PSU NB SMB WH KIT      | Nu                                 |
| 38080200   | LL121X LED80S/840 PSU WB TW3 SMB WH KIT  | Nu                                 |
| 38081900   | LL120X LED160S/840 PSU WB SMB WH KIT     | Nu                                 |
| 38082600   | LL120X LED160S/840 PSU NB SMB WH KIT     | Nu                                 |
| 38083300   | LL121X LED80S/840 PSU NB TW3 SMB WH KIT  | Nu                                 |
| 38084000   | LL120X LED160S/840 PSU WB TW3 SMB WH KIT | Nu                                 |

## CoreLine Trunking

| Order Code | Full Product Name                        | Cu reglarea intensității luminoase |
|------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| 38085700   | LL120X LED160S/840 PSU NB TW3 SMB WH KIT | Nu                                 |
| 38086400   | LL120X LED160S/840 2x PSD WB 7X2.5 VLC W | Da                                 |
| 38087100   | LL120X LED160S/840 2x PSD WB 7 VLC WH    | Da                                 |
| 38088800   | LL120X LED160S/840 2x PSU WB 5 WH        | Nu                                 |
| 38091800   | LL120X LED160S/840 2x PSU MB 5 WH        | Nu                                 |
| 38092500   | LL121X LED80S/840 1x PSD WB 7 WH         | Da                                 |
| 38093200   | LL120X LED160S/840 2x PSU DA20 5 WH      | Nu                                 |
| 38094900   | LL121X LED80S/840 1x PSU WB 5 WH         | Nu                                 |
| 38095600   | LL120X LED160S/840 1x PSD WB 7 WH        | Da                                 |
| 38097000   | LL120X LED160S/840 1x PSD WB 7X2.5 WH    | Da                                 |
| 38098700   | LL120X LED160S/840 2x PSD MB 7 VLC WH    | Da                                 |
| 38101400   | LL121X LED76S/830 1x PSU WB 5 WH         | Nu                                 |
| 38103800   | LL121X LED80S/840 1x PSU MB 5 WH         | Nu                                 |
| 38104500   | LL120X LED152S/830 2x PSU WB 5 WH        | Nu                                 |
| 38105200   | LL120X LED160S/840 2x PSD VWB 7 VLC WH   | Da                                 |
| 38106900   | LL120X LED152S/830 2x PSU VWB 5 WH       | Nu                                 |
| 38107600   | LL120X LED160S/840 1x PSD NB 7 WH        | Da                                 |
| 38109000   | LL120X LED152S/830 2x PSU DA20 5 WH      | Nu                                 |
| 38110600   | LL120X LED160S/840 2x PSD NB 9 VLC WH    | Da                                 |
| 38111300   | LL121X LED80S/840 1x PSD WB 7X2.5 WH     | Da                                 |
| 38112000   | LL120X LED160S/840 2x PSU WB 7 WH        | Nu                                 |
| 38113700   | LL120X LED160S/840 2x PSD NB 7 VLC WH    | Da                                 |
| 38114400   | LL121X LED80S/840 1x PSU DA20 5 WH       | Nu                                 |
| 38115100   | LL120X LED152S/830 2x PSD WB 7 VLC WH    | Da                                 |
| 38116800   | LL120X LED152S/830 2x PSU MB 5 WH        | Nu                                 |
| 38117500   | LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 5 WH       | Nu                                 |
| 38118200   | LL121X LED76S/830 1x PSD WB 7 WH         | Da                                 |
| 38119900   | LL120X LED160S/840 2x PSD A 7X2.5 VLC WH | Da                                 |
| 38120500   | LL121X LED80S/840 1x PSD NB 7 WH         | Da                                 |
| 38122900   | LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 5 WH        | Nu                                 |
| 38123600   | LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 EL3 WH     | Nu                                 |
| 38124300   | LL121X LED80S/840 1x PSD MB 7 WH         | Da                                 |
| 38127400   | LL121X LED80S/840 1x PSU NB 5 WH         | Nu                                 |
| 38128100   | LL121X LED80S/840 1x PSD NB 9 WH         | Da                                 |
| 38129800   | LL120X LED160S/840 2x PSU A 5 WH         | Nu                                 |
| 38130400   | LL122X LED80S/840 1x PSU WB 5 WH         | Nu                                 |
| 38131100   | LL122X LED80S/840 1x PSU VWB 5 WH        | Nu                                 |
| 38132800   | LL121X LED76S/830 1x PSU MB 5 WH         | Nu                                 |
| 38133500   | LL121X LED80S/840 1x PSD WB 9 EL3 WH     | Da                                 |
| 38134200   | LL120X LED160S/840 2x PSD MB 9 VLC WH    | Da                                 |
| 38136600   | LL120X LED160S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH  | Da                                 |
| 38137300   | LL121X LED80S/840 1x PSD DA20 7 WH       | Da                                 |
| 38138000   | LL120X LED160S/840 2x PSD A 7 VLC WH     | Da                                 |
| 38139700   | LL121X LED80S/840 1x PSU A 5 WH          | Nu                                 |
| 38140300   | LL120X LED152S/830 2x PSU A 5 WH         | Nu                                 |
| 38141000   | LL120X LED160S/865 2x PSD VWB 7 VLC WH   | Da                                 |
| 38143400   | LL121X LED80S/840 1x PSD MB 9 WH         | Da                                 |
| 38144100   | LL121X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH        | Da                                 |
| 38145800   | LL121X LED80S/840 1x PSU MB 7 WH         | Nu                                 |

| Order Code | Full Product Name                       | Cu reglarea intensității luminoase |
|------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| 38146500   | LL122X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH       | Da                                 |
| 38148900   | LL120X LED160S/865 2x PSU WB 5 WH       | Nu                                 |
| 38149600   | LL122X LED80S/840 1x PSD WB 9 WH        | Da                                 |
| 38150200   | LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7X2.5 WH    | Nu                                 |
| 38151900   | LL120X LED152S/830 2x PSD DA20 7 VLC WH | Da                                 |
| 38152600   | LL121X LED76S/830 1x PSU DA20 5 WH      | Nu                                 |
| 38153300   | LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7X2.5 WH    | Nu                                 |
| 38154000   | LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 5 WH       | Nu                                 |
| 38155700   | LL121X LED80S/840 1x PSD A 7 WH         | Da                                 |
| 38156400   | LL122X LED76S/830 1x PSU VWB 7 WH       | Nu                                 |
| 38157100   | LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 WH        | Nu                                 |
| 38158800   | LL120X LED160S/865 2x PSD MB 7 VLC WH   | Da                                 |
| 38159500   | LL121X LED76S/830 1x PSD WB 9 WH        | Da                                 |
| 38160100   | LL121X LED80S/865 1x PSD WB 7 WH        | Da                                 |
| 38161800   | LL120X LED160S/840 2x PSU MB 7 WH       | Nu                                 |
| 38162500   | LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 7 EL3 WH   | Nu                                 |
| 38163200   | LL121X LED76S/830 1x PSU A 5 WH         | Nu                                 |
| 38165600   | LL121X LED80S/840 1x PSU DA20 7 EL3 WH  | Nu                                 |
| 38166300   | LL121X LED80S/840 1x PSD A 7X2.5 WH     | Da                                 |
| 38167000   | LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7 EL3 WH    | Nu                                 |
| 38168700   | LL120X LED160S/840 2x PSU NB 7 WH       | Nu                                 |
| 38169400   | LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 7 WH       | Nu                                 |
| 38171700   | LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7 WH        | Nu                                 |
| 38173100   | LL121X LED76S/830 1x PSD A 7 WH         | Da                                 |
| 38175500   | LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 7 WH      | Nu                                 |
| 38176200   | LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 7 WH       | Nu                                 |
| 38177900   | LL121X LED80S/865 1x PSD MB 9 WH        | Da                                 |
| 38178600   | LL122X LED80S/840 1x PSU WB 5X2.5 WH    | Nu                                 |
| 38179300   | LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 5X2.5 WH  | Nu                                 |
| 38180900   | LL122X LED80S/840 1x PSU VWB 5X2.5 WH   | Nu                                 |
| 38181600   | LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 5X2.5 WH   | Nu                                 |
| 38182300   | LL122X LED80S/840 1x PSU NB 5X2.5 WH    | Nu                                 |
| 38183000   | LL122X LED80S/840 1x PSD WB 7X2.5 WH    | Da                                 |
| 38184700   | LL120X LED160S/840 2x PSD VWB 7X2.5 VLC | Da                                 |
| 38185400   | LL122X LED80S/840 1x PSD VWB 7X2.5 WH   | Da                                 |
| 38186100   | LL121X LED80S/840 1x PSD VWB 7X2.5 WH   | Da                                 |
| 38187800   | LL122X LED80S/840 1x PSD NB 7X2.5 WH    | Da                                 |
| 38188500   | LL121X LED80S/840 1x PSU MB 7 EL3 WH    | Nu                                 |
| 38189200   | LL120X LED160S/865 1x PSD MB 7 WH       | Da                                 |
| 38190800   | LL120X LED160S/865 2x PSU MB 5 WH       | Nu                                 |
| 38191500   | LL121X LED80S/840 1x PSD NB 9 EL3 WH    | Da                                 |
| 38089500   | LL120X LED150S/840 2x PSD O 7 VLC WH    | Da                                 |
| 38100700   | LL120X LED150S/840 2x PSU O 5 WH        | Nu                                 |
| 38102100   | LL121X LED75S/840 1x PSD O 7 WH         | Da                                 |
| 38090100   | LL120X LED150S/840 1x PSD O 7 WH        | Da                                 |
| 38142700   | LL120X LED150S/865 2x PSU O 5 WH        | Nu                                 |
| 98887900   | LL120X LED150S/840 2x PSU PCO 5 WH      | Nu                                 |
| 98768100   | LL121X LED75S/840 1x PSU PCO 5 WH       | Nu                                 |

## Operating and Electrical

## CoreLine Trunking

| Order Code | Full Product Name                        | Circuit |
|------------|------------------------------------------|---------|
| 88166700   | LL120X LED90S/840 2x PSU NB 5 WH         | No      |
| 88171100   | LL121X LED45S/840 1x PSU MB 5 WH         | No      |
| 88172800   | LL120X LED90S/840 2x PSU MB 5 WH         | No      |
| 88177300   | LL121X LED45S/840 1x PSU WB 5 WH         | No      |
| 88178000   | LL120X LED90S/840 2x PSU WB 5 WH         | No      |
| 88183400   | LL121X LED45S/840 1x PSU DA20 5 WH       | No      |
| 88184100   | LL120X LED90S/840 2x PSU DA20 5 WH       | No      |
| 88190200   | LL120X LED90S/840 2x PSD NB 7 VLC WH     | No      |
| 88203900   | LL121X LED45S/840 1x PSD DA20 7 WH       | No      |
| 88204600   | LL120X LED90S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH   | No      |
| 88435400   | LL121X LED45S/840 1x PSU NB 5 WH         | No      |
| 90694000   | LL120X LED90S/840 2x PSU VWB 5 WH        | No      |
| 90746600   | LL120X LED90S/840 2x PSD WB 9 VLC WH     | No      |
| 88141400   | LL120X LED90S/840 2x PSD WB 7 VLC WH     | No      |
| 88140700   | LL121X LED45S/840 1x PSD WB 7 WH         | No      |
| 32344100   | LL120X LED90S/840 1x PSD WB 9 WH         | No      |
| 34735500   | LL120X LED90S/840 1x PSU NB 5 WH         | No      |
| 34736200   | LL120X LED90S/840 1x PSU MB 5 WH         | No      |
| 34744700   | LL120X LED90S/840 1x PSU NB 7 WH         | No      |
| 34745400   | LL120X LED90S/840 1x PSU WB 7 WH         | No      |
| 34746100   | LL120X LED90S/840 1x PSU A 7 WH          | No      |
| 38078900   | LL121X LED80S/840 PSU WB SMB WH KIT      | No      |
| 38079600   | LL121X LED80S/840 PSU NB SMB WH KIT      | No      |
| 38080200   | LL121X LED80S/840 PSU WB TW3 SMB WH KIT  | No      |
| 38081900   | LL120X LED160S/840 PSU WB SMB WH KIT     | No      |
| 38082600   | LL120X LED160S/840 PSU NB SMB WH KIT     | No      |
| 38083300   | LL121X LED80S/840 PSU NB TW3 SMB WH KIT  | No      |
| 38084000   | LL120X LED160S/840 PSU WB TW3 SMB WH KIT | No      |
| 38085700   | LL120X LED160S/840 PSU NB TW3 SMB WH KIT | No      |
| 38086400   | LL120X LED160S/840 2x PSD WB 7X2.5 VLC W | No      |
| 38087100   | LL120X LED160S/840 2x PSD WB 7 VLC WH    | No      |
| 38088800   | LL120X LED160S/840 2x PSU WB 5 WH        | No      |
| 38091800   | LL120X LED160S/840 2x PSU MB 5 WH        | No      |
| 38092500   | LL121X LED80S/840 1x PSD WB 7 WH         | No      |
| 38093200   | LL120X LED160S/840 2x PSU DA20 5 WH      | No      |
| 38094900   | LL121X LED80S/840 1x PSU WB 5 WH         | No      |
| 38095600   | LL120X LED160S/840 1x PSD WB 7 WH        | No      |
| 38097000   | LL120X LED160S/840 1x PSD WB 7X2.5 WH    | No      |
| 38098700   | LL120X LED160S/840 2x PSD MB 7 VLC WH    | No      |
| 38101400   | LL121X LED76S/830 1x PSU WB 5 WH         | No      |
| 38103800   | LL121X LED80S/840 1x PSU MB 5 WH         | No      |
| 38104500   | LL120X LED152S/830 2x PSU WB 5 WH        | No      |
| 38105200   | LL120X LED160S/840 2x PSD VWB 7 VLC WH   | No      |
| 38106900   | LL120X LED152S/830 2x PSU VWB 5 WH       | No      |
| 38107600   | LL120X LED160S/840 1x PSD NB 7 WH        | No      |
| 38109000   | LL120X LED152S/830 2x PSU DA20 5 WH      | No      |
| 38110600   | LL120X LED160S/840 2x PSD NB 9 VLC WH    | No      |
| 38111300   | LL121X LED80S/840 1x PSD WB 7X2.5 WH     | No      |
| 38112000   | LL120X LED160S/840 2x PSU WB 7 WH        | No      |
| 38113700   | LL120X LED160S/840 2x PSD NB 7 VLC WH    | No      |
| 38114400   | LL121X LED80S/840 1x PSU DA20 5 WH       | No      |
| 38115100   | LL120X LED152S/830 2x PSD WB 7 VLC WH    | No      |

| Order Code | Full Product Name                        | Circuit |
|------------|------------------------------------------|---------|
| 38116800   | LL120X LED152S/830 2x PSU MB 5 WH        | No      |
| 38117500   | LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 5 WH       | No      |
| 38118200   | LL121X LED76S/830 1x PSD WB 7 WH         | No      |
| 38119900   | LL120X LED160S/840 2x PSD A 7X2.5 VLC WH | No      |
| 38120500   | LL121X LED80S/840 1x PSD NB 7 WH         | No      |
| 38122900   | LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 5 WH        | No      |
| 38123600   | LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 EL3 WH     | No      |
| 38124300   | LL121X LED80S/840 1x PSD MB 7 WH         | No      |
| 38127400   | LL121X LED80S/840 1x PSU NB 5 WH         | No      |
| 38128100   | LL121X LED80S/840 1x PSD NB 9 WH         | No      |
| 38129800   | LL120X LED160S/840 2x PSU A 5 WH         | No      |
| 38130400   | LL122X LED80S/840 1x PSU WB 5 WH         | No      |
| 38131100   | LL122X LED80S/840 1x PSU VWB 5 WH        | No      |
| 38132800   | LL121X LED76S/830 1x PSU MB 5 WH         | No      |
| 38133500   | LL121X LED80S/840 1x PSD WB 9 EL3 WH     | No      |
| 38134200   | LL120X LED160S/840 2x PSD MB 9 VLC WH    | No      |
| 38136600   | LL120X LED160S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH  | No      |
| 38137300   | LL121X LED80S/840 1x PSD DA20 7 WH       | No      |
| 38138000   | LL120X LED160S/840 2x PSD A 7 VLC WH     | No      |
| 38139700   | LL121X LED80S/840 1x PSU A 5 WH          | No      |
| 38140300   | LL120X LED152S/830 2x PSU A 5 WH         | No      |
| 38141000   | LL120X LED160S/865 2x PSD VWB 7 VLC WH   | No      |
| 38143400   | LL121X LED80S/840 1x PSD MB 9 WH         | No      |
| 38144100   | LL121X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH        | No      |
| 38145800   | LL121X LED80S/840 1x PSU MB 7 WH         | No      |
| 38146500   | LL122X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH        | No      |
| 38148900   | LL120X LED160S/865 2x PSU WB 5 WH        | No      |
| 38149600   | LL122X LED80S/840 1x PSD WB 9 WH         | No      |
| 38150200   | LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7X2.5 WH     | No      |
| 38151900   | LL120X LED152S/830 2x PSD DA20 7 VLC WH  | No      |
| 38152600   | LL121X LED76S/830 1x PSU DA20 5 WH       | No      |
| 38153300   | LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7X2.5 WH     | No      |
| 38154000   | LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 5 WH        | No      |
| 38155700   | LL121X LED80S/840 1x PSD A 7 WH          | No      |
| 38156400   | LL122X LED76S/830 1x PSU VWB 7 WH        | No      |
| 38157100   | LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 WH         | No      |
| 38158800   | LL120X LED160S/865 2x PSD MB 7 VLC WH    | No      |
| 38159500   | LL121X LED76S/830 1x PSD WB 9 WH         | No      |
| 38160100   | LL121X LED80S/865 1x PSD WB 7 WH         | No      |
| 38161800   | LL120X LED160S/840 2x PSU MB 7 WH        | No      |
| 38162500   | LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 7 EL3 WH    | No      |
| 38163200   | LL121X LED76S/830 1x PSU A 5 WH          | No      |
| 38165600   | LL121X LED80S/840 1x PSU DA20 7 EL3 WH   | No      |
| 38166300   | LL121X LED80S/840 1x PSD A 7X2.5 WH      | No      |
| 38167000   | LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7 EL3 WH     | No      |
| 38168700   | LL120X LED160S/840 2x PSU NB 7 WH        | No      |
| 38169400   | LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 7 WH        | No      |
| 38171700   | LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7 WH         | No      |
| 38173100   | LL121X LED76S/830 1x PSD A 7 WH          | No      |
| 38175500   | LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 7 WH       | No      |
| 38176200   | LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 7 WH        | No      |
| 38177900   | LL121X LED80S/865 1x PSD MB 9 WH         | No      |

## CoreLine Trunking

| Order Code | Full Product Name                       | Circuit |
|------------|-----------------------------------------|---------|
| 38178600   | LL122X LED80S/840 1x PSU WB 5X2.5 WH    | No      |
| 38179300   | LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 5X2.5 WH  | No      |
| 38180900   | LL122X LED80S/840 1x PSU VWB 5X2.5 WH   | No      |
| 38181600   | LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 5X2.5 WH   | No      |
| 38182300   | LL122X LED80S/840 1x PSU NB 5X2.5 WH    | No      |
| 38183000   | LL122X LED80S/840 1x PSD WB 7X2.5 WH    | No      |
| 38184700   | LL120X LED160S/840 2x PSD VWB 7X2.5 VLC | No      |
| 38185400   | LL122X LED80S/840 1x PSD VWB 7X2.5 WH   | No      |
| 38186100   | LL121X LED80S/840 1x PSD VWB 7X2.5 WH   | No      |
| 38187800   | LL122X LED80S/840 1x PSD NB 7X2.5 WH    | No      |
| 38188500   | LL121X LED80S/840 1x PSU MB 7 EL3 WH    | No      |

| Order Code | Full Product Name                    | Circuit |
|------------|--------------------------------------|---------|
| 38189200   | LL120X LED160S/865 1x PSD MB 7 WH    | No      |
| 38190800   | LL120X LED160S/865 2x PSU MB 5 WH    | No      |
| 38191500   | LL121X LED80S/840 1x PSD NB 9 EL3 WH | No      |
| 38089500   | LL120X LED150S/840 2x PSD O 7 VLC WH | No      |
| 38100700   | LL120X LED150S/840 2x PSU O 5 WH     | No      |
| 38102100   | LL121X LED75S/840 1x PSD O 7 WH      | No      |
| 38090100   | LL120X LED150S/840 1x PSD O 7 WH     | No      |
| 38142700   | LL120X LED150S/865 2x PSU O 5 WH     | No      |
| 98887900   | LL120X LED150S/840 2x PSU PCO 5 WH   | -       |
| 98768100   | LL121X LED75S/840 1x PSU PCO 5 WH    | -       |

### General Information (1/2)

| Order Code | Full Product Name                      | Accesorii include | Tip optic/ lentiță | capac de urgență | Iluminat Test de incandescență |
|------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------------------|
| 88166700   | LL120X LED90S/840 2x PSU NB 5 WH       | MB-SW             | No                 | No               | Temperatură 650 °C, durată 5 s |
| 88171100   | LL121X LED45S/840 1x PSU MB 5 WH       | MB-SW             | No                 | No               | Temperatură 650 °C, durată 5 s |
| 88172800   | LL120X LED90S/840 2x PSU MB 5 WH       | MB-SW             | No                 | No               | Temperatură 650 °C, durată 5 s |
| 88177300   | LL121X LED45S/840 1x PSU WB 5 WH       | MB-SW             | No                 | No               | Temperatură 650 °C, durată 5 s |
| 88178000   | LL120X LED90S/840 2x PSU WB 5 WH       | MB-SW             | No                 | No               | Temperatură 650 °C, durată 5 s |
| 88183400   | LL121X LED45S/840 1x PSU DA20 5 WH     | MB-SW             | No                 | No               | Temperatură 650 °C, durată 5 s |
| 88184100   | LL120X LED90S/840 2x PSU DA20 5 WH     | MB-SW             | No                 | No               | Temperatură 650 °C, durată 5 s |
| 88190200   | LL120X LED90S/840 2x PSD NB 7 VLC WH   | MB-SW             | No                 | No               | Temperatură 650 °C, durată 5 s |
| 88203900   | LL121X LED45S/840 1x PSD DA20 7 WH     | MB-SW             | No                 | No               | Temperatură 650 °C, durată 5 s |
| 88204600   | LL120X LED90S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH | MB-SW             | No                 | No               | Temperatură 650 °C, durată 5 s |
| 88435400   | LL121X LED45S/840 1x PSU NB 5 WH       | MB-SW             | No                 | No               | Temperatură 650 °C, durată 5 s |

| Order Code | Full Product Name                    | Accesorii include | Tip optic/ lentiță | capac de urgență | Iluminat Test de incandescență |
|------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------------------|
| 90694000   | LL120X LED90S/840 2x PSU VWB 5 WH    | MB-SW             | No                 | No               | Temperatură 650 °C, durată 5 s |
| 90746600   | LL120X LED90S/840 2x PSD WB 9 VLC WH | MB-SW             | No                 | No               | Temperatură 650 °C, durată 5 s |
| 88141400   | LL120X LED90S/840 2x PSD WB 7 VLC WH | MB-SW             | No                 | No               | Temperatură 650 °C, durată 5 s |
| 88140700   | LL121X LED45S/840 1x PSD WB 7 WH     | MB-SW             | No                 | No               | Temperatură 650 °C, durată 5 s |
| 32344100   | LL120X LED90S/840 1x PSD WB 9 WH     | MB-SW             | No                 | No               | Temperatură 650 °C, durată 5 s |
| 34735500   | LL120X LED90S/840 1x PSU NB 5 WH     | MB-SW             | No                 | No               | Temperatură 650 °C, durată 5 s |
| 34736200   | LL120X LED90S/840 1x PSU MB 5 WH     | MB-SW             | No                 | No               | Temperatură 650 °C, durată 5 s |
| 34744700   | LL120X LED90S/840 1x PSU NB 7 WH     | MB-SW             | No                 | No               | Temperatură 650 °C, durată 5 s |
| 34745400   | LL120X LED90S/840 1x PSU WB 7 WH     | MB-SW             | No                 | No               | Temperatură 650 °C, durată 5 s |
| 34746100   | LL120X LED90S/840 1x PSU A 7 WH      | MB-SW             | No                 | No               | Temperatură 650 °C, durată 5 s |
| 38078900   | LL121X LED80S/840 PSU WB SMB WH KIT  | MB-SW             | No                 | No               | Temperatură 650 °C, durată 5 s |

## CoreLine Trunking

| Order Code | Full Product Name                                 | Accesorii<br>include | Tip<br>capac<br>optic/<br>lentilă | Iluminat<br>de<br>urgență | Test de<br>incandescență          |
|------------|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 38079600   | LL121X<br>LED80S/840 PSU<br>NB SMB WH KIT         | MB-SW                | No                                | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38080200   | LL121X<br>LED80S/840 PSU<br>WB TW3 SMB WH<br>KIT  | MB-SW                | No                                | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38081900   | LL120X<br>LED160S/840 PSU<br>WB SMB WH KIT        | MB-SW                | No                                | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38082600   | LL120X<br>LED160S/840 PSU<br>NB SMB WH KIT        | MB-SW                | No                                | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38083300   | LL121X<br>LED80S/840 PSU<br>NB TW3 SMB WH<br>KIT  | MB-SW                | No                                | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38084000   | LL120X<br>LED160S/840 PSU<br>WB TW3 SMB WH<br>KIT | MB-SW                | No                                | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38085700   | LL120X<br>LED160S/840 PSU<br>NB TW3 SMB WH<br>KIT | MB-SW                | No                                | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38086400   | LL120X<br>LED160S/840 2x<br>PSD WB 7X2.5 VLC<br>W | MB-SW                | No                                | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38087100   | LL120X<br>LED160S/840 2x<br>PSD WB 7 VLC WH       | MB-SW                | No                                | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38088800   | LL120X<br>LED160S/840 2x<br>PSU WB 5 WH           | MB-SW                | No                                | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38091800   | LL120X<br>LED160S/840 2x<br>PSU MB 5 WH           | MB-SW                | No                                | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38092500   | LL121X<br>LED80S/840 1x<br>PSD WB 7 WH            | MB-SW                | No                                | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38093200   | LL120X<br>LED160S/840 2x<br>PSU DA20 5 WH         | MB-SW                | No                                | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38094900   | LL121X<br>LED80S/840 1x<br>PSU WB 5 WH            | MB-SW                | No                                | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |

| Order Code | Full Product Name                               | Accesorii<br>include | Tip<br>capac<br>optic/<br>lentilă | Iluminat<br>de<br>urgență | Test de<br>incandescență          |
|------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 38095600   | LL120X<br>LED160S/840 1x<br>PSD WB 7 WH         | MB-SW                | No                                | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38097000   | LL120X<br>LED160S/840 1x<br>PSD WB 7X2.5 WH     | MB-SW                | No                                | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38098700   | LL120X<br>LED160S/840 2x<br>PSD MB 7 VLC WH     | MB-SW                | No                                | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38101400   | LL121X<br>LED76S/830 1x<br>PSU WB 5 WH          | MB-SW                | No                                | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38103800   | LL121X<br>LED80S/840 1x<br>PSU MB 5 WH          | MB-SW                | No                                | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38104500   | LL120X<br>LED152S/830 2x<br>PSU WB 5 WH         | MB-SW                | No                                | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38105200   | LL120X<br>LED160S/840 2x<br>PSD VWB 7 VLC<br>WH | MB-SW                | No                                | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38106900   | LL120X<br>LED152S/830 2x<br>PSU VWB 5 WH        | MB-SW                | No                                | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38107600   | LL120X<br>LED160S/840 1x<br>PSD NB 7 WH         | MB-SW                | No                                | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38109000   | LL120X<br>LED152S/830 2x<br>PSU DA20 5 WH       | MB-SW                | No                                | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38110600   | LL120X<br>LED160S/840 2x<br>PSD NB 9 VLC WH     | MB-SW                | No                                | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38111300   | LL121X<br>LED80S/840 1x<br>PSD WB 7X2.5 WH      | MB-SW                | No                                | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38112000   | LL120X<br>LED160S/840 2x<br>PSU WB 7 WH         | MB-SW                | No                                | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38113700   | LL120X<br>LED160S/840 2x<br>PSD NB 7 VLC WH     | MB-SW                | No                                | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38114400   | LL121X<br>LED80S/840 1x<br>PSU DA20 5 WH        | MB-SW                | No                                | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38115100   | LL120X<br>LED152S/830 2x<br>PSD WB 7 VLC WH     | MB-SW                | No                                | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |

## CoreLine Trunking

| Order Code | Full Product Name                                 | Accesorii<br>include | Tip<br>capac<br>optic/<br>lentilă | Iluminat<br>de<br>urgență | Test de<br>incandescență          |
|------------|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 38116800   | LL120X<br>LED152S/830 2x<br>PSU MB 5 WH           | MB-SW                | No                                | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38117500   | LL120X<br>LED160S/840 2x<br>PSU VWB 5 WH          | MB-SW                | No                                | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38118200   | LL121X<br>LED76S/830 1x<br>PSD WB 7 WH            | MB-SW                | No                                | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38119900   | LL120X<br>LED160S/840 2x<br>PSD A 7X2.5 VLC<br>WH | MB-SW                | No                                | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38120500   | LL121X<br>LED80S/840 1x<br>PSD NB 7 WH            | MB-SW                | No                                | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38122900   | LL121X<br>LED80S/840 1x<br>PSU VWB 5 WH           | MB-SW                | No                                | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38123600   | LL121X<br>LED80S/840 1x<br>PSU WB 7 EL3 WH        | MB-SW                | No                                | EL3                       | Temperatură 850 °C,<br>durată 5 s |
| 38124300   | LL121X<br>LED80S/840 1x<br>PSD MB 7 WH            | MB-SW                | No                                | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38127400   | LL121X<br>LED80S/840 1x<br>PSU NB 5 WH            | MB-SW                | No                                | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38128100   | LL121X<br>LED80S/840 1x<br>PSD NB 9 WH            | MB-SW                | No                                | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38129800   | LL120X<br>LED160S/840 2x<br>PSU A 5 WH            | MB-SW                | No                                | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38130400   | LL122X<br>LED80S/840 1x<br>PSU WB 5 WH            | MB-SW                | No                                | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38131100   | LL122X<br>LED80S/840 1x<br>PSU VWB 5 WH           | MB-SW                | No                                | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38132800   | LL121X<br>LED76S/830 1x<br>PSU MB 5 WH            | MB-SW                | No                                | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38133500   | LL121X<br>LED80S/840 1x<br>PSD WB 9 EL3 WH        | MB-SW                | No                                | EL3                       | Temperatură 850 °C,<br>durată 5 s |
| 38134200   | LL120X<br>LED160S/840 2x<br>PSD MB 9 VLC WH       | MB-SW                | No                                | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |

| Order Code | Full Product Name                                | Accesorii<br>include | Tip<br>capac<br>optic/<br>lentilă | Iluminat<br>de<br>urgență | Test de<br>incandescență          |
|------------|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 38136600   | LL120X<br>LED160S/840 2x<br>PSD DA20 7 VLC<br>WH | MB-SW                | No                                | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38137300   | LL121X<br>LED80S/840 1x<br>PSD DA20 7 WH         | MB-SW                | No                                | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38138000   | LL120X<br>LED160S/840 2x<br>PSD A 7 VLC WH       | MB-SW                | No                                | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38139700   | LL121X<br>LED80S/840 1x<br>PSU A 5 WH            | MB-SW                | No                                | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38140300   | LL120X<br>LED152S/830 2x<br>PSU A 5 WH           | MB-SW                | No                                | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38141000   | LL120X<br>LED160S/865 2x<br>PSD VWB 7 VLC<br>WH  | MB-SW                | No                                | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38143400   | LL121X<br>LED80S/840 1x<br>PSD MB 9 WH           | MB-SW                | No                                | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38144100   | LL121X<br>LED80S/840 1x<br>PSD VWB 7 WH          | MB-SW                | No                                | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38145800   | LL121X<br>LED80S/840 1x<br>PSU MB 7 WH           | MB-SW                | No                                | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38146500   | LL122X<br>LED80S/840 1x<br>PSD VWB 7 WH          | MB-SW                | No                                | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38148900   | LL120X<br>LED160S/865 2x<br>PSU WB 5 WH          | MB-SW                | No                                | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38149600   | LL122X<br>LED80S/840 1x<br>PSD WB 9 WH           | MB-SW                | No                                | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38150200   | LL121X<br>LED80S/840 1x<br>PSU WB 7X2.5 WH       | MB-SW                | No                                | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38151900   | LL120X<br>LED152S/830 2x<br>PSD DA20 7 VLC<br>WH | MB-SW                | No                                | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38152600   | LL121X<br>LED76S/830 1x<br>PSU DA20 5 WH         | MB-SW                | No                                | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |

## CoreLine Trunking

| Order Code | Full Product Name                            | Accesorii include | Tip optic/ lentilă | capac de iluminat urgență | Test de incandescență             |
|------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 38153300   | LL121X<br>LED80S/840 1x<br>PSU NB 7X2.5 WH   | MB-SW             | No                 | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38154000   | LL121X<br>LED76S/830 1x<br>PSU VVB 5 WH      | MB-SW             | No                 | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38155700   | LL121X<br>LED80S/840 1x<br>PSD A 7 WH        | MB-SW             | No                 | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38156400   | LL122X<br>LED76S/830 1x<br>PSU VVB 7 WH      | MB-SW             | No                 | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38157100   | LL121X<br>LED80S/840 1x<br>PSU WB 7 WH       | MB-SW             | No                 | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38158800   | LL120X<br>LED160S/865 2x<br>PSD MB 7 VLC WH  | MB-SW             | No                 | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38159500   | LL121X<br>LED76S/830 1x<br>PSD WB 9 WH       | MB-SW             | No                 | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38160100   | LL121X<br>LED80S/865 1x<br>PSD WB 7 WH       | MB-SW             | No                 | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38161800   | LL120X<br>LED160S/840 2x<br>PSU MB 7 WH      | MB-SW             | No                 | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38162500   | LL121X<br>LED76S/830 1x<br>PSU VVB 7 EL3 WH  | MB-SW             | No                 | EL3                       | Temperatură 850 °C,<br>durată 5 s |
| 38163200   | LL121X<br>LED76S/830 1x<br>PSU A 5 WH        | MB-SW             | No                 | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38165600   | LL121X<br>LED80S/840 1x<br>PSU DA20 7 EL3 WH | MB-SW             | No                 | EL3                       | Temperatură 850 °C,<br>durată 5 s |
| 38166300   | LL121X<br>LED80S/840 1x<br>PSD A 7X2.5 WH    | MB-SW             | No                 | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38167000   | LL121X<br>LED80S/840 1x<br>PSU NB 7 EL3 WH   | MB-SW             | No                 | EL3                       | Temperatură 850 °C,<br>durată 5 s |
| 38168700   | LL120X<br>LED160S/840 2x<br>PSU NB 7 WH      | MB-SW             | No                 | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |

| Order Code | Full Product Name                             | Accesorii include | Tip optic/ lentilă | capac de iluminat urgență | Test de incandescență             |
|------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 38169400   | LL121X<br>LED76S/830 1x<br>PSU VVB 7 WH       | MB-SW             | No                 | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38171700   | LL121X<br>LED80S/840 1x<br>PSU NB 7 WH        | MB-SW             | No                 | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38173100   | LL121X<br>LED76S/830 1x<br>PSD A 7 WH         | MB-SW             | No                 | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38175500   | LL120X<br>LED160S/840 2x<br>PSU VVB 7 WH      | MB-SW             | No                 | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38176200   | LL121X<br>LED80S/840 1x<br>PSU VVB 7 WH       | MB-SW             | No                 | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38177900   | LL121X<br>LED80S/865 1x<br>PSD MB 9 WH        | MB-SW             | No                 | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38178600   | LL122X<br>LED80S/840 1x<br>PSU WB 5X2.5 WH    | MB-SW             | No                 | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38179300   | LL120X<br>LED160S/840 2x<br>PSU VVB 5X2.5 WH  | MB-SW             | No                 | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38180900   | LL122X<br>LED80S/840 1x<br>PSU VVB 5X2.5 WH   | MB-SW             | No                 | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38181600   | LL121X<br>LED80S/840 1x<br>PSU VVB 5X2.5 WH   | MB-SW             | No                 | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38182300   | LL122X<br>LED80S/840 1x<br>PSU NB 5X2.5 WH    | MB-SW             | No                 | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38183000   | LL122X<br>LED80S/840 1x<br>PSD WB 7X2.5 WH    | MB-SW             | No                 | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38184700   | LL120X<br>LED160S/840 2x<br>PSD VVB 7X2.5 VLC | MB-SW             | No                 | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38185400   | LL122X<br>LED80S/840 1x<br>PSD VVB 7X2.5 WH   | MB-SW             | No                 | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |
| 38186100   | LL121X<br>LED80S/840 1x                       | MB-SW             | No                 | No                        | Temperatură 650 °C,<br>durată 5 s |

## CoreLine Trunking

| Order Code | Full Product Name                          | Accesorii include | Tip capac optic/ lentiță | Iluminat de urgență | Test de incandescență          |
|------------|--------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------|
|            | PSD VWB 7X2.5 WH                           |                   |                          |                     |                                |
| 38187800   | LL122X<br>LED80S/840 1x<br>PSD NB 7X2.5 WH | MB-SW             | No                       | No                  | Temperatură 650 °C, durată 5 s |
| 38188500   | LL121X<br>LED80S/840 1x<br>PSU MB 7 EL3 WH | MB-SW             | No                       | EL3                 | Temperatură 850 °C, durată 5 s |
| 38189200   | LL120X<br>LED160S/865 1x<br>PSD MB 7 WH    | MB-SW             | No                       | No                  | Temperatură 650 °C, durată 5 s |
| 38190800   | LL120X<br>LED160S/865 2x<br>PSU MB 5 WH    | MB-SW             | No                       | No                  | Temperatură 650 °C, durată 5 s |
| 38191500   | LL121X<br>LED80S/840 1x<br>PSD NB 9 EL3 WH | MB-SW             | No                       | EL3                 | Temperatură 850 °C, durată 5 s |
| 38089500   | LL120X<br>LED150S/840 2x<br>PSD O 7 VLC WH | MB-SW             | O                        | No                  | Temperatură 650 °C, durată 5 s |

| Order Code | Full Product Name                        | Accesorii include | Tip capac optic/ lentiță | Iluminat de urgență | Test de incandescență          |
|------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 38100700   | LL120X<br>LED150S/840 2x<br>PSU O 5 WH   | MB-SW             | O                        | No                  | Temperatură 650 °C, durată 5 s |
| 38102100   | LL121X<br>LED75S/840 1x<br>PSD O 7 WH    | MB-SW             | O                        | No                  | Temperatură 650 °C, durată 5 s |
| 38090100   | LL120X<br>LED150S/840 1x<br>PSD O 7 WH   | MB-SW             | O                        | No                  | Temperatură 650 °C, durată 5 s |
| 38142700   | LL120X<br>LED150S/865 2x<br>PSU O 5 WH   | MB-SW             | O                        | No                  | Temperatură 650 °C, durată 5 s |
| 98887900   | LL120X<br>LED150S/840 2x<br>PSU PCO 5 WH | -                 | -                        | -                   | Temperatură 650 °C, durată 5 s |
| 98768100   | LL121X<br>LED75S/840 1x<br>PSU PCO 5 WH  | -                 | -                        | -                   | Temperatură 650 °C, durată 5 s |

### General Information (2/2)

| Order Code | Full Product Name                      | Cod familie lămpi | Accesorii mecanice | Număr de unități de echipament | Număr de surse de lumină | Tip de sistem optic | Cod familie de produse | Cablaj intern |
|------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| 88166700   | LL120X LED90S/840 2x PSU NB 5 WH       | LED90S            | No                 | 2 units                        | 6                        | NB                  | LL120X                 | Standard      |
| 88171100   | LL121X LED45S/840 1x PSU MB 5 WH       | LED45S            | No                 | 1 unit                         | 3                        | MB                  | LL121X                 | Standard      |
| 88172800   | LL120X LED90S/840 2x PSU MB 5 WH       | LED90S            | No                 | 2 units                        | 6                        | MB                  | LL120X                 | Standard      |
| 88177300   | LL121X LED45S/840 1x PSU WB 5 WH       | LED45S            | No                 | 1 unit                         | 3                        | WB                  | LL121X                 | Standard      |
| 88178000   | LL120X LED90S/840 2x PSU WB 5 WH       | LED90S            | No                 | 2 units                        | 6                        | WB                  | LL120X                 | Standard      |
| 88183400   | LL121X LED45S/840 1x PSU DA20 5 WH     | LED45S            | No                 | 1 unit                         | 3                        | DA20                | LL121X                 | Standard      |
| 88184100   | LL120X LED90S/840 2x PSU DA20 5 WH     | LED90S            | No                 | 2 units                        | 6                        | DA20                | LL120X                 | Standard      |
| 88190200   | LL120X LED90S/840 2x PSD NB 7 VLC WH   | LED90S            | No                 | 2 units                        | 6                        | NB                  | LL120X                 | Standard      |
| 88203900   | LL121X LED45S/840 1x PSD DA20 7 WH     | LED45S            | No                 | 1 unit                         | 3                        | DA20                | LL121X                 | Standard      |
| 88204600   | LL120X LED90S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH | LED90S            | No                 | 2 units                        | 6                        | DA20                | LL120X                 | Standard      |
| 88435400   | LL121X LED45S/840 1x PSU NB 5 WH       | LED45S            | No                 | 1 unit                         | 3                        | NB                  | LL121X                 | Standard      |
| 90694000   | LL120X LED90S/840 2x PSU VWB 5 WH      | LED90S            | No                 | 2 units                        | 6                        | VWB                 | LL120X                 | Standard      |
| 90746600   | LL120X LED90S/840 2x PSD WB 9 VLC WH   | LED90S            | No                 | 2 units                        | 6                        | WB                  | LL120X                 | Standard      |
| 88141400   | LL120X LED90S/840 2x PSD WB 7 VLC WH   | LED90S            | No                 | 2 units                        | 6                        | WB                  | LL120X                 | Standard      |
| 88140700   | LL121X LED45S/840 1x PSD WB 7 WH       | LED45S            | No                 | 1 unit                         | 3                        | WB                  | LL121X                 | Standard      |
| 32344100   | LL120X LED90S/840 1x PSD WB 9 WH       | LED90S            | No                 | 1 unit                         | 6                        | WB                  | LL120X                 | Standard      |
| 34735500   | LL120X LED90S/840 1x PSU NB 5 WH       | LED90S            | No                 | 1 unit                         | 6                        | NB                  | LL120X                 | Standard      |
| 34736200   | LL120X LED90S/840 1x PSU MB 5 WH       | LED90S            | No                 | 1 unit                         | 6                        | MB                  | LL120X                 | Standard      |
| 34744700   | LL120X LED90S/840 1x PSU NB 7 WH       | LED90S            | No                 | 1 unit                         | 6                        | NB                  | LL120X                 | Standard      |
| 34745400   | LL120X LED90S/840 1x PSU WB 7 WH       | LED90S            | No                 | 1 unit                         | 6                        | WB                  | LL120X                 | Standard      |
| 34746100   | LL120X LED90S/840 1x PSU A 7 WH        | LED90S            | No                 | 1 unit                         | 6                        | A                   | LL120X                 | Standard      |
| 38078900   | LL121X LED80S/840 PSU WB SMB WH KIT    | LED80S            | No                 | 1 unit                         | 3                        | WB                  | LL121X                 | Standard      |
| 38079600   | LL121X LED80S/840 PSU NB SMB WH KIT    | LED80S            | No                 | 1 unit                         | 3                        | NB                  | LL121X                 | Standard      |

| Order Code | Full Product Name                        | Cod familie<br>lămpi | Accesorii<br>mecanice | Număr de unități de<br>echipament | Număr de<br>surse de<br>lumină | Tip de<br>sistem optic | Cod familie de<br>produse | Cablaj intern |
|------------|------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|
| 38080200   | LL121X LED80S/840 PSU WB TW3 SMB WH KIT  | LED80S               | No                    | 1 unit                            | 3                              | WB                     | LL121X                    | Standard      |
| 38081900   | LL120X LED160S/840 PSU WB SMB WH KIT     | LED160S              | No                    | 2 units                           | 6                              | WB                     | LL120X                    | Standard      |
| 38082600   | LL120X LED160S/840 PSU NB SMB WH KIT     | LED160S              | No                    | 2 units                           | 6                              | NB                     | LL120X                    | Standard      |
| 38083300   | LL121X LED80S/840 PSU NB TW3 SMB WH KIT  | LED80S               | No                    | 1 unit                            | 3                              | NB                     | LL121X                    | Standard      |
| 38084000   | LL120X LED160S/840 PSU WB TW3 SMB WH KIT | LED160S              | No                    | 2 units                           | 6                              | WB                     | LL120X                    | Standard      |
| 38085700   | LL120X LED160S/840 PSU NB TW3 SMB WH KIT | LED160S              | No                    | 2 units                           | 6                              | NB                     | LL120X                    | Standard      |
| 38086400   | LL120X LED160S/840 2x PSD WB 7X2.5 VLC W | LED160S              | No                    | 2 units                           | 6                              | WB                     | LL120X                    | Standard      |
| 38087100   | LL120X LED160S/840 2x PSD WB 7 VLC WH    | LED160S              | No                    | 2 units                           | 6                              | WB                     | LL120X                    | Standard      |
| 38088800   | LL120X LED160S/840 2x PSU WB 5 WH        | LED160S              | No                    | 2 units                           | 6                              | WB                     | LL120X                    | Standard      |
| 38091800   | LL120X LED160S/840 2x PSU MB 5 WH        | LED160S              | No                    | 2 units                           | 6                              | MB                     | LL120X                    | Standard      |
| 38092500   | LL121X LED80S/840 1x PSD WB 7 WH         | LED80S               | No                    | 1 unit                            | 3                              | WB                     | LL121X                    | Standard      |
| 38093200   | LL120X LED160S/840 2x PSU DA20 5 WH      | LED160S              | No                    | 2 units                           | 6                              | DA20                   | LL120X                    | Standard      |
| 38094900   | LL121X LED80S/840 1x PSU WB 5 WH         | LED80S               | No                    | 1 unit                            | 3                              | WB                     | LL121X                    | Standard      |
| 38095600   | LL120X LED160S/840 1x PSD WB 7 WH        | LED160S              | No                    | 1 unit                            | 6                              | WB                     | LL120X                    | Standard      |
| 38097000   | LL120X LED160S/840 1x PSD WB 7X2.5 WH    | LED160S              | No                    | 1 unit                            | 6                              | WB                     | LL120X                    | Standard      |
| 38098700   | LL120X LED160S/840 2x PSD MB 7 VLC WH    | LED160S              | No                    | 2 units                           | 6                              | MB                     | LL120X                    | Standard      |
| 38101400   | LL121X LED76S/830 1x PSU WB 5 WH         | LED76S               | No                    | 1 unit                            | 3                              | WB                     | LL121X                    | Standard      |
| 38103800   | LL121X LED80S/840 1x PSU MB 5 WH         | LED80S               | No                    | 1 unit                            | 3                              | MB                     | LL121X                    | Standard      |
| 38104500   | LL120X LED152S/830 2x PSU WB 5 WH        | LED152S              | No                    | 2 units                           | 6                              | WB                     | LL120X                    | Standard      |
| 38105200   | LL120X LED160S/840 2x PSD VWB 7 VLC WH   | LED160S              | No                    | 2 units                           | 6                              | VWB                    | LL120X                    | Standard      |
| 38106900   | LL120X LED152S/830 2x PSU VWB 5 WH       | LED152S              | No                    | 2 units                           | 6                              | VWB                    | LL120X                    | Standard      |
| 38107600   | LL120X LED160S/840 1x PSD NB 7 WH        | LED160S              | No                    | 1 unit                            | 6                              | NB                     | LL120X                    | Standard      |
| 38109000   | LL120X LED152S/830 2x PSU DA20 5 WH      | LED152S              | No                    | 2 units                           | 6                              | DA20                   | LL120X                    | Standard      |
| 38110600   | LL120X LED160S/840 2x PSD NB 9 VLC WH    | LED160S              | No                    | 2 units                           | 6                              | NB                     | LL120X                    | Standard      |
| 38111300   | LL121X LED80S/840 1x PSD WB 7X2.5 WH     | LED80S               | No                    | 1 unit                            | 3                              | WB                     | LL121X                    | Standard      |
| 38112000   | LL120X LED160S/840 2x PSU WB 7 WH        | LED160S              | No                    | 2 units                           | 6                              | WB                     | LL120X                    | Standard      |
| 38113700   | LL120X LED160S/840 2x PSD NB 7 VLC WH    | LED160S              | No                    | 2 units                           | 6                              | NB                     | LL120X                    | Standard      |
| 38114400   | LL121X LED80S/840 1x PSU DA20 5 WH       | LED80S               | No                    | 1 unit                            | 3                              | DA20                   | LL121X                    | Standard      |
| 38115100   | LL120X LED152S/830 2x PSD WB 7 VLC WH    | LED152S              | No                    | 2 units                           | 6                              | WB                     | LL120X                    | Standard      |
| 38116800   | LL120X LED152S/830 2x PSU MB 5 WH        | LED152S              | No                    | 2 units                           | 6                              | MB                     | LL120X                    | Standard      |
| 38117500   | LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 5 WH       | LED160S              | No                    | 2 units                           | 6                              | VWB                    | LL120X                    | Standard      |
| 38118200   | LL121X LED76S/830 1x PSD WB 7 WH         | LED76S               | No                    | 1 unit                            | 3                              | WB                     | LL121X                    | Standard      |
| 38119900   | LL120X LED160S/840 2x PSD A 7X2.5 VLC WH | LED160S              | No                    | 2 units                           | 6                              | A                      | LL120X                    | Standard      |
| 38120500   | LL121X LED80S/840 1x PSD NB 7 WH         | LED80S               | No                    | 1 unit                            | 3                              | NB                     | LL121X                    | Standard      |
| 38122900   | LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 5 WH        | LED80S               | No                    | 1 unit                            | 3                              | VWB                    | LL121X                    | Standard      |
| 38123600   | LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 EL3 WH     | LED80S               | No                    | 1 unit                            | 3                              | WB                     | LL121X                    | Standard      |
| 38124300   | LL121X LED80S/840 1x PSD MB 7 WH         | LED80S               | No                    | 1 unit                            | 3                              | MB                     | LL121X                    | Standard      |
| 38127400   | LL121X LED80S/840 1x PSU NB 5 WH         | LED80S               | No                    | 1 unit                            | 3                              | NB                     | LL121X                    | Standard      |
| 38128100   | LL121X LED80S/840 1x PSD NB 9 WH         | LED80S               | No                    | 1 unit                            | 3                              | NB                     | LL121X                    | Standard      |
| 38129800   | LL120X LED160S/840 2x PSU A 5 WH         | LED160S              | No                    | 2 units                           | 6                              | A                      | LL120X                    | Standard      |
| 38130400   | LL122X LED80S/840 1x PSU WB 5 WH         | LED80S               | No                    | 1 unit                            | 3                              | WB                     | LL122X                    | Standard      |
| 38131100   | LL122X LED80S/840 1x PSU VWB 5 WH        | LED80S               | No                    | 1 unit                            | 3                              | VWB                    | LL122X                    | Standard      |
| 38132800   | LL121X LED76S/830 1x PSU MB 5 WH         | LED76S               | No                    | 1 unit                            | 3                              | MB                     | LL121X                    | Standard      |
| 38133500   | LL121X LED80S/840 1x PSD WB 9 EL3 WH     | LED80S               | No                    | 1 unit                            | 3                              | WB                     | LL121X                    | Standard      |
| 38134200   | LL120X LED160S/840 2x PSD MB 9 VLC WH    | LED160S              | No                    | 2 units                           | 6                              | MB                     | LL120X                    | Standard      |
| 38136600   | LL120X LED160S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH  | LED160S              | No                    | 2 units                           | 6                              | DA20                   | LL120X                    | Standard      |
| 38137300   | LL121X LED80S/840 1x PSD DA20 7 WH       | LED80S               | No                    | 1 unit                            | 3                              | DA20                   | LL121X                    | Standard      |
| 38138000   | LL120X LED160S/840 2x PSD A 7 VLC WH     | LED160S              | No                    | 2 units                           | 6                              | A                      | LL120X                    | Standard      |
| 38139700   | LL121X LED80S/840 1x PSU A 5 WH          | LED80S               | No                    | 1 unit                            | 3                              | A                      | LL121X                    | Standard      |
| 38140300   | LL120X LED152S/830 2x PSU A 5 WH         | LED152S              | No                    | 2 units                           | 6                              | A                      | LL120X                    | Standard      |

| Order Code | Full Product Name                       | Cod familie<br>lămpi | Accesorii<br>mecanice | Număr de unități de<br>echipament | Număr de<br>surse de<br>lumină | Tip de<br>sistem optic | Cod familie de<br>produse | Cablaj intern |
|------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|
| 38141000   | LL120X LED160S/865 2x PSD VWB 7 VLC WH  | LED160S              | No                    | 2 units                           | 6                              | VWB                    | LL120X                    | Standard      |
| 38143400   | LL121X LED80S/840 1x PSD MB 9 WH        | LED80S               | No                    | 1 unit                            | 3                              | MB                     | LL121X                    | Standard      |
| 38144100   | LL121X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH       | LED80S               | No                    | 1 unit                            | 3                              | VWB                    | LL121X                    | Standard      |
| 38145800   | LL121X LED80S/840 1x PSU MB 7 WH        | LED80S               | No                    | 1 unit                            | 3                              | MB                     | LL121X                    | Standard      |
| 38146500   | LL122X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH       | LED80S               | No                    | 1 unit                            | 3                              | VWB                    | LL122X                    | Standard      |
| 38148900   | LL120X LED160S/865 2x PSU WB 5 WH       | LED160S              | No                    | 2 units                           | 6                              | WB                     | LL120X                    | Standard      |
| 38149600   | LL122X LED80S/840 1x PSD WB 9 WH        | LED80S               | No                    | 1 unit                            | 3                              | WB                     | LL122X                    | Standard      |
| 38150200   | LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7X2.5 WH    | LED80S               | No                    | 1 unit                            | 3                              | WB                     | LL121X                    | Standard      |
| 38151900   | LL120X LED152S/830 2x PSD DA20 7 VLC WH | LED152S              | No                    | 2 units                           | 6                              | DA20                   | LL120X                    | Standard      |
| 38152600   | LL121X LED76S/830 1x PSU DA20 5 WH      | LED76S               | No                    | 1 unit                            | 3                              | DA20                   | LL121X                    | Standard      |
| 38153300   | LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7X2.5 WH    | LED80S               | No                    | 1 unit                            | 3                              | NB                     | LL121X                    | Standard      |
| 38154000   | LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 5 WH       | LED76S               | No                    | 1 unit                            | 3                              | VWB                    | LL121X                    | Standard      |
| 38155700   | LL121X LED80S/840 1x PSD A 7 WH         | LED80S               | No                    | 1 unit                            | 3                              | A                      | LL121X                    | Standard      |
| 38156400   | LL122X LED76S/830 1x PSU VWB 7 WH       | LED76S               | No                    | 1 unit                            | 3                              | VWB                    | LL122X                    | Standard      |
| 38157100   | LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 WH        | LED80S               | No                    | 1 unit                            | 3                              | WB                     | LL121X                    | Standard      |
| 38158800   | LL120X LED160S/865 2x PSD MB 7 VLC WH   | LED160S              | No                    | 2 units                           | 6                              | MB                     | LL120X                    | Standard      |
| 38159500   | LL121X LED76S/830 1x PSD WB 9 WH        | LED76S               | No                    | 1 unit                            | 3                              | WB                     | LL121X                    | Standard      |
| 38160100   | LL121X LED80S/865 1x PSD WB 7 WH        | LED80S               | No                    | 1 unit                            | 3                              | WB                     | LL121X                    | Standard      |
| 38161800   | LL120X LED160S/840 2x PSU MB 7 WH       | LED160S              | No                    | 2 units                           | 6                              | MB                     | LL120X                    | Standard      |
| 38162500   | LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 7 EL3 WH   | LED76S               | No                    | 1 unit                            | 3                              | VWB                    | LL121X                    | Standard      |
| 38163200   | LL121X LED76S/830 1x PSU A 5 WH         | LED76S               | No                    | 1 unit                            | 3                              | A                      | LL121X                    | Standard      |
| 38165600   | LL121X LED80S/840 1x PSU DA20 7 EL3 WH  | LED80S               | No                    | 1 unit                            | 3                              | DA20                   | LL121X                    | Standard      |
| 38166300   | LL121X LED80S/840 1x PSD A 7X2.5 WH     | LED80S               | No                    | 1 unit                            | 3                              | A                      | LL121X                    | Standard      |
| 38167000   | LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7 EL3 WH    | LED80S               | No                    | 1 unit                            | 3                              | NB                     | LL121X                    | Standard      |
| 38168700   | LL120X LED160S/840 2x PSU NB 7 WH       | LED160S              | No                    | 2 units                           | 6                              | NB                     | LL120X                    | Standard      |
| 38169400   | LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 7 WH       | LED76S               | No                    | 1 unit                            | 3                              | VWB                    | LL121X                    | Standard      |
| 38171700   | LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7 WH        | LED80S               | No                    | 1 unit                            | 3                              | NB                     | LL121X                    | Standard      |
| 38173100   | LL121X LED76S/830 1x PSD A 7 WH         | LED76S               | No                    | 1 unit                            | 3                              | A                      | LL121X                    | Standard      |
| 38175500   | LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 7 WH      | LED160S              | No                    | 2 units                           | 6                              | VWB                    | LL120X                    | Standard      |
| 38176200   | LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 7 WH       | LED80S               | No                    | 1 unit                            | 3                              | VWB                    | LL121X                    | Standard      |
| 38177900   | LL121X LED80S/865 1x PSD MB 9 WH        | LED80S               | No                    | 1 unit                            | 3                              | MB                     | LL121X                    | Standard      |
| 38178600   | LL122X LED80S/840 1x PSU WB 5X2.5 WH    | LED80S               | No                    | 1 unit                            | 3                              | WB                     | LL122X                    | Standard      |
| 38179300   | LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 5X2.5 WH  | LED160S              | No                    | 2 units                           | 6                              | VWB                    | LL120X                    | Standard      |
| 38180900   | LL122X LED80S/840 1x PSU VWB 5X2.5 WH   | LED80S               | No                    | 1 unit                            | 3                              | VWB                    | LL122X                    | Standard      |
| 38181600   | LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 5X2.5 WH   | LED80S               | No                    | 1 unit                            | 3                              | VWB                    | LL121X                    | Standard      |
| 38182300   | LL122X LED80S/840 1x PSU NB 5X2.5 WH    | LED80S               | No                    | 1 unit                            | 3                              | NB                     | LL122X                    | Standard      |
| 38183000   | LL122X LED80S/840 1x PSD WB 7X2.5 WH    | LED80S               | No                    | 1 unit                            | 3                              | WB                     | LL122X                    | Standard      |
| 38184700   | LL120X LED160S/840 2x PSD VWB 7X2.5 VLC | LED160S              | No                    | 2 units                           | 6                              | VWB                    | LL120X                    | Standard      |
| 38185400   | LL122X LED80S/840 1x PSD VWB 7X2.5 WH   | LED80S               | No                    | 1 unit                            | 3                              | VWB                    | LL122X                    | Standard      |
| 38186100   | LL121X LED80S/840 1x PSD VWB 7X2.5 WH   | LED80S               | No                    | 1 unit                            | 3                              | VWB                    | LL121X                    | Standard      |
| 38187800   | LL122X LED80S/840 1x PSD NB 7X2.5 WH    | LED80S               | No                    | 1 unit                            | 3                              | NB                     | LL122X                    | Standard      |
| 38188500   | LL121X LED80S/840 1x PSU MB 7 EL3 WH    | LED80S               | No                    | 1 unit                            | 3                              | MB                     | LL121X                    | Standard      |
| 38189200   | LL120X LED160S/865 1x PSD MB 7 WH       | LED160S              | No                    | 1 unit                            | 6                              | MB                     | LL120X                    | Standard      |
| 38190800   | LL120X LED160S/865 2x PSU MB 5 WH       | LED160S              | No                    | 2 units                           | 6                              | MB                     | LL120X                    | Standard      |
| 38191500   | LL121X LED80S/840 1x PSD NB 9 EL3 WH    | LED80S               | No                    | 1 unit                            | 3                              | NB                     | LL121X                    | Standard      |
| 38089500   | LL120X LED150S/840 2x PSD O 7 VLC WH    | LED150S              | No                    | 2 units                           | 6                              | No                     | LL120X                    | Standard      |
| 38100700   | LL120X LED150S/840 2x PSU O 5 WH        | LED150S              | No                    | 2 units                           | 6                              | No                     | LL120X                    | Standard      |
| 38102100   | LL121X LED75S/840 1x PSD O 7 WH         | LED75S               | No                    | 1 unit                            | 3                              | No                     | LL121X                    | Standard      |
| 38090100   | LL120X LED150S/840 1x PSD O 7 WH        | LED150S              | No                    | 1 unit                            | 6                              | No                     | LL120X                    | Standard      |
| 38142700   | LL120X LED150S/865 2x PSU O 5 WH        | LED150S              | No                    | 2 units                           | 6                              | No                     | LL120X                    | Standard      |

| Order Code | Full Product Name                  | Cod familie<br>lămpi | Accesorii<br>mecanice | Număr de unități de<br>echipament | Număr de<br>surse de<br>lumină | Tip de<br>sistem optic | Cod familie de<br>produse | Cablaj intern |
|------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|
| 98887900   | LL120X LED150S/840 2x PSU PCO 5 WH | -                    | -                     | 2 units                           | -                              | No                     | LL120X                    | -             |
| 98768100   | LL121X LED75S/840 1x PSU PCO 5 WH  | -                    | -                     | 1 unit                            | -                              | No                     | LL121X                    | -             |

## Initial Performance (IEC Compliant) (1/2)

| Order Code | Full Product<br>Name                            | Temperatură<br>de culoare<br>inițială<br>corelată | Randament<br>luminos LED<br>inițial | Flux<br>luminos<br>inițial | Toleranță<br>flux<br>luminos |
|------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 88166700   | LL120X<br>LED90S/840 2x<br>PSU NB 5 WH          | 4000 K                                            | 141 lm/W                            | 9000 lm                    | +/-7%                        |
| 88171100   | LL121X<br>LED45S/840 1x<br>PSU MB 5 WH          | 4000 K                                            | 141 lm/W                            | 4500 lm                    | +/-7%                        |
| 88172800   | LL120X<br>LED90S/840 2x<br>PSU MB 5 WH          | 4000 K                                            | 141 lm/W                            | 9000 lm                    | +/-7%                        |
| 88177300   | LL121X<br>LED45S/840 1x<br>PSU WB 5 WH          | 4000 K                                            | 141 lm/W                            | 4500 lm                    | +/-7%                        |
| 88178000   | LL120X<br>LED90S/840 2x<br>PSU WB 5 WH          | 4000 K                                            | 141 lm/W                            | 9000 lm                    | +/-7%                        |
| 88183400   | LL121X<br>LED45S/840 1x<br>PSU DA20 5 WH        | 4000 K                                            | 141 lm/W                            | 4500 lm                    | +/-7%                        |
| 88184100   | LL120X<br>LED90S/840 2x<br>PSU DA20 5 WH        | 4000 K                                            | 141 lm/W                            | 9000 lm                    | +/-7%                        |
| 88190200   | LL120X<br>LED90S/840 2x<br>PSD NB 7 VLC WH      | 4000 K                                            | 141 lm/W                            | 9000 lm                    | +/-7%                        |
| 88203900   | LL121X<br>LED45S/840 1x<br>PSD DA20 7 WH        | 4000 K                                            | 141 lm/W                            | 4500 lm                    | +/-7%                        |
| 88204600   | LL120X<br>LED90S/840 2x<br>PSD DA20 7 VLC<br>WH | 4000 K                                            | 141 lm/W                            | 9000 lm                    | +/-7%                        |
| 88435400   | LL121X<br>LED45S/840 1x<br>PSU NB 5 WH          | 4000 K                                            | 141 lm/W                            | 4500 lm                    | +/-7%                        |
| 90694000   | LL120X<br>LED90S/840 2x<br>PSU VWB 5 WH         | 4000 K                                            | 141 lm/W                            | 9000 lm                    | +/-7%                        |
| 90746600   | LL120X<br>LED90S/840 2x<br>PSD WB 9 VLC<br>WH   | 4000 K                                            | 141 lm/W                            | 9000 lm                    | +/-7%                        |

| Order Code | Full Product<br>Name                             | Temperatură<br>de culoare<br>inițială<br>corelată | Randament<br>luminos LED<br>inițial | Flux<br>luminos<br>inițial | Toleranță<br>flux<br>luminos |
|------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 88141400   | LL120X<br>LED90S/840 2x<br>PSD WB 7 VLC<br>WH    | 4000 K                                            | 141 lm/W                            | 9000 lm                    | +/-7%                        |
| 88140700   | LL121X<br>LED45S/840 1x<br>PSD WB 7 WH           | 4000 K                                            | 141 lm/W                            | 4500 lm                    | +/-7%                        |
| 32344100   | LL120X<br>LED90S/840 1x<br>PSD WB 9 WH           | 4000 K                                            | 141 lm/W                            | 9000 lm                    | +/-7%                        |
| 34735500   | LL120X<br>LED90S/840 1x<br>PSU NB 5 WH           | 4000 K                                            | 141 lm/W                            | 9000 lm                    | +/-7%                        |
| 34736200   | LL120X<br>LED90S/840 1x<br>PSU MB 5 WH           | 4000 K                                            | 141 lm/W                            | 9000 lm                    | +/-7%                        |
| 34744700   | LL120X<br>LED90S/840 1x<br>PSU NB 7 WH           | 4000 K                                            | 141 lm/W                            | 9000 lm                    | +/-7%                        |
| 34745400   | LL120X<br>LED90S/840 1x<br>PSU WB 7 WH           | 4000 K                                            | 141 lm/W                            | 9000 lm                    | +/-7%                        |
| 34746100   | LL120X<br>LED90S/840 1x<br>PSU A 7 WH            | 4000 K                                            | 141 lm/W                            | 9000 lm                    | +/-7%                        |
| 38078900   | LL121X<br>LED80S/840 PSU<br>WB SMB WH KIT        | 4000 K                                            | 148 lm/W                            | 8000 lm                    | +/-1%                        |
| 38079600   | LL121X<br>LED80S/840 PSU<br>NB SMB WH KIT        | 4000 K                                            | 148 lm/W                            | 8000 lm                    | +/-1%                        |
| 38080200   | LL121X<br>LED80S/840 PSU<br>WB TW3 SMB WH<br>KIT | 4000 K                                            | 148 lm/W                            | 8000 lm                    | +/-1%                        |
| 38081900   | LL120X<br>LED160S/840<br>PSU WB SMB WH<br>KIT    | 4000 K                                            | 148 lm/W                            | 16000 lm                   | +/-2%                        |
| 38082600   | LL120X<br>LED160S/840                            | 4000 K                                            | 148 lm/W                            | 16000 lm                   | +/-2%                        |

## CoreLine Trunking

| Order Code | Full Product<br>Name                              | Temperatură<br>de culoare | Randament<br>luminos LED | Flux<br>luminos | Toleranță<br>flux |
|------------|---------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|
|            |                                                   | inițială<br>corelată      |                          |                 |                   |
|            | PSU NB SMB WH<br>KIT                              |                           |                          |                 |                   |
| 38083300   | LL121X<br>LED80S/840 PSU<br>NB TW3 SMB WH<br>KIT  | 4000 K                    | 148 lm/W                 | 8000 lm         | +/-1%             |
| 38084000   | LL120X<br>LED160S/840<br>PSU WB TW3<br>SMB WH KIT | 4000 K                    | 148 lm/W                 | 16000 lm        | +/-2%             |
| 38085700   | LL120X<br>LED160S/840<br>PSU NB TW3 SMB<br>WH KIT | 4000 K                    | 148 lm/W                 | 16000 lm        | +/-2%             |
| 38086400   | LL120X<br>LED160S/840 2x<br>PSD WB 7X2.5<br>VLC W | 4000 K                    | 148 lm/W                 | 16000 lm        | +/-2%             |
| 38087100   | LL120X<br>LED160S/840 2x<br>PSD WB 7 VLC<br>WH    | 4000 K                    | 148 lm/W                 | 16000 lm        | +/-2%             |
| 38088800   | LL120X<br>LED160S/840 2x<br>PSU WB 5 WH           | 4000 K                    | 148 lm/W                 | 16000 lm        | +/-2%             |
| 38091800   | LL120X<br>LED160S/840 2x<br>PSU MB 5 WH           | 4000 K                    | 148 lm/W                 | 16000 lm        | +/-2%             |
| 38092500   | LL121X<br>LED80S/840 1x<br>PSD WB 7 WH            | 4000 K                    | 148 lm/W                 | 8000 lm         | +/-1%             |
| 38093200   | LL120X<br>LED160S/840 2x<br>PSU DA20 5 WH         | 4000 K                    | 148 lm/W                 | 16000 lm        | +/-2%             |
| 38094900   | LL121X<br>LED80S/840 1x<br>PSU WB 5 WH            | 4000 K                    | 148 lm/W                 | 8000 lm         | +/-1%             |
| 38095600   | LL120X<br>LED160S/840 1x<br>PSD WB 7 WH           | 4000 K                    | 148 lm/W                 | 16000 lm        | +/-2%             |
| 38097000   | LL120X<br>LED160S/840 1x<br>PSD WB 7X2.5 WH       | 4000 K                    | 148 lm/W                 | 16000 lm        | +/-2%             |
| 38098700   | LL120X<br>LED160S/840 2x<br>PSD MB 7 VLC<br>WH    | 4000 K                    | 148 lm/W                 | 16000 lm        | +/-2%             |

| Order Code | Full Product<br>Name                            | Temperatură<br>de culoare | Randament<br>luminos LED | Flux<br>luminos | Toleranță<br>flux |
|------------|-------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|
|            |                                                 | inițială<br>corelată      |                          |                 |                   |
| 38101400   | LL121X<br>LED76S/830 1x<br>PSU WB 5 WH          | 3000 K                    | 141 lm/W                 | 7600 lm         | +/-1%             |
| 38103800   | LL121X<br>LED80S/840 1x<br>PSU MB 5 WH          | 4000 K                    | 148 lm/W                 | 8000 lm         | +/-1%             |
| 38104500   | LL120X<br>LED152S/830 2x<br>PSU WB 5 WH         | 3000 K                    | 141 lm/W                 | 15200 lm        | +/-2%             |
| 38105200   | LL120X<br>LED160S/840 2x<br>PSD VWB 7 VLC<br>WH | 4000 K                    | 148 lm/W                 | 16000 lm        | +/-2%             |
| 38106900   | LL120X<br>LED152S/830 2x<br>PSU VWB 5 WH        | 3000 K                    | 141 lm/W                 | 15200 lm        | +/-2%             |
| 38107600   | LL120X<br>LED160S/840 1x<br>PSD NB 7 WH         | 4000 K                    | 148 lm/W                 | 16000 lm        | +/-2%             |
| 38109000   | LL120X<br>LED152S/830 2x<br>PSU DA20 5 WH       | 3000 K                    | 141 lm/W                 | 15200 lm        | +/-2%             |
| 38110600   | LL120X<br>LED160S/840 2x<br>PSD NB 9 VLC<br>WH  | 4000 K                    | 148 lm/W                 | 16000 lm        | +/-2%             |
| 38111300   | LL121X<br>LED80S/840 1x<br>PSD WB 7X2.5 WH      | 4000 K                    | 148 lm/W                 | 8000 lm         | +/-1%             |
| 38112000   | LL120X<br>LED160S/840 2x<br>PSU WB 7 WH         | 4000 K                    | 148 lm/W                 | 16000 lm        | +/-2%             |
| 38113700   | LL120X<br>LED160S/840 2x<br>PSD NB 7 VLC WH     | 4000 K                    | 148 lm/W                 | 16000 lm        | +/-2%             |
| 38114400   | LL121X<br>LED80S/840 1x<br>PSU DA20 5 WH        | 4000 K                    | 148 lm/W                 | 8000 lm         | +/-1%             |
| 38115100   | LL120X<br>LED152S/830 2x<br>PSD WB 7 VLC<br>WH  | 3000 K                    | 141 lm/W                 | 15200 lm        | +/-2%             |
| 38116800   | LL120X<br>LED152S/830 2x<br>PSU MB 5 WH         | 3000 K                    | 141 lm/W                 | 15200 lm        | +/-2%             |
| 38117500   | LL120X<br>LED160S/840 2x<br>PSU VWB 5 WH        | 4000 K                    | 148 lm/W                 | 16000 lm        | +/-2%             |

## CoreLine Trunking

| Order Code | Full Product<br>Name                              | Temperatură<br>de culoare | Randament<br>luminos LED | Flux<br>luminos | Toleranță<br>flux |
|------------|---------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|
|            |                                                   | inițială<br>corelată      |                          |                 |                   |
| 38118200   | LL121X<br>LED76S/830 1x<br>PSD WB 7 WH            | 3000 K                    | 141 lm/W                 | 7600 lm         | +/-1%             |
| 38119900   | LL120X<br>LED160S/840 2x<br>PSD A 7X2.5 VLC<br>WH | 4000 K                    | 148 lm/W                 | 16000 lm        | +/-2%             |
| 38120500   | LL121X<br>LED80S/840 1x<br>PSD NB 7 WH            | 4000 K                    | 148 lm/W                 | 8000 lm         | +/-1%             |
| 38122900   | LL121X<br>LED80S/840 1x<br>PSU VWB 5 WH           | 4000 K                    | 148 lm/W                 | 8000 lm         | +/-1%             |
| 38123600   | LL121X<br>LED80S/840 1x<br>PSU WB 7 EL3 WH        | 4000 K                    | 143 lm/W                 | 8000 lm         | +/-1%             |
| 38124300   | LL121X<br>LED80S/840 1x<br>PSD MB 7 WH            | 4000 K                    | 148 lm/W                 | 8000 lm         | +/-1%             |
| 38127400   | LL121X<br>LED80S/840 1x<br>PSU NB 5 WH            | 4000 K                    | 148 lm/W                 | 8000 lm         | +/-1%             |
| 38128100   | LL121X<br>LED80S/840 1x<br>PSD NB 9 WH            | 4000 K                    | 148 lm/W                 | 8000 lm         | +/-1%             |
| 38129800   | LL120X<br>LED160S/840 2x<br>PSU A 5 WH            | 4000 K                    | 148 lm/W                 | 16000 lm        | +/-2%             |
| 38130400   | LL122X<br>LED80S/840 1x<br>PSU WB 5 WH            | 4000 K                    | 148 lm/W                 | 8000 lm         | +/-1%             |
| 38131100   | LL122X<br>LED80S/840 1x<br>PSU VWB 5 WH           | 4000 K                    | 148 lm/W                 | 8000 lm         | +/-1%             |
| 38132800   | LL121X<br>LED76S/830 1x<br>PSU MB 5 WH            | 3000 K                    | 141 lm/W                 | 7600 lm         | +/-1%             |
| 38133500   | LL121X<br>LED80S/840 1x<br>PSD WB 9 EL3<br>WH     | 4000 K                    | 143 lm/W                 | 8000 lm         | +/-1%             |
| 38134200   | LL120X<br>LED160S/840 2x<br>PSD MB 9 VLC<br>WH    | 4000 K                    | 148 lm/W                 | 16000 lm        | +/-2%             |
| 38136600   | LL120X<br>LED160S/840 2x<br>PSD DA20 7 VLC<br>WH  | 4000 K                    | 148 lm/W                 | 16000 lm        | +/-2%             |

| Order Code | Full Product<br>Name                             | Temperatură<br>de culoare | Randament<br>luminos LED | Flux<br>luminos | Toleranță<br>flux |
|------------|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|
|            |                                                  | inițială<br>corelată      |                          |                 |                   |
| 38137300   | LL121X<br>LED80S/840 1x<br>PSD DA20 7 WH         | 4000 K                    | 148 lm/W                 | 8000 lm         | +/-1%             |
| 38138000   | LL120X<br>LED160S/840 2x<br>PSD A 7 VLC WH       | 4000 K                    | 148 lm/W                 | 16000 lm        | +/-2%             |
| 38139700   | LL121X<br>LED80S/840 1x<br>PSU A 5 WH            | 4000 K                    | 148 lm/W                 | 8000 lm         | +/-1%             |
| 38140300   | LL120X<br>LED152S/830 2x<br>PSU A 5 WH           | 3000 K                    | 141 lm/W                 | 15200 lm        | +/-2%             |
| 38141000   | LL120X<br>LED160S/865 2x<br>PSD VWB 7 VLC<br>WH  | 6500 K                    | 148 lm/W                 | 16000 lm        | +/-2%             |
| 38143400   | LL121X<br>LED80S/840 1x<br>PSD MB 9 WH           | 4000 K                    | 148 lm/W                 | 8000 lm         | +/-1%             |
| 38144100   | LL121X<br>LED80S/840 1x<br>PSD VWB 7 WH          | 4000 K                    | 148 lm/W                 | 8000 lm         | +/-1%             |
| 38145800   | LL121X<br>LED80S/840 1x<br>PSU MB 7 WH           | 4000 K                    | 148 lm/W                 | 8000 lm         | +/-1%             |
| 38146500   | LL122X<br>LED80S/840 1x<br>PSD VWB 7 WH          | 4000 K                    | 148 lm/W                 | 8000 lm         | +/-1%             |
| 38148900   | LL120X<br>LED160S/865 2x<br>PSU WB 5 WH          | 6500 K                    | 148 lm/W                 | 16000 lm        | +/-2%             |
| 38149600   | LL122X<br>LED80S/840 1x<br>PSD WB 9 WH           | 4000 K                    | 148 lm/W                 | 8000 lm         | +/-1%             |
| 38150200   | LL121X<br>LED80S/840 1x<br>PSU WB 7X2.5 WH       | 4000 K                    | 148 lm/W                 | 8000 lm         | +/-1%             |
| 38151900   | LL120X<br>LED152S/830 2x<br>PSD DA20 7 VLC<br>WH | 3000 K                    | 141 lm/W                 | 15200 lm        | +/-2%             |
| 38152600   | LL121X<br>LED76S/830 1x<br>PSU DA20 5 WH         | 3000 K                    | 141 lm/W                 | 7600 lm         | +/-1%             |
| 38153300   | LL121X<br>LED80S/840 1x<br>PSU NB 7X2.5 WH       | 4000 K                    | 148 lm/W                 | 8000 lm         | +/-1%             |

## CoreLine Trunking

| Order Code | Full Product<br>Name                            | Temperatură<br>de culoare | Randament<br>luminos LED | Flux<br>luminos | Toleranță<br>flux |
|------------|-------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|
|            |                                                 | inițială<br>corelată      |                          |                 |                   |
| 38154000   | LL121X<br>LED76S/830 1x<br>PSU VWB 5 WH         | 3000 K                    | 141 lm/W                 | 7600 lm         | +/-1%             |
| 38155700   | LL121X<br>LED80S/840 1x<br>PSD A 7 WH           | 4000 K                    | 148 lm/W                 | 8000 lm         | +/-1%             |
| 38156400   | LL122X<br>LED76S/830 1x<br>PSU VWB 7 WH         | 3000 K                    | 141 lm/W                 | 7600 lm         | +/-1%             |
| 38157100   | LL121X<br>LED80S/840 1x<br>PSU WB 7 WH          | 4000 K                    | 148 lm/W                 | 8000 lm         | +/-1%             |
| 38158800   | LL120X<br>LED160S/865 2x<br>PSD MB 7 VLC<br>WH  | 6500 K                    | 148 lm/W                 | 16000 lm        | +/-2%             |
| 38159500   | LL121X<br>LED76S/830 1x<br>PSD WB 9 WH          | 3000 K                    | 141 lm/W                 | 7600 lm         | +/-1%             |
| 38160100   | LL121X<br>LED80S/865 1x<br>PSD WB 7 WH          | 6500 K                    | 148 lm/W                 | 8000 lm         | +/-1%             |
| 38161800   | LL120X<br>LED160S/840 2x<br>PSU MB 7 WH         | 4000 K                    | 148 lm/W                 | 16000 lm        | +/-2%             |
| 38162500   | LL121X<br>LED76S/830 1x<br>PSU VWB 7 EL3<br>WH  | 3000 K                    | 136 lm/W                 | 7600 lm         | +/-1%             |
| 38163200   | LL121X<br>LED76S/830 1x<br>PSU A 5 WH           | 3000 K                    | 141 lm/W                 | 7600 lm         | +/-1%             |
| 38165600   | LL121X<br>LED80S/840 1x<br>PSU DA20 7 EL3<br>WH | 4000 K                    | 143 lm/W                 | 8000 lm         | +/-1%             |
| 38166300   | LL121X<br>LED80S/840 1x<br>PSD A 7X2.5 WH       | 4000 K                    | 148 lm/W                 | 8000 lm         | +/-1%             |
| 38167000   | LL121X<br>LED80S/840 1x<br>PSU NB 7 EL3 WH      | 4000 K                    | 143 lm/W                 | 8000 lm         | +/-1%             |
| 38167800   | LL120X<br>LED160S/840 2x<br>PSU NB 7 WH         | 4000 K                    | 148 lm/W                 | 16000 lm        | +/-2%             |
| 38169400   | LL121X<br>LED76S/830 1x<br>PSU VWB 7 WH         | 3000 K                    | 141 lm/W                 | 7600 lm         | +/-1%             |

| Order Code | Full Product<br>Name                             | Temperatură<br>de culoare | Randament<br>luminos LED | Flux<br>luminos | Toleranță<br>flux |
|------------|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|
|            |                                                  | inițială<br>corelată      |                          |                 |                   |
| 38171700   | LL121X<br>LED80S/840 1x<br>PSU NB 7 WH           | 4000 K                    | 148 lm/W                 | 8000 lm         | +/-1%             |
| 38173100   | LL121X<br>LED76S/830 1x<br>PSD A 7 WH            | 3000 K                    | 141 lm/W                 | 7600 lm         | +/-1%             |
| 38175500   | LL120X<br>LED160S/840 2x<br>PSU VWB 7 WH         | 4000 K                    | 148 lm/W                 | 16000 lm        | +/-2%             |
| 38176200   | LL121X<br>LED80S/840 1x<br>PSU VWB 7 WH          | 4000 K                    | 148 lm/W                 | 8000 lm         | +/-1%             |
| 38177900   | LL121X<br>LED80S/865 1x<br>PSD MB 9 WH           | 6500 K                    | 148 lm/W                 | 8000 lm         | +/-1%             |
| 38178600   | LL122X<br>LED80S/840 1x<br>PSU WB 5X2.5<br>WH    | 4000 K                    | 148 lm/W                 | 8000 lm         | +/-1%             |
| 38179300   | LL120X<br>LED160S/840 2x<br>PSU VWB 5X2.5<br>WH  | 4000 K                    | 148 lm/W                 | 16000 lm        | +/-2%             |
| 38180900   | LL122X<br>LED80S/840 1x<br>PSU VWB 5X2.5<br>WH   | 4000 K                    | 148 lm/W                 | 8000 lm         | +/-1%             |
| 38181600   | LL121X<br>LED80S/840 1x<br>PSU VWB 5X2.5<br>WH   | 4000 K                    | 148 lm/W                 | 8000 lm         | +/-1%             |
| 38182300   | LL122X<br>LED80S/840 1x<br>PSU NB 5X2.5 WH       | 4000 K                    | 148 lm/W                 | 8000 lm         | +/-1%             |
| 38183000   | LL122X<br>LED80S/840 1x<br>PSD WB 7X2.5 WH       | 4000 K                    | 148 lm/W                 | 8000 lm         | +/-1%             |
| 38184700   | LL120X<br>LED160S/840 2x<br>PSD VWB 7X2.5<br>VLC | 4000 K                    | 148 lm/W                 | 16000 lm        | +/-2%             |
| 38185400   | LL122X<br>LED80S/840 1x<br>PSD VWB 7X2.5<br>WH   | 4000 K                    | 148 lm/W                 | 8000 lm         | +/-1%             |
| 38186100   | LL121X<br>LED80S/840 1x<br>PSD VWB 7X2.5<br>WH   | 4000 K                    | 148 lm/W                 | 8000 lm         | +/-1%             |

CoreLine Trunking

| Order Code | Full Product Name                          | Temperatură          | Randament<br>luminos LED<br>inițial | Flux<br>luminos<br>inițial | Toleranță<br>flux<br>luminos |
|------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
|            |                                            | de culoare           |                                     |                            |                              |
|            |                                            | inițială<br>corelată |                                     |                            |                              |
| 38187800   | LL122X<br>LED80S/840 1x<br>PSD NB 7X2.5 WH | 4000 K               | 148 lm/W                            | 8000 lm                    | +/-1%                        |
| 38188500   | LL121X<br>LED80S/840 1x<br>PSU MB 7 EL3 WH | 4000 K               | 143 lm/W                            | 8000 lm                    | +/-1%                        |
| 38189200   | LL120X<br>LED160S/865 1x<br>PSD MB 7 WH    | 6500 K               | 148 lm/W                            | 16000 lm                   | +/-2%                        |
| 38190800   | LL120X<br>LED160S/865 2x<br>PSU MB 5 WH    | 6500 K               | 148 lm/W                            | 16000 lm                   | +/-2%                        |
| 38191500   | LL121X<br>LED80S/840 1x<br>PSD NB 9 EL3 WH | 4000 K               | 143 lm/W                            | 8000 lm                    | +/-1%                        |
| 38089500   | LL120X<br>LED150S/840 2x<br>PSD O 7 VLC WH | 4000 K               | 139 lm/W                            | 15000 lm                   | +/-2%                        |

| Order Code | Full Product Name                        | Temperatură          | Randament<br>luminos LED<br>inițial | Flux<br>luminos<br>inițial | Toleranță<br>flux<br>luminos |
|------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
|            |                                          | de culoare           |                                     |                            |                              |
|            |                                          | inițială<br>corelată |                                     |                            |                              |
| 38100700   | LL120X<br>LED150S/840 2x<br>PSU O 5 WH   | 4000 K               | 139 lm/W                            | 15000 lm                   | +/-2%                        |
| 38102100   | LL121X<br>LED75S/840 1x<br>PSD O 7 WH    | 4000 K               | 139 lm/W                            | 7500 lm                    | +/-1%                        |
| 38090100   | LL120X<br>LED150S/840 1x<br>PSD O 7 WH   | 4000 K               | 139 lm/W                            | 15000 lm                   | +/-2%                        |
| 38142700   | LL120X<br>LED150S/865 2x<br>PSU O 5 WH   | 6500 K               | 139 lm/W                            | 15000 lm                   | +/-2%                        |
| 98887900   | LL120X<br>LED150S/840 2x<br>PSU PCO 5 WH | 4000 K               | 120 lm/W                            | 15000 lm                   | +/-2%                        |
| 98768100   | LL121X<br>LED75S/840 1x<br>PSU PCO 5 WH  | 4000 K               | 120 lm/W                            | 7500 lm                    | +/-2%                        |

Initial Performance (IEC Compliant) (2/2)

| Order Code | Full Product Name                       | Putere de intrare inițială |
|------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| 88166700   | LL120X LED90S/840 2x PSU NB 5 WH        | 64 W                       |
| 88171100   | LL121X LED45S/840 1x PSU MB 5 WH        | 32 W                       |
| 88172800   | LL120X LED90S/840 2x PSU MB 5 WH        | 64 W                       |
| 88177300   | LL121X LED45S/840 1x PSU WB 5 WH        | 32 W                       |
| 88178000   | LL120X LED90S/840 2x PSU WB 5 WH        | 64 W                       |
| 88183400   | LL121X LED45S/840 1x PSU DA20 5 WH      | 32 W                       |
| 88184100   | LL120X LED90S/840 2x PSU DA20 5 WH      | 64 W                       |
| 88190200   | LL120X LED90S/840 2x PSD NB 7 VLC WH    | 64 W                       |
| 88203900   | LL121X LED45S/840 1x PSD DA20 7 WH      | 32 W                       |
| 88204600   | LL120X LED90S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH  | 64 W                       |
| 88435400   | LL121X LED45S/840 1x PSU NB 5 WH        | 32 W                       |
| 90694000   | LL120X LED90S/840 2x PSU VWB 5 WH       | 64 W                       |
| 90746600   | LL120X LED90S/840 2x PSD WB 9 VLC WH    | 64 W                       |
| 88141400   | LL120X LED90S/840 2x PSD WB 7 VLC WH    | 64 W                       |
| 88140700   | LL121X LED45S/840 1x PSD WB 7 WH        | 32 W                       |
| 32344100   | LL120X LED90S/840 1x PSD WB 9 WH        | 64 W                       |
| 34735500   | LL120X LED90S/840 1x PSU NB 5 WH        | 64 W                       |
| 34736200   | LL120X LED90S/840 1x PSU MB 5 WH        | 64 W                       |
| 34744700   | LL120X LED90S/840 1x PSU NB 7 WH        | 64 W                       |
| 34745400   | LL120X LED90S/840 1x PSU WB 7 WH        | 64 W                       |
| 34746100   | LL120X LED90S/840 1x PSU A 7 WH         | 64 W                       |
| 38078900   | LL121X LED80S/840 PSU WB SMB WH KIT     | 54 W                       |
| 38079600   | LL121X LED80S/840 PSU NB SMB WH KIT     | 54 W                       |
| 38080200   | LL121X LED80S/840 PSU WB TW3 SMB WH KIT | 54 W                       |
| 38081900   | LL120X LED160S/840 PSU WB SMB WH KIT    | 108 W                      |
| 38082600   | LL120X LED160S/840 PSU NB SMB WH KIT    | 108 W                      |
| 38083300   | LL121X LED80S/840 PSU NB TW3 SMB WH KIT | 54 W                       |

| Order Code | Full Product Name                        | Putere de intrare inițială |
|------------|------------------------------------------|----------------------------|
| 38084000   | LL120X LED160S/840 PSU WB TW3 SMB WH KIT | 108 W                      |
| 38085700   | LL120X LED160S/840 PSU NB TW3 SMB WH KIT | 108 W                      |
| 38086400   | LL120X LED160S/840 2x PSD WB 7X2.5 VLC W | 108 W                      |
| 38087100   | LL120X LED160S/840 2x PSD WB 7 VLC WH    | 108 W                      |
| 38088800   | LL120X LED160S/840 2x PSU WB 5 WH        | 108 W                      |
| 38091800   | LL120X LED160S/840 2x PSU MB 5 WH        | 108 W                      |
| 38092500   | LL121X LED80S/840 1x PSD WB 7 WH         | 54 W                       |
| 38093200   | LL120X LED160S/840 2x PSU DA20 5 WH      | 108 W                      |
| 38094900   | LL121X LED80S/840 1x PSU WB 5 WH         | 54 W                       |
| 38095600   | LL120X LED160S/840 1x PSD WB 7 WH        | 108 W                      |
| 38097000   | LL120X LED160S/840 1x PSD WB 7X2.5 WH    | 108 W                      |
| 38098700   | LL120X LED160S/840 2x PSD MB 7 VLC WH    | 108 W                      |
| 38101400   | LL121X LED76S/830 1x PSU WB 5 WH         | 54 W                       |
| 38103800   | LL121X LED80S/840 1x PSU MB 5 WH         | 54 W                       |
| 38104500   | LL120X LED152S/830 2x PSU WB 5 WH        | 108 W                      |
| 38105200   | LL120X LED160S/840 2x PSD VWB 7 VLC WH   | 108 W                      |
| 38106900   | LL120X LED152S/830 2x PSU VWB 5 WH       | 108 W                      |
| 38107600   | LL120X LED160S/840 1x PSD NB 7 WH        | 108 W                      |
| 38109000   | LL120X LED152S/830 2x PSU DA20 5 WH      | 108 W                      |
| 38110600   | LL120X LED160S/840 2x PSD NB 9 VLC WH    | 108 W                      |
| 38111300   | LL121X LED80S/840 1x PSD WB 7X2.5 WH     | 54 W                       |
| 38112000   | LL120X LED160S/840 2x PSU WB 7 WH        | 108 W                      |
| 38113700   | LL120X LED160S/840 2x PSD NB 7 VLC WH    | 108 W                      |
| 38114400   | LL121X LED80S/840 1x PSU DA20 5 WH       | 54 W                       |
| 38115100   | LL120X LED152S/830 2x PSD WB 7 VLC WH    | 108 W                      |
| 38116800   | LL120X LED152S/830 2x PSU MB 5 WH        | 108 W                      |
| 38117500   | LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 5 WH       | 108 W                      |

## CoreLine Trunking

| Order Code | Full Product Name                        | Putere de intrare inițială |
|------------|------------------------------------------|----------------------------|
| 38118200   | LL121X LED76S/830 1x PSD WB 7 WH         | 54 W                       |
| 38119900   | LL120X LED160S/840 2x PSD A 7X2.5 VLC WH | 108 W                      |
| 38120500   | LL121X LED80S/840 1x PSD NB 7 WH         | 54 W                       |
| 38122900   | LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 5 WH        | 54 W                       |
| 38123600   | LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 EL3 WH     | 56 W                       |
| 38124300   | LL121X LED80S/840 1x PSD MB 7 WH         | 54 W                       |
| 38127400   | LL121X LED80S/840 1x PSU NB 5 WH         | 54 W                       |
| 38128100   | LL121X LED80S/840 1x PSD NB 9 WH         | 54 W                       |
| 38129800   | LL120X LED160S/840 2x PSU A 5 WH         | 108 W                      |
| 38130400   | LL122X LED80S/840 1x PSU WB 5 WH         | 54 W                       |
| 38131100   | LL122X LED80S/840 1x PSU VWB 5 WH        | 54 W                       |
| 38132800   | LL121X LED76S/830 1x PSU MB 5 WH         | 54 W                       |
| 38133500   | LL121X LED80S/840 1x PSD WB 9 EL3 WH     | 56 W                       |
| 38134200   | LL120X LED160S/840 2x PSD MB 9 VLC WH    | 108 W                      |
| 38136600   | LL120X LED160S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH  | 108 W                      |
| 38137300   | LL121X LED80S/840 1x PSD DA20 7 WH       | 54 W                       |
| 38138000   | LL120X LED160S/840 2x PSD A 7 VLC WH     | 108 W                      |
| 38139700   | LL121X LED80S/840 1x PSU A 5 WH          | 54 W                       |
| 38140300   | LL120X LED152S/830 2x PSU A 5 WH         | 108 W                      |
| 38141000   | LL120X LED160S/865 2x PSD VWB 7 VLC WH   | 108 W                      |
| 38143400   | LL121X LED80S/840 1x PSD MB 9 WH         | 54 W                       |
| 38144100   | LL121X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH        | 54 W                       |
| 38145800   | LL121X LED80S/840 1x PSU MB 7 WH         | 54 W                       |
| 38146500   | LL122X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH        | 54 W                       |
| 38148900   | LL120X LED160S/865 2x PSU WB 5 WH        | 108 W                      |
| 38149600   | LL122X LED80S/840 1x PSD WB 9 WH         | 54 W                       |
| 38150200   | LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7X2.5 WH     | 54 W                       |
| 38151900   | LL120X LED152S/830 2x PSD DA20 7 VLC WH  | 108 W                      |
| 38152600   | LL121X LED76S/830 1x PSU DA20 5 WH       | 54 W                       |
| 38153300   | LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7X2.5 WH     | 54 W                       |
| 38154000   | LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 5 WH        | 54 W                       |
| 38155700   | LL121X LED80S/840 1x PSD A 7 WH          | 54 W                       |
| 38156400   | LL122X LED76S/830 1x PSU VWB 7 WH        | 54 W                       |
| 38157100   | LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 WH         | 54 W                       |
| 38158800   | LL120X LED160S/865 2x PSD MB 7 VLC WH    | 108 W                      |
| 38159500   | LL121X LED76S/830 1x PSD WB 9 WH         | 54 W                       |

### Mechanical and Housing

| Order Code | Full Product Name                      | Culoare | Diametru |
|------------|----------------------------------------|---------|----------|
| 88166700   | LL120X LED90S/840 2x PSU NB 5 WH       | WH      | -        |
| 88171100   | LL121X LED45S/840 1x PSU MB 5 WH       | WH      | -        |
| 88172800   | LL120X LED90S/840 2x PSU MB 5 WH       | WH      | -        |
| 88177300   | LL121X LED45S/840 1x PSU WB 5 WH       | WH      | -        |
| 88178000   | LL120X LED90S/840 2x PSU WB 5 WH       | WH      | -        |
| 88183400   | LL121X LED45S/840 1x PSU DA20 5 WH     | WH      | -        |
| 88184100   | LL120X LED90S/840 2x PSU DA20 5 WH     | WH      | -        |
| 88190200   | LL120X LED90S/840 2x PSD NB 7 VLC WH   | WH      | -        |
| 88203900   | LL121X LED45S/840 1x PSD DA20 7 WH     | WH      | -        |
| 88204600   | LL120X LED90S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH | WH      | -        |
| 88435400   | LL121X LED45S/840 1x PSU NB 5 WH       | WH      | -        |
| 90694000   | LL120X LED90S/840 2x PSU VWB 5 WH      | WH      | -        |


| Order Code | Full Product Name                       | Putere de intrare inițială |
|------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| 38160100   | LL121X LED80S/865 1x PSD WB 7 WH        | 54 W                       |
| 38161800   | LL120X LED160S/840 2x PSU MB 7 WH       | 108 W                      |
| 38162500   | LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 7 EL3 WH   | 56 W                       |
| 38163200   | LL121X LED76S/830 1x PSU A 5 WH         | 54 W                       |
| 38165600   | LL121X LED80S/840 1x PSU DA20 7 EL3 WH  | 56 W                       |
| 38166300   | LL121X LED80S/840 1x PSD A 7X2.5 WH     | 54 W                       |
| 38167000   | LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7 EL3 WH    | 56 W                       |
| 38168700   | LL120X LED160S/840 2x PSU NB 7 WH       | 108 W                      |
| 38169400   | LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 7 WH       | 54 W                       |
| 38171700   | LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7 WH        | 54 W                       |
| 38173100   | LL121X LED76S/830 1x PSD A 7 WH         | 54 W                       |
| 38175500   | LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 7 WH      | 108 W                      |
| 38176200   | LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 7 WH       | 54 W                       |
| 38177900   | LL121X LED80S/865 1x PSD MB 9 WH        | 54 W                       |
| 38178600   | LL122X LED80S/840 1x PSU WB 5X2.5 WH    | 54 W                       |
| 38179300   | LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 5X2.5 WH  | 108 W                      |
| 38180900   | LL122X LED80S/840 1x PSU VWB 5X2.5 WH   | 54 W                       |
| 38181600   | LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 5X2.5 WH   | 54 W                       |
| 38182300   | LL122X LED80S/840 1x PSU NB 5X2.5 WH    | 54 W                       |
| 38183000   | LL122X LED80S/840 1x PSD WB 7X2.5 WH    | 54 W                       |
| 38184700   | LL120X LED160S/840 2x PSD VWB 7X2.5 VLC | 108 W                      |
| 38185400   | LL122X LED80S/840 1x PSD VWB 7X2.5 WH   | 54 W                       |
| 38186100   | LL121X LED80S/840 1x PSD VWB 7X2.5 WH   | 54 W                       |
| 38187800   | LL122X LED80S/840 1x PSD NB 7X2.5 WH    | 54 W                       |
| 38188500   | LL121X LED80S/840 1x PSU MB 7 EL3 WH    | 56 W                       |
| 38189200   | LL120X LED160S/865 1x PSD MB 7 WH       | 108 W                      |
| 38190800   | LL120X LED160S/865 2x PSU MB 5 WH       | 108 W                      |
| 38191500   | LL121X LED80S/840 1x PSD NB 9 EL3 WH    | 56 W                       |
| 38089500   | LL120X LED150S/840 2x PSD O 7 VLC WH    | 108 W                      |
| 38100700   | LL120X LED150S/840 2x PSU O 5 WH        | 108 W                      |
| 38102100   | LL121X LED75S/840 1x PSD O 7 WH         | 54 W                       |
| 38090100   | LL120X LED150S/840 1x PSD O 7 WH        | 108 W                      |
| 38142700   | LL120X LED150S/865 2x PSU O 5 WH        | 108 W                      |
| 98887900   | LL120X LED150S/840 2x PSU PCO 5 WH      | 126 W                      |
| 98768100   | LL121X LED75S/840 1x PSU PCO 5 WH       | 63 W                       |

## CoreLine Trunking


| Order Code | Full Product Name                        | Culoare | Diametru |
|------------|------------------------------------------|---------|----------|
| 38081900   | LL120X LED160S/840 PSU WB SMB WH KIT     | WH      | -        |
| 38082600   | LL120X LED160S/840 PSU NB SMB WH KIT     | WH      | -        |
| 38083300   | LL121X LED80S/840 PSU NB TW3 SMB WH KIT  | WH      | -        |
| 38084000   | LL120X LED160S/840 PSU WB TW3 SMB WH KIT | WH      | -        |
| 38085700   | LL120X LED160S/840 PSU NB TW3 SMB WH KIT | WH      | -        |
| 38086400   | LL120X LED160S/840 2x PSD WB 7X2.5 VLC W | WH      | -        |
| 38087100   | LL120X LED160S/840 2x PSD WB 7 VLC WH    | WH      | -        |
| 38088800   | LL120X LED160S/840 2x PSU WB 5 WH        | WH      | -        |
| 38091800   | LL120X LED160S/840 2x PSU MB 5 WH        | WH      | -        |
| 38092500   | LL121X LED80S/840 1x PSD WB 7 WH         | WH      | -        |
| 38093200   | LL120X LED160S/840 2x PSU DA20 5 WH      | WH      | -        |
| 38094900   | LL121X LED80S/840 1x PSU WB 5 WH         | WH      | -        |
| 38095600   | LL120X LED160S/840 1x PSD WB 7 WH        | WH      | -        |
| 38097000   | LL120X LED160S/840 1x PSD WB 7X2.5 WH    | WH      | -        |
| 38098700   | LL120X LED160S/840 2x PSD MB 7 VLC WH    | WH      | -        |
| 38101400   | LL121X LED76S/830 1x PSU WB 5 WH         | WH      | -        |
| 38103800   | LL121X LED80S/840 1x PSU MB 5 WH         | WH      | -        |
| 38104500   | LL120X LED152S/830 2x PSU WB 5 WH        | WH      | -        |
| 38105200   | LL120X LED160S/840 2x PSD VWB 7 VLC WH   | WH      | -        |
| 38106900   | LL120X LED152S/830 2x PSU VWB 5 WH       | WH      | -        |
| 38107600   | LL120X LED160S/840 1x PSD NB 7 WH        | WH      | -        |
| 38109000   | LL120X LED152S/830 2x PSU DA20 5 WH      | WH      | -        |
| 38110600   | LL120X LED160S/840 2x PSD NB 9 VLC WH    | WH      | -        |
| 38111300   | LL121X LED80S/840 1x PSD WB 7X2.5 WH     | WH      | -        |
| 38112000   | LL120X LED160S/840 2x PSU WB 7 WH        | WH      | -        |
| 38113700   | LL120X LED160S/840 2x PSD NB 7 VLC WH    | WH      | -        |
| 38114400   | LL121X LED80S/840 1x PSU DA20 5 WH       | WH      | -        |
| 38115100   | LL120X LED152S/830 2x PSD WB 7 VLC WH    | WH      | -        |
| 38116800   | LL120X LED152S/830 2x PSU MB 5 WH        | WH      | -        |
| 38117500   | LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 5 WH       | WH      | -        |
| 38118200   | LL121X LED76S/830 1x PSD WB 7 WH         | WH      | -        |
| 38119900   | LL120X LED160S/840 2x PSD A 7X2.5 VLC WH | WH      | -        |
| 38120500   | LL121X LED80S/840 1x PSD NB 7 WH         | WH      | -        |
| 38122900   | LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 5 WH        | WH      | -        |
| 38123600   | LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 EL3 WH     | WH      | -        |
| 38124300   | LL121X LED80S/840 1x PSD MB 7 WH         | WH      | -        |
| 38127400   | LL121X LED80S/840 1x PSU NB 5 WH         | WH      | -        |
| 38128100   | LL121X LED80S/840 1x PSD NB 9 WH         | WH      | -        |
| 38129800   | LL120X LED160S/840 2x PSU A 5 WH         | WH      | -        |
| 38130400   | LL122X LED80S/840 1x PSU WB 5 WH         | WH      | -        |
| 38131100   | LL122X LED80S/840 1x PSU VWB 5 WH        | WH      | -        |
| 38132800   | LL121X LED76S/830 1x PSU MB 5 WH         | WH      | -        |
| 38133500   | LL121X LED80S/840 1x PSD WB 9 EL3 WH     | WH      | -        |
| 38134200   | LL120X LED160S/840 2x PSD MB 9 VLC WH    | WH      | -        |
| 38136600   | LL120X LED160S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH  | WH      | -        |
| 38137300   | LL121X LED80S/840 1x PSD DA20 7 WH       | WH      | -        |
| 38138000   | LL120X LED160S/840 2x PSD A 7 VLC WH     | WH      | -        |
| 38139700   | LL121X LED80S/840 1x PSU A 5 WH          | WH      | -        |
| 38140300   | LL120X LED152S/830 2x PSU A 5 WH         | WH      | -        |
| 38141000   | LL120X LED160S/865 2x PSD VWB 7 VLC WH   | WH      | -        |
| 38143400   | LL121X LED80S/840 1x PSD MB 9 WH         | WH      | -        |

| Order Code | Full Product Name                       | Culoare | Diametru |
|------------|-----------------------------------------|---------|----------|
| 38144100   | LL121X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH       | WH      | -        |
| 38145800   | LL121X LED80S/840 1x PSU MB 7 WH        | WH      | -        |
| 38146500   | LL122X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH       | WH      | -        |
| 38148900   | LL120X LED160S/865 2x PSU WB 5 WH       | WH      | -        |
| 38149600   | LL122X LED80S/840 1x PSD WB 9 WH        | WH      | -        |
| 38150200   | LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7X2.5 WH    | WH      | -        |
| 38151900   | LL120X LED152S/830 2x PSD DA20 7 VLC WH | WH      | -        |
| 38152600   | LL121X LED76S/830 1x PSU DA20 5 WH      | WH      | -        |
| 38153300   | LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7X2.5 WH    | WH      | -        |
| 38154000   | LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 5 WH       | WH      | -        |
| 38155700   | LL121X LED80S/840 1x PSD A 7 WH         | WH      | -        |
| 38156400   | LL122X LED76S/830 1x PSU VWB 7 WH       | WH      | -        |
| 38157100   | LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 WH        | WH      | -        |
| 38158800   | LL120X LED160S/865 2x PSD MB 7 VLC WH   | WH      | -        |
| 38159500   | LL121X LED76S/830 1x PSD WB 9 WH        | WH      | -        |
| 38160100   | LL121X LED80S/865 1x PSD WB 7 WH        | WH      | -        |
| 38161800   | LL120X LED160S/840 2x PSU MB 7 WH       | WH      | -        |
| 38162500   | LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 7 EL3 WH   | WH      | -        |
| 38163200   | LL121X LED76S/830 1x PSU A 5 WH         | WH      | -        |
| 38165600   | LL121X LED80S/840 1x PSU DA20 7 EL3 WH  | WH      | -        |
| 38166300   | LL121X LED80S/840 1x PSD A 7X2.5 WH     | WH      | -        |
| 38167000   | LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7 EL3 WH    | WH      | -        |
| 38168700   | LL120X LED160S/840 2x PSU NB 7 WH       | WH      | -        |
| 38169400   | LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 7 WH       | WH      | -        |
| 38171700   | LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7 WH        | WH      | -        |
| 38173100   | LL121X LED76S/830 1x PSD A 7 WH         | WH      | -        |
| 38175500   | LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 7 WH      | WH      | -        |
| 38176200   | LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 7 WH       | WH      | -        |
| 38177900   | LL121X LED80S/865 1x PSD MB 9 WH        | WH      | -        |
| 38178600   | LL122X LED80S/840 1x PSU WB 5X2.5 WH    | WH      | -        |
| 38179300   | LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 5X2.5 WH  | WH      | -        |
| 38180900   | LL122X LED80S/840 1x PSU VWB 5X2.5 WH   | WH      | -        |
| 38181600   | LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 5X2.5 WH   | WH      | -        |
| 38182300   | LL122X LED80S/840 1x PSU NB 5X2.5 WH    | WH      | -        |
| 38183000   | LL122X LED80S/840 1x PSD WB 7X2.5 WH    | WH      | -        |
| 38184700   | LL120X LED160S/840 2x PSD VWB 7X2.5 VLC | WH      | -        |
| 38185400   | LL122X LED80S/840 1x PSD VWB 7X2.5 WH   | WH      | -        |
| 38186100   | LL121X LED80S/840 1x PSD VWB 7X2.5 WH   | WH      | -        |
| 38187800   | LL122X LED80S/840 1x PSD NB 7X2.5 WH    | WH      | -        |
| 38188500   | LL121X LED80S/840 1x PSU MB 7 EL3 WH    | WH      | -        |
| 38189200   | LL120X LED160S/865 1x PSD MB 7 WH       | WH      | -        |
| 38190800   | LL120X LED160S/865 2x PSU MB 5 WH       | WH      | -        |
| 38191500   | LL121X LED80S/840 1x PSD NB 9 EL3 WH    | WH      | -        |
| 38089500   | LL120X LED150S/840 2x PSD O 7 VLC WH    | WH      | -        |
| 38100700   | LL120X LED150S/840 2x PSU O 5 WH        | WH      | -        |
| 38102100   | LL121X LED75S/840 1x PSD O 7 WH         | WH      | -        |
| 38090100   | LL120X LED150S/840 1x PSD O 7 WH        | WH      | -        |
| 38142700   | LL120X LED150S/865 2x PSU O 5 WH        | WH      | -        |
| 98887900   | LL120X LED150S/840 2x PSU PCO 5 WH      | white   | -        |
| 98768100   | LL121X LED75S/840 1x PSU PCO 5 WH       | white   | -        |


## Polar Wide Diagrams




**IFPS\_LL120X 1xLED152S/830 NB-Polar Normal (separate)**




**IFPS\_LL121X 1xLED76S/830 NB-Polar Normal (separate)**




**IFPS\_LL121X 1xLED80S/840 NB-Polar Normal (separate)**




**IFPS\_LL120X 1xLED152S/830 MB-Polar Normal (separate)**




**IFPS\_LL120X 1xLED90S/840 MB-Polar Normal (separate)**




**IFPS\_LL121X 1xLED45S/840 WB-Polar Normal (separate)**



**IFPS\_LL121X 1xLED80S/840 WB-Polar Normal (separate)**






**IFPS\_LL120X 1xLED152S/830 WB-Polar Normal (separate)**



**IFPS\_LL121X 1xLED45S/840 DA20-Polar Normal (separate)**

# CoreLine Trunking

## Polar Wide Diagrams



IFPS\_LL121X 1xLED80S/840 DA20-Polar


Normal (separate)

IFPS\_LL120X 1xLED152S/830 DA20-Polar

Normal (separate)

IFPS\_LL120X 1xLED152S/830 VWB-Polar

Normal (separate)



IFPS\_LL120X 1xLED90S/840 VWB-Polar

Normal (separate)

