



Opis produktu

ActiLume 1-10V

System ActiLume pracujący na napięciach 1-10 V można podłączać do wejść stateczników HF-R sterowanych prądem stałym w zakresie 1-10 V. System ActiLume pracujący na napięciach 1-10 V jest skalibrowany do użytku w standardowych warunkach przewidujących moc zainstalowaną 600 luksów i moc wymaganą 500 luksów.

Korzyści

- Urządzenie regulujące moc oświetlenia zależnie od natężenia światła dziennego i reagujące na obecność osób, które bez problemu daje się montować w oprawach pracujących na napięciach 1-10 V
- Czujnik można podłączyć bezpośrednio do statecznika (zapewnia tylko przyciemnianie) lub do modułu
- witchBox (umożliwia przyciemnianie i wyłączanie)
- Łatwe w montażu rozwiązanie oszczędzające energię
- Ma takie same wymiary montażowe jak czujniki ActiLume DALI i MicroLuxSense z kloszami

Cechy

- W razie potrzeby w urządzeniu ActiLume 1-10 V punkt aktywacji można wyregulować ręcznie za pomocą obrotowej przesłony
- Czułość czujnika można zmieniać w zakresie od 1/3 do 3x wartości domyślnej
- Obrotowy regulator pozwala ustawiać czas zwłoki w przedziale od 1 do 30 minut
- Po połączeniu z modulem SwitchBox umożliwia sterowanie 3 statecznikami HFR 254 T5, radykalnie ograniczając
- straty mocy wynikające z pozostawiania w stanie gotowości (< 350 mW)
- Samodzielne sterowanie za pomocą dotykowej funkcji przyciemniania dostępnej na module SwitchBox
- Przycisk umożliwiający włączenie trybu świecenia lamp przez 100 godzin

ActiLume 1-10V

Zastosowanie

- System ActiLume 1-10 V jest przeznaczony do różnych zastosowań wewnątrz budynków
- System ActiLume 1-10 V jest przeznaczony dla pomieszczeń o wysokości sufitu do 3,5 m

Wersje

LRM1657/05 ActiLume 1-10V Ind
Mov Sensor



Więcej o produkcie

Detailshot LRM1657



LRM1657 Front image

