



ActiLume 1-10 V - o abordare simplă

ActiLume 1-10V

Sistemul ActiLume 1-10 V constă dintr-un senzor și un SwitchBox (controler) proiectat pentru integrarea ușoară în aparate de iluminat. Senzorul poate funcționa independent de SwitchBox. În combinație cu SwitchBox, aparatul de iluminat va fi oprit atunci când este prezentă suficientă lumină naturală și / sau când nu este detectată nicio prezență. Timpul de întârziere poate fi personalizat între 1 și 30 de minute.

Beneficii

- Un dispozitiv cu reglare în funcție de lumina naturală/detectarea prezenței, care poate fi montat cu ușurință într-un corp de iluminat de 1-10 V
- Senzorul poate fi conectat direct la balast (doar reglarea intensității luminoase) sau în combinație cu
- SwitchBox (reglare a intensității luminoase și comutare)
- Oferă soluții eficiente din punct de vedere energetic ușor de instalat
- Are același grad de adecvare ca și senzorul Actilume DALI & MicroLuxSense cu capac

Caracteristici

- În combinație cu SwitchBox, pot fi comutate până la 3 balasturi HFR 254 T5, rezultând pierderi de stand-by extrem de mici (< 350 mW)
- Senzorul de lumină poate fi reglat manual printr-o diafragmă rotativă pentru a regla punctul de setare
- Modificați sensibilitatea senzorului într-un interval cuprins între 1/3 și 3 din setarea nominală
- Selectați un timp de întârziere între 1 și 30 de minute (implicit 15 minute) cu ajutorul comenzii rotative
- Control personal prin funcționalitatea Touch și Dim de pe SwitchBox
- Buton pentru activarea modului de ardere de 100 de ore pentru lămpi
- Calibrat pentru utilizare într-o situație standard de birou

ActiLume 1-10V

Cerere

- Toalete, coridoare, scări și spații de depozitare
- Aparare de iluminat pe podea , aparate de iluminat suspendate, aparate de iluminat individuale
- Optimizat pentru înălțimi de tavan de max. 3,5 m

Versions

LRM1657/05 ActiLume 1-10V Ind
Mov Sensor



Detalii produs

Detailshot LRM1657



LRM1657 Front image

