



ActiLume DALI – yksinkertainen vaihtoehto

ActiLume DALI

Valaisimiin helposti integroitava Philips ActiLume -valaistuksenohjausjärjestelmä koostuu tunnistimesta ja ohjausyksiköstä. ActiLume on todellinen "kytke & käytä" -ratkaisu avo- tai solutoimistoihin. Eri käyttökohteita varten laaditut esitteet auttavat määrittämään ja konfiguroimaan järjestelmän optimaalisella tavalla. Ohjelmointi on täysin valinnaista ja eri toiminnot voidaan ohjelmoida ilman, että sähköasennuksia tarvitsee muuttaa.

Hyödyt

- ActiLume on kytke ja käytä -ohjausjärjestelmä, jonka päivänvalo-ohjaustoiminto ja automaattinen on/off-kytkentä auttavat säästämään energiaa.
- ActiLume-järjestelmä koostuu kolmesta erittäin pienikokoisesta tunnistimesta ja valaistuksenohjausyksiköstä, joka sisältää useita valmiiksi ohjelmoituja tiloja
- Kaksi useimmin käytettyä tilaa – "solutoimisto" tai "avotoimisto" – voidaan valita yksinkertaisesti nappia painamalla

ActiLume DALI

Ominaisuudet

- Philips ActiLume on DALI-pohjainen valaistuksenohjausjärjestelmä, joka varmistaa visuaalisen mukavuuden ja auttaa vähentämään energiankulutusta jopa 75 prosenttia (kun käytetään täysin automaattista tilaa ja Philipsin HF-Regulator EII Touch- ja DALI-liitäntälaitteita).
- Valoanturi säättää valaistusta luonnonvalon määrän mukaisesti, mikä varmistaa miellyttävän valaistuksen ja automaattisen säästön
- Puoliautomaattisia ratkaisuja voidaan luoda liittämällä valaistuksenohjausyksikköön painonappi tai käyttämällä infrapunakauko-ohjainta. Tällä tavalla asetukset voidaan manuaalisesti ohittaa omien mieltymysten mukaan.
- ActiLume DALI:n käyttöasetukset voidaan helposti vaihtaa monipuolisen IRT8099/00-tilavalintatyökalun avulla.
- Järjestelmä voi ohjata enintään 34 liitäntälaitetta ja sitä voi laajentaa kahdella liiketunnistimella (laajennusanturityypeillä LRM8118/00 ja LMR8119). Jokaista lisäliiketunnistinta varten pienenee liitäntälaitteiden enimmäismäärä yhdellä.
- Tehtaalla asetettu valotasoa on 600 luksia heijastuskertoimella 0,3.

Käyttökohteet

- ActiLume-järjestelmä on suunniteltu kaikkiin toimistokäyttökohteisiin avotoimistoista solutoimistoihin, auloihin ja saniteettitiloihin, käytäviin ja pieniin kokoustiloihin.
- Se tarjoaa miellyttävän valaistuksen varmistavia asetuksia esimerkiksi kouluihin sekä eri asetukset suoraan/epäsuoraan valaistukseen ja valolinjojen luomiseen

Versions

