



ActiLume Wireless – snadné ovládání osvětlení

ActiLume Wireless

Systém ovládání osvětlení Philips ActiLume Wireless je tvořen malým, lehkým senzorem a ovladačem SwitchBox navrženým pro snadnou integraci do svítidel. Systém se vyznačuje snadnou instalací a používáním, a to nejen na začátku, ale i v případě požadavků na rozšíření. K dispozici jsou návody, které pomáhají specifikovat a používat systém optimálním způsobem.

Výhody

- Systém ovládání svítidel Philips ActiLume Wireless je navržen s ohledem na maximální pohodlí a úspory energie až 75 %.
- k vytvoření kontrolovaných systémů osvětlení lze použít svítidla stojící na podlaze.
- Různá čidla mohou pomoci maximalizovat úspory energie pomocí regulace intenzity světla, kdykoli někdo opustí pracoviště. Světlo se úplně vypne jen v případě, že pracoviště opustí všechny osoby.
- Síť lze rovněž kombinovat se součástmi z řady senzorů OccuSwitch Wireless (OSW).
- Nabízí energeticky úsporná řešení se snadnou montáží.
- Detektor pohybu je velmi citlivý vůči pohybu osob a zajišťuje optimální funkčnost při současné maximalizaci úspor energie při nepřítomnosti osob.

Vlastnosti

- Systém ActiLume Wireless lze vzdáleně ovládat pomocí kabelového vstupu Touch and Dim nebo bezdrátově pomocí uživatelského rozhraní UID8410
- Systém může ovládat až 4 předřadníky DALI
- Systém může obsahovat až 50 bezdrátových zařízení v jedné síti.
- Místnost lze rozdělit až na 32 zón. Všechny funkce čidla ActiLume 1–10 V jsou zachovány: nastavení světelné citlivosti v rozsahu 1/3 až 3, přizpůsobení doby prodlevy od 1 do 30 minut, aktivace stohodinového záběhového režimu.
- Úroveň nastavení osvětlení z výroby činí přibližně 600 luxů s činitelem odrazu 0,3. Prodlevu lze nastavit v rozmezí od 1 do 30 minut (výchozí nastavení je 15 minut).
- Osobní ovládání prostřednictvím funkce Touch and Dim na ovladači


Aplikace

- Systém ActiLume 1-10 V je navržen pro různé způsoby použití v interiérech.
- Stojanová svítidla
- Optimalizováno pro výšku stropu max. 4 metru

Versions



Rozměrové výkresy



Product

LRI1655/00 ActiLume 1-10V Sensor 100 Cm

