



ActiLume Wireless

ActiLume Wireless 1-10V kann mit OccuSwitch Wireless kombiniert werden. Leuchten mit integriertem ActiLume Wireless Sensor kommunizieren mit Leuchten, somit sind Funktionen wie Präsenzgesteuertes Orientierungslicht in der Arbeitsumgebung möglich

Vorteile

- Maximale Flexibilität ohne zusätzliches Verlegen von Kabeln, beispielsweise geeignet für die Steuerung von Stehleuchten
- Kombinierbar mit den Präsenzmeldern des OccuSwitch Wireless Systems zur Erweiterung des Erfassungsbereiches
- Individuelle Steuerung mit der Fernbedienung jederzeit möglich
- Einfache Installation und Inbetriebnahme

Merkmale

- Das Philips ActiLume Wireless 1-10V System ermöglicht die einfache Integration Ihrer Beleuchtung ohne aufwändige Kabelführung.
- Philips-Funk-Lösungen entsprechend dem weltweit einsetzbaren Funkstandard ZigBee. ZigBee ist ein robustes und sicheres Funksystem, das aufgrund des intelligenten Funkprotokolls besonders für batteriebetriebene Anwendungen geeignet ist.
- Das ActiLume Wireless System kann mit dem OccuSwitch Wireless erweitert werden. Auch die nachträgliche Erweiterung durch OccuSwitch Wireless Sensoren ist möglich.
- Bis zu 10 Funk-Teilnehmer können zu einer Gruppe verbunden werden.
- Die bewährten Funktionen des ActiLume 1-10V Systems bleiben auch mit ActiLume Wireless 1-10V erhalten. So kann die Sollhelligkeit und die Nachlaufzeit am Sensor eingestellt werden.
- Touch&Dim über einen fest angeschlossenen Taster oder über die Funk-Fernbedienung ermöglichen individuelle Einstellungen

Anwendung


- Das ActiLume Wireless System ist entwickelt für unterschiedliche Anwendungsbereiche und ist somit flexibel einsetzbar
- Der ActiLume Wireless 1-10V Sensor ist geeignet für Montagehöhen bis 3,5 m. Bei Anwendungen mit höheren Montagehöhen kann das System mit den neuen OccuSwitch Wireless Decken- und Wand-Präsenzmeldern kombiniert werden

ActiLume Wireless

Versions



Abmessungsskizzen



Product
LRI1655/00 ActiLume 1-10V Sensor 100 Cm

