



Zubehör – zur Vervollständigung Ihres Leuchtensystems

Luminaire Based Zubehör

Das für Leuchten entwickelte Zubehör umfasst zahlreiche allgemeine Produkte, mit denen sich der Funktionsumfang des jeweils genutzten Systems erweitern und/oder die Leuchtenentwicklung erheblich vereinfachen lässt.

Vorteile

- Leuchtenzubehör bietet Möglichkeit zur Erweiterung der ActiLume-Familie
- Klemmen, Abdeckungen, Ringe und Erweiterungssensoren als Zubehör
- Klemmen erleichtern die Installation von Sensoren, da diese einfach an die Lampe gesteckt werden können
- Abdeckungen und Ringe dienen zur Vereinheitlichung der Außenabmessungen aller Sensoren und Erweiterungssensoren der ActiLume-Familie
- Einfache Installation

Merkmale

- Philips ActiLume ist ein auf DALI oder 1-10V beruhendes Lichtregelsystem, das speziell für maximalen Komfort und Energieeinsparungen von bis zu 75% (im vollautomatischen Betrieb und bei Verwendung von Philips HF-Regulator Touch und DALI- oder 1-10V-Vorschaltgeräten) konzipiert wurde

Anwendung

- Das Leuchtenzubehör wurde für alle ActiLume-Systeme in Büroanwendungen konzipiert: Großraum- und Einzelbüros, Empfangsbereiche, Toiletten, Korridore, kleine Besprechungsräume usw.

Luminaire Based Zubehör


Versions



LRM8140/00 ActiLume G2 RF Mov Sensor



Abmessungsskizzen



Product

LRM8119/00 Lum Based Ext Sensor 100cm

Produktdetails



LRM8119/00 Lum Based Ext
Sensor with LCA8004/00 COVER



LRM8119/00 Lum Based Ext
Sensor with LCA8004/00 COVER



LRM8119/00 Lum Based Ext
Sensor with LCA8004/00 COVER



LRM8119/00 Lum Based Ext
Sensor with LCA8004/00 COVER

Luminaire Based Zubehör

Produktdetails



LRM8140/00 ActiLume G2 RF Mov
Sensor - Front

