



Valaisimiin integroitavia lisävarusteita

Luminaire Based Accessoires

Valaisimiin integroitavat lisävarusteet kattavat monenlaisia tuotteita, joilla voidaan laajentaa valaistusjärjestelmän toimintoja ja/tai yksinkertaistaa sen rakennetta.

Hyödyt

- Valaisinpohjaisilla lisävarusteilla voidaan laajentaa ActiLume-tuoteperhettä
- Lisävarusteisiin kuuluvat kiinnikkeet, suojat, renkaat ja lisätunnistimet
- Kiinnikkeet helpottavat tunnistimien asennusta mahdollistamalla niiden kiinnittämisen lamppuun
- Suojien ja renkaiden avulla saadaan samat ulkomitat kaikkiin ActiLume-tuoteperheen tunnistimiin ja lisätunnistimiin
- Helppo asentaa

Ominaisuudet

- Philips ActiLume -järjestelmät ovat DALI- tai 1-10 V -pohjaisia valaistuksenohjausjärjestelmiä, jotka on suunniteltu varmistamaan miellyttävä valaistus ja vähentämään energiankulutusta jopa 75 prosenttia (täysin automaattisessa tilassa ja käytettäessä yhdessä Philips HF-Regulator EII Touch- ja DALI- tai 1-10V-liitäntälaitteiden kanssa).

Käyttökohteet


- Valaisimiin integroitavat lisävarusteet on suunniteltu kaikkiin ActiLume-järjestelmiin, joita käytetään toimistoissa – avotoimistoista solutoimistoihin, auloihin tai vessoihin ja käytävistä pieniin kokoustiloihin.

Luminaire Based Accessoires

Versions



Mittapiirros



Product

LRM8119/00 Lum Based Ext Sensor 100cm

Tuotetiedot



LRM8119/00 Lum Based Ext
Sensor with LCA8004/00 COVER



LRM8119/00 Lum Based Ext
Sensor with LCA8004/00 COVER



LRM8119/00 Lum Based Ext
Sensor with LCA8004/00 COVER



LRM8119/00 Lum Based Ext
Sensor with LCA8004/00 COVER

