



Kiegészítő szabályozó elemek – teljessé teszik a világítási rendszert

Lámpatest alapú kiegészítő elemek

A lámpatestbe integrálható szabályozó elemek olyan általános termékpalettát képeznek, amelyek segítségével a világítási rendszer funkciói egyszerűen bővíthetők.

Előnyök

- A világítótestbe helyezhető tartozékok lehetővé teszik az ActiLume család bővítését
- A tartozékok között csíptetők, búrák, gyűrűk és bővítőérzékelők találhatók
- A csíptetők megkönnyítik az érzékelők felszerelését – csak fel kell csíptetnie őket a lámpára
- A búrák és gyűrűk külső méretei megegyeznek az ActiLume család érzékelőinek és bővítőérzékelőinek méreteivel
- Egyszerű felszerelés

Szolgáltatások

- A Philips ActiLume olyan DALI vagy 1–10 V alapú világításvezérlési rendszer, amely maximális komfortot és akár 75%-os energiamegtakarítást biztosít (teljesen automatikus módban, Philips HF-Regulator Touch vezérlővel és DALI vagy 1–10 V-os előtéttel használva)

Lámpatest alapú kiegészítő elemek

Alkalmazás

- A lámpatestbe építhető tartozékok az ActiLume rendszerekben bármilyen irodai világítási feladatot képesek ellátni, legyen szó akár egybenyitott, akár kisterű, osztott irodákról, előterekről, mellékhelyiségekről, illetve folyosókról vagy apró tárgyalóhelyiségekről

Versions

LRM8120/05 Lum Bas Ind Ext
Sensor H513 N



Termék részletei

LRM8120 Lum Bas Ind Ext Sensor
H513 N Front

