



Accessoires – maak uw armatuurgebonden systeem compleet

Armatuuren Accessoires

Armatuurgebonden accessoires omvatten een reeks generieke producten die gebruikt kunnen worden voor het uitbreiden van de functionaliteit en/of het vereenvoudigen van de integratie van onze armatuurgebonden systemen.

Voordelen

- Armatuurgebonden accessoires maken het mogelijk de ActiLume-familie uit te breiden
- Tot de accessoires horen clips, lichtkappen, ringen en uitbreidingssensors
- Clips vergemakkelijken de installatie van sensors door het mogelijk te maken ze op de lamp te klikken
- Kappen en ringen dienen om dezelfde buitenafmetingen te verkrijgen voor de hele ActiLume-familie sensors en uitbreidingssensors
- Gemakkelijke installatie

Kenmerken

- Philips ActiLume-systemen zijn op DALI of 1-10 V gebaseerde lichtregelsystemen die zijn ontworpen voor maximaal comfort en energiebesparingen tot 75% (in volautomatische stand en indien gebruikt in combinatie met Philips HF-Regulator EII Touch- en DALI- of 1-10 V-VSA's)

Toepassing


- Armatuurgebonden accessoires zijn ontworpen voor alle ActiLume-systemen die worden gebruikt in kantoortoepassingen, van kantoorruimten tot kantoorkeukens, lobby's of toiletten, en van gangen tot kleine vergaderruimten.

Armaturen Accessoires


Versions



LRM8120/05 Lum Bas Ind Ext
Sensor H513 N



Maatschets



Product

LCA8005/05 ActiLume Mounting Clip 50 W

Product

LRM8119/00 Lum Based Ext Sensor 100cm

Armaturen Accessoires

Productgegevens



LRM8119/00 Lum Based Ext
Sensor with LCA8004/00 COVER



LRM8119/00 Lum Based Ext
Sensor with LCA8004/00 COVER



LRM8119/00 Lum Based Ext
Sensor with LCA8004/00 COVER



LRM8119/00 Lum Based Ext
Sensor with LCA8004/00 COVER



LRM8120 Lum Bas Ind Ext Sensor
H513 N Front

