



Accesorii – completarea sistemului dumneavoastră de aparate de iluminat

Luminaire Based Accessoires

Accesoriile pentru corpuri de iluminat acoperă o gamă largă de produse care pot fi folosite pentru extinderea funcționalității și/sau pentru simplificarea montării sistemelor noastre pe bază de aparate de iluminat.

Beneficii

- Accesoriile pentru sistemele pe bază de aparate de iluminat oferă posibilitatea de a extinde familia ActiLume
- Accesoriile sunt cleme, capace, inele sau senzori de extensie
- Clemele simplifică instalarea senzorilor, aceștia putând fi atașați pe lampă
- Capacele și inelele duc la aceleași dimensiuni exterioare regăsite în familia de senzori ActiLume și a senzorilor de extensie
- Montare ușoară

Caracteristici

- Sistemele Philips ActiLume sunt sisteme de control al iluminatului bazate pe DALI sau 1-10V proiectate pentru confort maxim și economii la energie de până la 75% (în mod complet automat și folosit în combinație cu balasturile Philips HF-Regulator Touch și DALI sau 1-10V).

Luminaire Based Accessoires

Cerere

- Accesoriile pe bază de aparate de iluminat sunt proiectate pentru toate sistemele ActiLume utilizate în aplicațiile pentru birouri, de la birouri necompartimentate până la birouri compartimentate, holuri sau toalete și de la coridoare până la săli de ședințe mici


Versions



LRM8120/05 Lum Bas Ind Ext
Sensor H513 N



Cote



Product

LRM8119/00 Lum Based Ext Sensor 100cm

Detalii produs



LRM8119/00 Lum Based Ext
Sensor with LCA8004/00 COVER



LRM8119/00 Lum Based Ext
Sensor with LCA8004/00 COVER

Luminaire Based Accessoires

Detalii produs



LRM8119/00 Lum Based Ext
Sensor with LCA8004/00 COVER



LRM8119/00 Lum Based Ext
Sensor with LCA8004/00 COVER



LRM8120 Lum Bas Ind Ext Sensor
H513 N Front

