




Termékleírás

LuxSense

A LuxSense egy DLR (DayLight Regulation – nappalfény-szabályozású) eszköz a Philips HFR előtétrel szerelt világítótestekhez. Az érzékelő méri az alatta található felületen tükröződő fény erősségét. Csökkenti a lámpa fénykibocsátását, ha a fényerősség meghaladja a fényérzékelő határpontjaként megadott szükséges fényerősségszintet. A LuxSense beépíthető a világítótestbe akár kapocssal a lámpához rögzítve, akár rögzítőbilinccsel az optika zárólamellájához fogatva. A LuxSense teljes készletként kapható, amelyben egy érzékelő és egy rögzítőkapocs található: LRL1220 TL-D a TLD-lámpákhoz, illetve LRL1220 TL5 a T5-lámpákhoz.

Előnyök

- Egyszerű, nappalfény-szabályzású eszköz, amely könnyen 1–10 V-os világítótestbe szerelhető
- Ablakhoz közel felszerelve energiamegtakarítási lehetőséget biztosít


Szolgáltatások

- A LuxSense a HFR előtét 1–10 V (DC) vezérlőbemenetéhez csatlakozik
- A LuxSense az előtét minimális szintjére (a Philips HFR előtét esetében 3%-ra) csökkenti a kibocsátott fényerőt
- A LuxSense szokványos irodai környezetben történő felhasználáshoz van kalibrálva 600 lux beépített megvilágítási kapacitással, ahol 500 lux szükséges
- Szükség esetén a LuxSense kézzel is vezérelhető: az elforgatható rekesz segítségével lehet módosítani a beállítási pontot. Az érzékelő érzékenysége adott tartományon belül (1/3 és 3 között) szabályozható
- Az új beállítási pontot át lehet másolni minden olyan LuxSense világítótestre, amely hasonló nappali fényviszonyok és tükröződési adottságok között található
- A LuxSense képes ellátni akár 20 darab, Philips HFR előtétrel szerelt világítótest szabályozását is


Alkalmazás

- A LuxSense minden irodai alkalmazást képes kiszolgálni
- A LuxSense 2,5–3 méteres átlagos belmagassághoz készül
- A LuxSense önmagában és más szabályozási termékekkel együtt is használható arra, hogy nappali fénytől függő szabályozási funkciót kölcsönözzön a rendszernek (pl. a LuxSense és az OccuSwitch kombinálásával)

Versions



Méretezett rajza



Product
LRL1220 TL-D
LRL1220 TL5

