




LuxSense - Per sfruttare la luce naturale in modo semplice

LuxSense

LuxSense è un'opzione di regolazione DayLight (DLR) per gli apparecchi dotati di un reattore Philips HFR. Il sensore misura la luce riflessa proveniente dalla superficie sottostante. Riduce l'uscita della lampada quando il livello della luce supera il livello di luce desiderato definito dal set point del sensore di luce. LuxSense può essere installato nell'apparecchio installandolo alla lampada con una lampada. LuxSense è disponibile come set completo con sensore e lampada: LRL1220 TL-D per lampade TLD e LRL1220 TL5 per lampade T5.

Vantaggi

- Un semplice dispositivo per la regolazione della luce che può facilmente essere installato in un apparecchio 1-10 V
- Offre opportunità di risparmio quando installato accanto alle finestre


Caratteristiche

- LuxSense è collegato all'ingresso di controllo 1-10 V CC del reattore HFR
- LuxSense abbassa il livello minimo del reattore (3% per il reattore HFR Philips)
- LuxSense è calibrato per l'uso in una situazione di ufficio standard con 600 lux installati e 500 lux richiesti
- Se necessario, LuxSense può essere regolato manualmente ruotando il diaframma per regolare il punto di riferimento. La sensibilità del sensore può essere modificata entro un intervallo da 1/3 a 3
- Il punto di riferimento può essere copiato per tutti gli apparecchi LuxSense con condizioni di luce e di riflesso simili
- LuxSense può regolare fino a 20 apparecchi dotati di reattori HFR Philips


Applicazione

- LuxSense è concepito per tutte le applicazioni da ufficio
- LuxSense è concepito per soffitti di altezza media compresa tra 2,5 e 3 m
- LuxSense può essere utilizzato da solo o in combinazione con altri prodotti di controllo allo scopo di disporre di una maggior funzionalità di regolazione in base alla luce naturale (ad esempio, utilizzo combinato di LuxSense e OccuSwitch)

Versions



Disegno tecnico



Product

LRL1220 TL5

