



ActiLume MicroLuxSense - reglarea simplă a luminii naturale

ActiLume MicroLuxSense

MicroLuxSense este conectat la intrarea de control de 1-10 V c.c. a balastului HFR

MicroLuxSense reduce intensitatea luminoasă până aproape de nivelul minim al balastului

MicroLuxSense este calibrat pentru utilizare într-o situație standard în birouri cu 600 lămpi instalate și 500 de lămpi necesari

Beneficii

- Un dispozitiv cu reglare în funcție de lumina naturală, care poate fi montat cu ușurință într-un corp de iluminat de 1-10 V
- Asigură reducerea consumului de energie atunci când este instalat lângă ferestre
- Are același grad de adecvare ca și senzorul ActiLume cu capac

Caracteristici


- Dacă este necesar, MicroLuxSense poate fi reglat manual cu ajutorul unei diafragme rotative pentru reglarea valorii de referință. Sensibilitatea senzorului poate fi modificată într-un interval de la 1/3 până la 3
- Noua valoare de referință poate fi copiată pentru toate corpurile de iluminat MicroLuxSense cu condiții similare de lumină naturală și de reflexie.
- MicroLuxSense poate regla până la 20 de corpuri de iluminat echipate cu balasturi Philips HFR
- Senzorul de lumină poate fi prins între elementele optice sau în apropierea sistemului optic. Senzorul are caneluri de fixare (echivalent cu senzorul ActiLume)

ActiLume MicroLuxSense


Cerere

- MicroLuxSense este proiectat pentru toate aplicațiile pentru spații de birouri
- MicroLuxSense este proiectat pentru tavane la o înălțime medie între 2,5 și 3 m

Versions



Cote



Product

LRL1222/10 ActiLume MicroLuxSense

