



單一直覺化工具，可針對您的照明應用建立完美的解決方案

MultiOne 配置器

現在的製造商能夠提供完美量身打造的照明解決方案，不只兼具智慧，更能隨未來的需求加以調整。飛利浦最新可設定的配件內建控制功能，能針對燈具的行為進行設定，以達到最高的節能效率，將環境衝擊減到最低。飛利浦照明配置器單一的直覺化系統可為所有飛利浦驅動器設定各種不同的功能，讓您以前所未有的輕鬆方式針對應用建立完美組合。

优点

- 單一工具適用所有飛利浦可設定驅動器，包括傳統和 LED 系統
- OEM 可存取驅動器內建功能，發揮更多設計彈性
- 專為生產製程使用最佳化
- 結合組態與診斷功能的獨家工具

特点

- 用於搭配飛利浦所有 LED、螢光燈以及 HID 可編程驅動器
- 可透過 USB 連線，於標準版 Windows 電腦上操作
- 介面隨安裝不同而異
- 實現安裝最佳化、支援臨時變更設計、簡化診斷與維護作業


应用

- 商店
- 辦公室照明
- 工業照明
- 戶外

Versions



二维绘图



Product	C1	A1	A4	B1
LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI	32 mm	170.0 mm	128 mm	46 mm

Product	C1	A1	A4	B1
LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI	32 mm	170.0 mm	128 mm	46 mm

产品详细

GPDP_LLGCOnFi_0001-Detail
photo



