

PHILIPS

Lighting



Περιγραφή προϊόντος

OccuSwitch DALI

Συνδυασμός αισθητήρα και χειριστηρίου για έλεγχο παρουσίας, φωτός της ημέρας και τοπικό έλεγχο. Δυνατότητα ελέγχου έως και 15 φωτιστικών DALI. Εύκολο στην εγκατάσταση, δεν απαιτεί παρά ελάχιστο ή και κανέναν έλεγχο πρώτης λειτουργίας. Με προαιρετικό(ούς) αισθητήρα(ες) επέκτασης (LRM8118) και διασύνδεση (διασυνδέσεις) πιεζοδιακόπτη (LCU2070). Διατίθενται χωριστά καλώδια Wieland για εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση χωρίς προβλήματα.

Οφέλη

- Εξοικονόμηση ενέργειας έως και 55% και καλό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας
- Άνεση και τοπικός έλεγχος
- Εύκολο στη χρήση (δυνατότητα λειτουργίας αμέσως μόλις το βγάλετε από τη συσκευασία), αλλά και με εύκολη προσαρμογή σε συγκεκριμένες εφαρμογές ή απαιτήσεις χρήστη

Χαρακτηριστικά

- Προηγμένο σύστημα ελέγχου παρουσίας και ρύθμισης φωτός σύμφωνα με το φυσικό φως της ημέρας, με διαφορετικούς αλγορίθμους για παράθυρα και διαδρόμους
- Ανασυρόμενο περίβλημα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη περιοχών όπως π.χ. διάδρομοι, πλάι στο χώρο που ελέγχει το OccuSwitch DALI
- Διασύνδεση πιεζοδιακόπτη για χρήση διακοπών με τυπική καλωδίωση
- Η ένδειξη ενέργειας δείχνει τη σχετική χρήση ενέργειας
- Η έκδοση BMS αλληλεπιδρά με σχεδόν οποιοδήποτε σύστημα ελέγχου κτηρίου μέσω της διασύνδεσης DALI

Εφαρμογή

- Το OccuSwitch DALI έχει σχεδιαστεί για χρήση σε γραφεία, σχολεία (συμπεριλαμβανομένου του φωτισμού πινάκων) και παρόμοιες εφαρμογές, όπως σε μικρές αίθουσες συσκέψεων, χώρους αναμονής και διαδρόμους
- Ίδανικό για χωνευτή τοποθέτηση σε οροφές και για τοποθέτηση σε ύψος μεταξύ 2,5 και 4 μέτρων
- Επιπλέον, το κουτί επιφάνειας επιτρέπει την τοποθέτηση σε επιφάνεια, είτε με χωνευτή καλωδίωση είτε με αγωγούς τοποθετημένους στην επιφάνεια


OccuSwitch DALI

Versions



LRH2070/00 SURFACE BOX

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product

LRH2070/00 SURFACE BOX

