



OccuSwitch DALI – Uma solução simples para instalações exigentes

OccuSwitch DALI

OccuSwitch DALI combina sensor e controlador para dimerizar as luzes de uma sala ou área conforme a ocupação e a incidência de luz natural, com opções de substituição local, operação paralela e conexão de rede com Sistemas de gerenciamento de edifícios (BMS). Pode controlar até 15 luminárias DALI e é fácil de instalar. Requer o mínimo de comissionamento (ou nenhum). Conta ainda com sensores extensores (LRM8118) e interface(s) de botão (LCU2070) opcionais.

Benefícios

- Até 55% de economia de energia e bom custo total de propriedade.
- Mais conforto
- Fácil de usar (vem pronto para uso), mas também é muito fácil de adaptar a aplicações específicas ou às necessidades do usuário.

Características

- Controle de presença avançado e regulagem conforme incidência de luz natural com algoritmos distintos para janela e corredor
- Proteção retrátil que pode ser usada em áreas sem cobertura, como corredores, adjacentes à área que o OccuSwitch DALI está controlando
- Interface por botão para uso de interruptores convencionais
- Indicador de energia mostra o uso de energia relativo
- A versão BMS interage com quase todos os sistemas de gerenciamento de edifícios pela interface DALI.

OccuSwitch DALI

Aplicação

- Projetado para uso em escritórios, escolas e aplicações similares, inclusive pequenas salas de reunião, saguões e corredores.
- Foi otimizado para instalação embutida no teto com altura que varia de 2,5 a 4 metros.
- Uma caixa de sobrepor também permite a instalação sobreposta, seja com fiação embutida ou em canaletas.

Versions

