



Описание изделия

OccuSwitch DALI

Совмещенный датчик и контроллер для обнаружения присутствия, измерения дневного света и местного управления
Возможность управления 15 светильниками DALI
Простота установки, может потребоваться минимальный ввод в эксплуатацию
Дополнительные датчики (LRM8118) кнопки (LCU2070)
Для упрощения, ускорения и правильной установки доступны отдельные кабели Wieland

Преимущества

- Энергосбережение до 55% и отличная совокупная стоимость владения
- Дополнительное удобство местного управления
- Простота использования (готовое решение) и адаптации к конкретным условиям или требованиям пользователя

Характеристики

- Расширенный контроль присутствия и регулирование дневного света с отдельными алгоритмами для окон и коридоров
- Сдвижной щиток, с помощью которого можно скрывать определенные зоны, например коридоры, примыкающие к зоне, которую контролирует система OccuSwitch DALI
- Кнопка для использования со стандартными выключателями с проводным подключением
- Датчик энергопотребления с указанием относительного потребления энергии
- Модель для подключения к BMS способна взаимодействовать практически с любой системой управления зданием по интерфейсу DALI

Применение

- OccuSwitch DALI предназначен для использования в офисах, школах (вкл. освещение досок) и подобных помещениях, в том числе в небольших переговорных комнатах, холлах и коридорах
- Оптимально подходит для монтажа с заглублением в потолок на высоте от 2,5 до 4 метров
- Для поверхностного монтажа доступен специальный бокс с заглубляемой проводкой или поверхностными коробами


OccuSwitch DALI

Versions



LRH2070/00 SURFACE BOX

Чертеж размеров



Product

LRH2070/00 SURFACE BOX

