



Ürün açıklaması

OccuSwitch DALI

Kullanım, gün ışığı ve bölgesel kontrol için birleşik sensör ve kontrol cihazıEn fazla 15 DALI armatürünü kontrol edebilirKurulumu kolay, varsa sınırlı hizmete alma gerektirirSteğe bağlı genişletme sensörleri (LRM8118) ve düğme arabirimleri (LCU2070)Kolay, hızlı ve sorunsuz kurulum için ayrı Wieland kabloları da mevcuttur

Faydaları

- %55'e varan enerji tasarrufları ve iyi bir TCO
- Bölgesel kontrol sayesinde artan konfor
- Kullanımı kolay (kutudan çalışır), ayrıca belirli uygulamalara veya kullanıcı taleplerine kolaylıkla uyum sağlar

Özellikler

- Ayrı pencere ve koridor algoritmalarıyla gelişmiş kullanım kontrolü ve gün ışığı düzenlemesi
- OccuSwitch DALI'nin kontrol ettiği alanlara komşu olan örn. koridor gibi alanların perdelenmesi için kullanılabilen kaldırılabilir bir perde
- Standart kablolu anahtarların kullanımı için düğme arabirimi
- Enerji göstergesi, görelî enerji kullanımını gösterir
- BMS modeli, DALI arabirimi sayesinde neredeyse tüm bina yönetimi sistemleriyle etkileşime geçer

Uygulama

- OccuSwitch DALI ofislerde, okullarda (tahta aydınlatması da dahil) ve benzer uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır, bunlara küçük toplantı odalar, lobiler ve koridorlar da dahildir
- Gömülü tavana montaj ve 2.5 ila 4 metre arasındaki montaj yükseklikleri için optimize edilmiştir
- Yüzey kutusu sayesinde, gömülü kablolama veya yüzeye monte borularla yüzey montajı yapılabilir

OccuSwitch DALI

Versions



LRM2070/30 BASIC

