



OccuSwitch - chytrý pohyb

OccuSwitch

OccuSwitch je detektor pohybu se zabudovaným vypínačem. Vypne světla v místnosti nebo v prostoru, jestliže bude prázdný, a tím ušetří až 30 % výdajů na elektřinu. Detektor OccuSwitch dokáže vypínat jakoukoliv zátěž až do 6 A a ovládat prostor od 20 do 25 m². Odpojitelný konektor napájení ze sítě umožňuje snadnou instalaci a montáž detektoru OccuSwitch do stropu. K dispozici je samostatný kabel Wieland pro snadnou, rychlou a bezproblémovou instalaci

Výhody

- Úspory energie až 30 % a dobrá návratnost investic
- Funguje s téměř všemi typy světelných zdrojů a svítidel
- Snadná instalace, použití konektorů Wieland, které jsou volitelným příslušenstvím, umožňuje ještě rychlejší instalaci.

Vlastnosti

- OccuSwitch má chytrý časový spínač, který prodlouží prodlevu o 10 minut, pokud je pohyb detekován krátce po vypnutí, čímž předpokládá, že oblast je stále používána, ale je v ní velmi málo pohybu
- OccuSwitch má zasunovací stíničko, které lze použít pro zaclonění ploch, např. chodeb, sousedících s prostorem, ve kterém se systém OccuSwitch používá

Aplikace

- Detektor OccuSwitch je určen pro použití v kancelářích, školách a podobné způsoby využití včetně toalet, skladů atd.
- Je optimalizován pro montáž vestavěním do stropu a pro montážní výšky mezi 2,5 a 4 metry
- Přisazená skříňka umožňuje také montáž přisazením, buď se zapuštěnými kabely nebo s přisazenými vedeními

OccuSwitch

Versions



GPPR LOCCSWli 0004

Rozměrové výkresy

