



Descripción del producto

OccuSwitch

OccuSwitch es una gama de detector de movimiento con interruptor incorporado. Apaga las luces de una habitación o una zona cuando está vacía, y ahorra así hasta el 30% en electricidad. OccuSwitch (básico y avanzado) puede conmutar cualquier carga hasta 6 A y controlar un área de entre 20 y 25 m². Un conector rápido extraíble en el OccuSwitch facilita su instalación y montaje en el techo. Hay disponible un cable con conector Wieland para la conexión fácil, rápida y sin complicaciones del detector a las luminarias.

Beneficios

- Hasta un 30% de ahorro de energía y una buena amortización
- Funciona con casi todos los tipos de lámparas y luminarias
- Fácil de instalar, permite una instalación aún más rápida con los conectores Wieland opcionales.

Características

- OccuSwitch tiene un temporizador inteligente para ampliar el tiempo de retardo en 10 minutos si se detecta movimiento poco después del apagado, suponiendo que la zona todavía esté en uso pero que haya muy poco movimiento
- OccuSwitch tiene una pantalla retráctil que se utiliza para proteger zonas, como los pasillos, adyacentes a la zona controlada por OccuSwitch DALI

Aplicaciones

- OccuSwitch ha sido diseñado para usos en oficinas, escuelas y otras aplicaciones similares, incluido lavabos, salas de almacenamiento, pasillos etc.
- Está optimizado para montaje empotrado en techo y para alturas de montaje de entre 2,5 y 4 metros
- La caja de superficie también permite el montaje en superficie, con cableado empotrado o bien con conductos montados en superficie

Especificaciones



Tipo	LRM1000 OS detec mov adosado	LRM1030 OS detec mov empotrado en interruptor de pared 3 hilos
	LRM1010 OS detec mov empotrado pequeño	LRM1031 OS detec mov empotrado en interruptor de pared 2 hilos
	LRM1011 OS detec mov empotrado pequeño en paralelo	LRM1040 OS detec mov exterior (pared/techo)
	LRM1020 OS detec mov pasillo adosado	LRH1000 OS protection korb
	LRM1021 OS detec mov pasillo adosado en paralelo	

Versions



LRM1070/00 SENSr MOV DET ST

Plano de dimensiones



Product

LRM1070/00 SENSr MOV DET ST

