



Produkt

OccuSwitch

OccuSwitch är en närvarodetektor med inbyggd omkopplare. Den släcker ljuset i ett rum om det inte är någon där och sparar därmed upp till 30% energi. OccuSwitch kan koppla om vilken belastning som helst upp till 6 A och styra ett område på 6 x 8 m. Tack vare den löstagbara nätanslutningen blir installation och takmontering av OccuSwitch enkel. En separat Wieland-kabel är tillgänglig för ännu enklare, snabbare och smidigare installation

Fördelar

- Energibesparingar på upp till 30 procent och bra återbetalningstid
- Kan användas med nästan alla typer av lamp- och armaturtyper
- Enkel installation – och ännu snabbare med Wieland-anslutningar.

Funktioner

- Smart timer som förlänger fördröjningstiden med 10 % om rörelser identifieras strax efter avstängningen, under antagandet att utrymmet fortfarande används men att det inte sker så mycket rörelse där
- Infällbar skärm som kan användas för att skärma av områden, till exempel korridorer, bredvid det område där OccuSwitch används

Användning

- OccuSwitch är avsedd för kontorsmiljöer, skolor och liknande, och kan till exempel användas för toaletter och lagerutrymmen
- Den är optimerad för infälld takmontering och för montage på 2,5–4 meters höjd
- Boxen kan också monteras utanpåliggande med infällda eller utanpåliggande kablar

Versions



GPPR LOCCSWli 0002



GPPR LOCCSWli 0004

Måttskiss

