



OccuSwitch Wireless

Mozgásérzékeléses vezeték nélküli érzékelők széles választéka 20–25 m²-es területek világításszabályozásához. Akkumulátoros működés, 8–10 éves várható élettartammal. A mennyezeten vagy a folyosón elhelyezhető működtetőegység akár 6 A-es terhelést is képes kezelni. Az OccuSwitch Wireless lekapcsolja a világítást az üres szobákban és terekben, így akár 30%-os energiamegtakarítást is biztosíthat. Leválasztható tápcsatlakozó teszi egyszerűvé a kiépítést. A külön rendelhető Wieland- és CEE-kábelekkel még könnyebb, még gyorsabb és még inkább problémamentes telepítés valósítható meg. Egyetlen párhuzamos hálózaton akár 10 érzékelő és/vagy működtetőegység is összekapcsolható. Az érzékelő és a működtetőegység közötti maximális távolság 10 méter (az alkalmazástól függően). Az OccuSwitch Wireless funkcióinak szélesebb köre (több érzékelő és a vezeték nélküli ActiLume termékekkel való interoperabilitás) miatt az összes vezeték nélküli eszköznek azonos verziójának (LRM/LRA/LLC XXXX/10 vagy újabb) kell lennie.

Előnyök

- Akár 30%-os energiamegtakarítás. ActiLume Wireless rendszerrel kombinálva még nagyobb energiamegtakarítás érhető el.
- Könnyen alkalmazható megoldást nyújt, különösen a már meglévő nem elektronikus (elektromágneses) vezérlésű világítási rendszerek esetén.
- A vezeték nélküli érzékelő különböző helyekre felszerelhető, és maximális rugalmasságot biztosít. A működtetőegység bármilyen vezetékrendszerrel használható.

Szolgáltatások

- Ha a kikapcsolás után rövid időn belül mozgást észlel, az intelligens időzítő 5%-kal növeli a késleltetési időt – feltételezi, hogy a terület továbbra is használatban van, a mozgás azonban minimális.
- A mennyezeti érzékelőn egy visszahúzható takarólemez is található, amely az OccuSwitch Wireless észlelési tartományával szomszédos területek (például folyosók) kítakarására szolgál.
- Az üzembe helyezéshez szükséges költség és idő minimálisra csökkentése érdekében az OccuSwitch Wireless működtetőegysége a rögzítés helye szempontjából jelentős szabadságot biztosít.


Alkalmazás

- Az OccuSwitch Wireless elsősorban egybenyitott irodákban, iskolákban és hasonló helyszíneken (például mosdókban, raktárakban stb.) való alkalmazásra szolgál.
- A mennyezeti érzékelő 2,5 és 4 méter közötti, a folyosói, sarok- és fali érzékelők pedig 2,1 és 2,5 méter közötti rögzítési magassághoz vannak optimalizálva

Versions







Méretezett rajza



Product

LRM1770/10 OS Wireless Corner sensor

Méretezett rajza



Product

LRM1765/10 OS Wireless Corridor sensor

Product

LRM1775/10 OS Wireless Wall sensor

