

PHILIPS

Lighting



draadloze bewegingssensor

OccuSwitch Wireless

Draadloze sensor met bewegingsdetector voor het regelen van een ruimte tussen 20 en 25 m~LT~sup~GT~2~LT~/sup~GT~. Voeding via batterijen met een typische levensduur van 8 tot 10 jaar. De schakelaar kan elke belasting tot 6 A schakelen en kan in het plafond of in de gang geplaatst worden. De OccuSwitch Wireless schakelt de verlichting in een kamer of ruimte uit als deze niet gebruikt wordt en bespaart daarmee tot 30% energie. Een losneembare netspanningsconnector vergemakkelijkt de installatie en afzonderlijke Wieland- en CEE-kabels zijn verkrijgbaar voor gemakkelijke, snelle en probleemloze installatie. Tot 10 sensors en/of actuators kunnen gecombineerd worden in één parallel netwerk. De maximale afstand tussen de sensor en actuator bedraagt 10 meter (afhankelijk van de toepassing)

Voordelen

- Tot 30% energiebesparing
- Levert een gemakkelijk toe te passen oplossing voor in het bijzonder bestaande, niet-elektronische (EM) verlichtingssystemen
- Draadloze sensor kan gebruikt worden in elk plafond- en bedradingssysteem

Kenmerken


- Slimme timer die de vertragsduur verlengt met 5% indien kort na uitschakelen een beweging wordt gedetecteerd, ervan uitgaande dat de ruimte nog in gebruik is maar met zeer weinig bewegingen
- De sensor heeft een intrekbaar scherm dat gebruikt kan worden voor het afschermen van ruimten, bijv. gangen naast de ruimte waarin de OccuSwitch Wireless functioneert
- Er bestaat een aanzienlijke vrijheid in termen van waar de OccuSwitch Wireless actuator gemonteerd kan worden, teneinde installatiekosten en -tijd te minimaliseren

OccuSwitch Wireless





Toepassing

- De OccuSwitch Wireless is ontworpen voor gebruik in open kantoorruimten, scholen en soortgelijke toepassingen, inclusief toiletten, opslagruimten, enz.
- De sensor is geoptimaliseerd voor montagehoogten van 2,5 tot 4 meter

Versions



Maatschets



Product

LRH1765/00 IP65 Holder OS W C-C-W Sensor

Product

LRH1763/00 IP65 Holder OS W multi Sensor

OccuSwitch Wireless

Productgegevens

