



Produktbeskrivelse

Chronosense

Armaturbaseret controller til forkoblinger op til 600 W
Egnet til udendørs applikationer som f.eks. veje, gader bolig- og områdebelysning
Trinvis dæmpning etableres ved hjælp af 5 vippekontakter
Dæmpningen er fleksibel på mellem 4 og 9 timer centreret omkring midtpunktet på natten

Fordele

- Energibesparelser på op til 30 %
- Enkeltstående, ingen indkøring, ingen driftsomkostninger
- Færre lysgener

Funktioner

- Dæmningsperioden indstilles/nulstilles med simpel vippekontakt
- Kompakt størrelse med smarte stik sikrer nem montering
- Beregning af nattens midtpunkt sikrer maksimale besparelser

Anvendelsesområder

- Hver enkelt Chronosense kan styre en kombineret lyskilde
- Designet til brug i boligområder, på gader og som område- og vejbelysning, herunder parkeringspladser, porte, togstationer og industrikomplekser
- Designet af Chronosense er optimeret til montering i et armatur eller en forkoblingskasse
- Chronosense er designet til at kunne arbejde med alle typer magnetiske forkoblinger op til 600 W

Versions

