



Termékleírás

Chronosense

Világítótestbe építhető, különálló vezérlő legfeljebb 600 W-os mágneses előtéttekhez. Alkalmas kültéri világítási alkalmazásokra: közutak, utcák, lakóövezetek megvilágítására és területvilágításra. 5 dip-kapcsoló segítségével időzített fokozatonkénti fényerő-szabályozásra képes. A fényerő-szabályozás időzítésének hossza 4 és 9 óra között rugalmasan változtatható (a felezőpont az éjjeli időszak közepe).

Előnyök

- Akár 30%-os energiamegtakarítás
- Különálló egység, nem igényel üzembe helyezést, nincs működtetési költsége
- Csökkentett fényzavarás

Szolgáltatások

- Egyszerű dip-kapcsolós beállítások a fényerő-szabályozási időtartamának megadásához/alapértékre hozásához
- Kis méret és praktikus csatlakozók a könnyebb rögzítés érdekében
- Az éjszaka felezőpontjának meghatározása garantálja a megtakarítások maximalizálását

Alkalmazás

- Minden egyes Chronosense egység képes önállóan felügyelni egy vezérlő/lámpa együttest
- Lakóövezeti, utcai, közúti és autópályai felhasználáshoz készült, beleértve a parkolókbán, kikötőkben, vasútállomásokon és ipari létesítményekben történő alkalmazást is
- A Chronosense kialakítása elsősorban a világítótestben vagy szerelvénytálcán történő rögzítést szolgálja
- A Chronosense bármilyen, legfeljebb 600 W-os mágneses előtéttel való együttműködéshez készült

Versions

