



# Produktbeskrivelse

## Chronosense

Armaturbasert, frittstående kontroller for magnetiske forkoblinger opptil 600 W Passer til utendørs bruk, for eksempel belysning av veier, gater, boligområder og større områder Den trinnvise dimmeplanen lages ved hjelp av 5 dimbrytere Dimmeplanen er fleksibel mellom 4 og 9 timer rundt nattens midtpunkt

### Fordeler

- Energibesparelser på opptil 30 %
- Frittstående, ingen ferdigstilling, ingen driftskostnader
- Mindre sjenerende lys

### Funksjoner

- Enkel innstilling med dimbryter for å angi dimmeperioden
- Liten størrelse med smarte tilkoblinger for enkel montering
- Beregning av nattens midtpunkt garanterer maksimale besparelser

### Søknad

- Hver Chronosense kan kontrollere en driver/lyskilde-kombinasjon frittstående
- Designet for bruk i boligområder, gater, plasser og til veilys, inkludert parkeringsplasser, havner, togstasjoner og industriområder
- Designen til Chronosense er optimalisert for montering i et armatur eller på et forkoblingsbrett
- Chronosense er designet til å virke med alle magnetiske forkoblinger opptil 600 W

# Chronosense

## Versions

