



Opis produktu

Chronosense

Autonomiczny sterownik instalowany w oprawie, do stateczników elektromagnetycznych o mocy do 600 W. Przeznaczony do instalacji zewnętrznych, takich jak oświetlenia dróg, ulic, dzielnic mieszkaniowych i otwartych przestrzeni. Program ściemniania krokowego jest ustalany za pomocą 5 przełączników. Program ściemniania można ustawiać w przedziale od 4 do 9 godzin od środka nocy.

Korzyści

- Oszczędność energii do 30%
- Samodzielny, brak czynności konfiguracyjnych, brak kosztów bieżących
- Zmniejsza uciążliwość światła

Cechy

- Proste przełączniki pozwalają ustawić/zresetować okres ściemniania
- Niewielkie wymiary i małe złącza ułatwiają instalację
- Obliczenia względem środka nocy gwarantują maksymalizację oszczędności

Wniosek

- Każdy sterownik Chronosense może samodzielnie regulować działanie zestawu statecznik/lampa
- Przeznaczony do użytku w strefach mieszkalnych, na ulicach, otwartych przestrzeniach i drogach, w tym na parkingach, w portach, na dworcach kolejowych i w zakładach przemysłowych
- Konstrukcja sterownika Chronosense jest zoptymalizowana pod kątem instalacji w oprawie lub na płycie montażowej
- Sterowniki Chronosense współpracują ze wszystkimi statecznikami magnetycznymi o mocy do 600 W

Versions

