



Produkt

Dynadimmer

Armaturbaseret controller til 1-10V elektronisk driver
Velegnet til udendørs applikationer
som f.eks. veje, gader bolig- og områdebelysning
5-trins dæmpningsplan oprettes i brugervenlig software
Dæmpningsplan downloades i Dynadimmer via en programmeringsenhed eller et USB-kabel til pc.

Fordele

- Maksimer energibesparelser gennem 5-trins dæmpning
- Enkeltstående, ingen indkøring, ingen driftsomkostninger
- Færre lysgener

Funktioner

- Brugervenlig software estimerer energibesparelsen
- Meget kompakt størrelse – passer i næsten alle armaturer
- Dobbeltisoleret SELV-version til LED-armaturer

Anvendelsesområder

- Hver enkelt Dynadimmer styrer en lyskilde
- Designet til brug på veje, gader og som bolig- og områdebelysning, herunder parkeringspladser, porte, togstationer og industrikomplekser
- Dynadimmer designet er optimeret til montering i et armatur eller en forkoblingskasse
- Philips Dynadimmer er designet til Philips 1-10 V og er kompatibel med dæmningsbare med en 1-10 V standardgrænseflade

Dynadimmer

Versions

