



Descrierea produsului

Dynadimmer

Controler pe bază de corp de iluminat, autonom, pentru balast electronic de 1-10 V
Potrivit pentru aplicații de exterior: iluminatul drumurilor, străzilor, rezidențial și al perimetrelor
Programul de reglare în 5 trepte a intensității luminoase este creat într-o aplicație software ușor de utilizat
Programul de reglare a intensității luminoase este descărcat în Dynadimmer prin intermediul unui dispozitiv de programare sau al unui cablu USB pentru PC

Beneficii

- Maximizați economiile la energie prin flexibilitate prin reglarea intensității luminoase pe cinci niveluri
- Autonom, fără procedură de punere în funcțiune, fără cheltuieli de funcționare
- Efect supărător al luminii redus

Caracteristici

- Software-ul ușor de utilizat asigură estimarea economiilor de energie
- Dimensiuni foarte mici – se potrivește în aproape orice corp de iluminat
- Variantă SELV cu dublă izolare pentru corpuri de iluminat cu LED

Cerere

- Fiecare Dynadimmer poate controla o combinație balast/lampă în mod autonom
- Proiectat pentru utilizare în aplicații de iluminat al drumurilor, stradal, rezidențial și al perimetrelor, inclusiv parări, porturi, gări și complexe industriale
- Construcția Dynadimmer este optimizată pentru montaj într-un corp de iluminat sau pe o placă de aparataj
- Dynadimmer de la Philips este proiectat și lansat pentru a interacționa cu aparataje Philips de 1-10 V și este compatibil cu balasturi cu reglarea intensității luminoase cu interfață standard de 1-10 V

Dynadimmer

Versions



Detalii produs



GPPR1 LOUADSAdi 0003

