



Klassinen vintage muotoilu

Classic LEDspotMV

Muotokieleltään perinteinen Classic LEDspotMV valaisee lämpimällä halogeenimaisella valkoisella valolla samalla, kun energiakustannuksissa päästään noin 90 % säästöihin. Se sopii useimpiin nykyisiin valaisimiin, joissa on GU10-lampunpidin, eli se on suunniteltu korvaamaan jälkiasennettavat halogeeni- ja hehkulamput. LED-lamput säästävät erittäin paljon energiaa ja minimoivat ylläpitokulut.

Hyödyt

- Pitkä käyttöikä
- Suuret energiansäästöt
- Alhainen lämmöntuotto

Ominaisuudet


- Klassinen vintage muotoilu
- Helppo jälkiasennus
- Energiatehokas

Käyttökohteet


- Käyttölämpötila -20...+45 °C
- Käyttö vain kuivissa sisätiloissa; voidaan käyttää useimmissa avoimissa valaisimissa, joissa on GU10-lampunpidin ja riittävästi tilaa (10 mm vapaata tilaa)
- Ei ole tarkoitettu turvavalaisimiin eikä poistumisvaloihin

Classic LEDspotMV

Versions



Mittapiirros



Product	D	C
CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM	50 mm	53 mm
CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM	50 mm	53 mm

Classic LEDspotMV

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiatohokkuusmerkintä (EEL) A+

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä Kyllä

Käyttö ja sähkö tiedot

Syöttötaajuus 50–60 Hz
 Jännite (nim.) 220–240 V
 Syttymisaika (nim.) 0,5 s

Yleistä tietoa

Kanta GU10
 Nimelliskäyttöikä (nim.) 15000 h
 Nimellinen käyttöikä (h) 15000 h
 Kytkenäjäjakso 50000X

Valon tekniset tiedot

Keilakulma (nim.) 36 °
 Värikoodi 827
 Vastaava värilämpötila (nim.) 2700 K
 Värintoistoindeksi (nim.) 80
 LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.) 70 %
 Nimelliskeilakulma 36 °

Mekaaniset tiedot ja runko

Hehkulampun muoto PAR16

Lämpötila

T-kotelo, maksimi (nim.) 65 °C

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h
72133900	CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM	4 kWh
72137700	CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM	5 kWh


Käyttö ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Vastaa teholtaan (nim.)	Teho (nimellinen)
72133900	CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM	35 W	4 W


Order Code	Full Product Name	Vastaa teholtaan (nim.)	Teho (nimellinen)
72137700	CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM	50 W	5 W

Valon tekniset tiedot


Order Code	Full Product Name	Valovirta (nim.)	Valovirta (nimellinen)	Valovoima (nim.)
72133900	CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM	250 lm	250 lm	500 cd
72137700	CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM	350 lm	350 lm	650 cd



Accent Diagrams




LEDspotMV 35W-50W GU10 827 36D D




LEDspotMV 5.5W-50W GU10 827 36D

Beam Diagrams



LEDspotMV 35W-50W GU10 827 36D D



LEDspotMV 5.5W-50W GU10 827 36D

