



# Design tradizionale classico

## Classic LEDspotMV

Con un design ispirato allo stile classico, Classic LEDspotMV produce una luce calda simile a quella alogena, risparmiando circa il 90% sui costi energetici. È compatibile con la maggior parte degli apparecchi esistenti dotati di supporto GU10 ed è progettata come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) degli spot alogeni o a incandescenza. Le lampade LED offrono enormi risparmi energetici e riducono al minimo i costi di manutenzione.

### Vantaggi

- Lunga durata
- Enormi risparmi energetici
- Bassa generazione di calore

### Caratteristiche

- Design tradizionale classico
- Facilità di aggiornamento diretto (retrofit)
- Efficienza energetica

### Applicazione


- Intervallo temperatura operativa compreso tra -20 °C e 45 °C ambiente
- Da utilizzare esclusivamente in ambienti interni asciutti; può essere utilizzata nella maggior parte degli apparecchi aperti con portalampada GU10 che offrono spazio sufficiente (spazio libero di 10 mm)
- Non adatta all'uso con apparecchi di illuminazione di emergenza o luci per uscite di sicurezza

# Classic LEDspotMV

## Versions



## Disegno tecnico



Product	D	C
CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM	50 mm	53 mm
CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM	50 mm	53 mm
Essential LED 4.6-50W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Essential LED 4.6-50W GU10 827 36D	50 mm	54 mm

### Approvazione e applicazione

Marchio di efficienza energetica (EEL) A+

### Funzionamento e parte elettrica

Frequenza di ingresso Da 50 a 60 Hz

Tensione (Nom) 220-240 V

Tempo di avvio (Nom) 0,5 s

### Informazioni generali

Attacco GU10

Durata nominale (Nom) 15000 h

Durata specificata (ore) 15000 h

Ciclo di commutazione on/off 50.000 X

### Dati tecnici di illuminazione

Angolo del fascio (Nom) 36 °

Indice di resa dei colori (Nom) 80

LLMF a fine durata nominale (Nom) 70 %

Angolo del fascio specificato 36 °

### Meccanica e corpo

Forma lampadina PAR16

### Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico kWh/1000 h
70059400	Essential LED 4.6-50W GU10 827 36D	5 kWh
71342600	Essential LED 4.6-50W GU10 830 36D	5 kWh
72133900	CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM	4 kWh
72137700	CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM	5 kWh

## Controlli e regolazione del flusso

## Classic LEDspotMV

Order Code	Full Product Name	Regolabile
70059400	Essential LED 4.6-50W GU10 827 36D	No
71342600	Essential LED 4.6-50W GU10 830 36D	No

Order Code	Full Product Name	Regolabile
72133900	CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM	Si
72137700	CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM	Si

### Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Wattaggio equivalente	Potenza (Specificata) (Nom)
70059400	Essential LED 4.6-50W GU10 827 36D	50 W	4.6 W
71342600	Essential LED 4.6-50W GU10 830 36D	50 W	4.6 W

Order Code	Full Product Name	Wattaggio equivalente	Potenza (Specificata) (Nom)
72133900	CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM	35 W	4 W
72137700	CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM	50 W	5 W

### Dati tecnici di illuminazione (1/2)

Order Code	Full Product Name	Codice colore	Temperatura di colore correlata (Nom)	Flusso luminoso (Nom)	Flusso luminoso (specificato) (Nom)
70059400	Essential LED 4.6-50W GU10 827 36D	827	2700 K	395 lm	395 lm
71342600	Essential LED 4.6-50W GU10 830 36D	830	3000 K	410 lm	410 lm
72133900	CorePro LEDspot 4-35W	827	2700 K	250 lm	250 lm

Order Code	Full Product Name	Codice colore	Temperatura di colore correlata (Nom)	Flusso luminoso (Nom)	Flusso luminoso (specificato) (Nom)
	GU10 827 36D DIM				
72137700	CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM	827	2700 K	350 lm	350 lm



### Dati tecnici di illuminazione (2/2)

Order Code	Full Product Name	Intensità luminosa (Nom)
70059400	Essential LED 4.6-50W GU10 827 36D	700 cd
71342600	Essential LED 4.6-50W GU10 830 36D	740 cd


Order Code	Full Product Name	Intensità luminosa (Nom)
72133900	CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM	500 cd
72137700	CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM	650 cd

### Temperatura


Order Code	Full Product Name	Temp. massima involucro (Nom)
70059400	Essential LED 4.6-50W GU10 827 36D	78 °C
71342600	Essential LED 4.6-50W GU10 830 36D	85 °C
72133900	CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM	65 °C
72137700	CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM	65 °C




# Classic LEDspotMV




## Accent Diagrams




LED Lamps, CorePro LEDspotMV 4.6-50W GU10 PAR16 827 355lm 36D



CorePro LEDspotMV 50W GU10 830 36D CLA




LEDspotMV 35W-50W GU10 827 36D D




LEDspotMV 5.5W-50W GU10 827 36D


## Beam Diagrams



LED Lamps, CorePro LEDspotMV 4.6-50W GU10 PAR16 827 355lm 36D




CorePro LEDspotMV 50W GU10 830 36D CLA



LEDspotMV 35W-50W GU10 827 36D D

## Beam Diagrams



LEDspotMV 5.5W-50W GU10 827 36D

