



Klasik tasarım

Classic LEDspotMV

Geçmişten gelen klasik bir tasarıma sahip LEDspotMV; sıcak halojen benzeri ışık sağlamanın yanı sıra, enerji maliyetlerinde de %90'a varan tasarruf sağlar. Model, GU10 duylu çoğu mevcut armatürle uyumludur ve geleneksel spotların yerini LED teknolojisiyle modernize etmek üzere tasarlanmıştır. LED lambalar yüksek oranda enerji tasarrufu sağlar ve bakım maliyetlerini minimize eder.

Faydaları

- Sıcak beyazdan soğuk gün ışığına kadar değişen atmosferler yaratın
- Yüksek enerji tasarrufu
- Daha düşük ısı yayma.

Özellikler

- Geçmişten gelen klasik bir tasarım
- Geleneksel lambaların yerine kolaylıkla uygulanabilir
- Enerji verimliliği yüksek

Uygulama


- Çalışma ortamı sıcaklık aralığı: -20 °C ve 45 °C
- Yalnızca kuru iç mekanlarda kullanılmalıdır; GU10 duylu, yeterli alan sağlayan (10 mm serbest açıklık) açık tertibatlarla kullanılabilir
- Acil durum aydınlatması veya çıkış ışıklandırma için uygun değildir

Classic LEDspotMV

Versions



Boyutlu çizim



Product	D	C
Essential LED 4.6-50W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Essential LED 4.6-50W GU10 827 36D	50 mm	54 mm

Onay ve Uygulama

Enerji Tüketimi kWh/1000 sa	5 kWh
-----------------------------	-------

Kontroller ve Dimming

Karartılabilir	Hayır
----------------	-------

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Voltaj (Nom)	220-240 V
Güç Eşleniği	50 W
Güç (Nom)	4,6 W
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s

Genel Bilgiler

Kapak Tabanı	GU10
Nominal Kullanım Ömrü (Nom)	15000 h
Anahtar Döngüsü	50000

Işık Teknik Ayrıntıları

Işın Açısı (Nom)	36 °
Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	80
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki Llmf (Nom)	70 %

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza



Lamba Biçimi	PAR16
--------------	-------

Işık Teknik Ayrıntıları


Order Code	Full Product Name	Renk Kodu	Renk Sıcaklığı (Nom)	Işık Akışı (Nom)	Işık Yoğunluğu (Nom)
70059400	Essential LED 4.6-50W GU10 827 36D	827	2700 K	395 lm	700 cd
71342600	Essential LED 4.6-50W GU10 830 36D	830	3000 K	410 lm	740 cd

Sıcaklık


Order Code	Full Product Name	Muhafaza Maksimum (Nom)
70059400	Essential LED 4.6-50W GU10 827 36D	78 °C
71342600	Essential LED 4.6-50W GU10 830 36D	85 °C



Accent Diagrams




Accent Diagram




Accent Diagram

Beam Diagrams



Beam Diagram



Beam Diagram

