



Design compacto e consistente

D'ECO Light Collection MCS321

A linha D'ECO Light Collection oferece design diferenciado e uma grande variedade de modelos e formatos. Com desenho compacto e discreto, mantém o mesmo visual consistente para toda a linha e oferece diversas opções para sistema óptico entre vidros e máscaras anti-ofuscamento. Fácil de instalar e extremamente flexível, permite regular o uso para diferentes tamanhos de lâmpadas com a mesma luminária.

Benefícios

- Fácil de instalar
- Ótima variedade de sistemas ópticos
- Moldura fina
- Bom rendimento

Características

- Corpo em chapa de alumínio na cor branca
- Refletor em alumínio com acabamento metalizado
- Moldura redonda ou quadrada
- Embutir ou sobrepor
- Opções com vidro plano jateado, vidro recuado jateado, vidro recuado com máscara de 4 ou 9 aletas
- Para versão com lâmpadas vapor metálico MHN/ CDM-TD, adicionar Chassi com equipamento (reator)

Aplicação

- São ideais para iluminação geral de lojas, hotéis e escritórios

Especificações

Tipo	MCS321	Fonte de Luz	1 x 70 W, 1 x 150 W / MHN-TD
-------------	--------	---------------------	------------------------------

D'ECO Light Collection MCS321

	1 x 70 W, 1 x 150 W / CDM-TD
Tensão de rede	Eletromagnético (Alto fator potência): 220 V / 60 Hz Independente: Eletrônico 220 V / 60-50 Hz
Ótica	Vidro Jateado Recuado

Materiais e acabamento	Corpo em chapa de Alumínio Refletor e máscaras em alumínio com acabamento metalizado
Instalação	Sobrepor no teto

Desenho dimensional

D'ECO FCS/MCS321-323 A

Operating and Electrical

Tensão de entrada	220
--------------------------	-----

General Information

Cor	WH
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	GF
Equipamento	EB
Código da família das lâmpadas	CDM-TD
Número de fontes de luz	1
Código da família de produtos	MCS321

General Information

order code	Potência da lâmpada
919406005191	70

order code	Potência da lâmpada
919406005201	150

